

# Dopomat-brillant

## Automatenreiniger mit Glanzpflege

Produkt-Code: GU 40

### Eigenschaften

Oberflächenaktiver, schaumgebremster Automatenpflegereiniger für die schonende Bearbeitung von Bodenbelägen mit Scheuersaugmaschinen. Die bei dem Reinigungsvorgang auf der Bodenfläche verbleibenden Pflegesubstanzen trocknen streifenfrei auf und bilden einen glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm. Strichbildungen durch Sohlenabrieb kommen wegen der hohen Pflegefilmdichte und der damit verbundenen Schmutzabweisung nur noch vereinzelt zustande, sind jedoch leicht entfernbar. Bei der laufenden Anwendung von Dopomat-brillant mit Scheuersaugmaschinen kommt ein Austausch der Pflegesubstanzen zustande, wodurch eine Überpflege der Bodenflächen vermieden wird.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5%, nichtionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Duftstoffe (Limonene, Linalool, Lilial).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

### Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten, harten und elastischen Bodenbelägen, wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi, Polyolefin, Marmor, Betonwerkstein, Epoxidharz sowie auf Beschichtungen anwendbar.



### Anwendung

#### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

Je nach Verschmutzung oder gewünschtem Pflegeeffekt  
100 – 400 ml zu 10 Liter kaltem Wasser

#### Polieren:

Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U.p.M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.



**Automaten-/  
Industrie-  
reinigung**

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Maschinelle Nassreinigung: 2 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

### Verpackung

10 L Kanister  
200 L Fass

Art.-Nr. j 10 03 10  
Art.-Nr. j 10 03 72

**Vor Frost schützen!**

