



Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op h

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad $\varnothing d3 = R 1/2"$ - buitenschroefdraad
- Tuit buiten- $\varnothing d1 = 10$ mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- l = 44 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	531100
GTIN	4007228705751
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,0

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,0
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	0,0