



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 10 l, blauw, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm b=breedte=333 mm h=hoogte=324 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>812893</b>
GTIN	<b>4007228812787</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>blauw</b>
Volume in L	<b>10</b>
Gewicht (kg)	<b>0,7</b>
D x B x H (mm)	<b>164 x 333 x 324</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>790 x 340 x 355</b>

Brutogewicht VE kg	<b>4,011</b>
--------------------	--------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>18</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,28</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>3</b>
Gewicht (kg)	<b>92,198</b>