

ROLINE Tambour de câble réseau RJ45 Cat.6A S/FTP

Numéro d'article 21.15.0007
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.15.0007



Cat.6A

Câble d'installation de catégorie 6A pour un câblage temporaire.

- La solution pour un câblage temporaire, à déroulé selon les besoins jusqu'à 60m
- Câble Twisted Pair blindé (PiMF) de catégorie 7 avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Equipé de connecteurs RJ-45 (Cat.6A)
- Câble doublement blindé
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: orange
- Structure: 8 fils, cuivre, solide, AWG26, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	orange
Longueur	60 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA

Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Fil solide
Couleur (câble)	orange
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC