



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2970 C+C Wagen



Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung. Gesamtbreite: 650 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenhöhe (mm)	265, 775
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1045
Gesamtbreite (mm)	643
Gesamthöhe (mm)	959
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	33
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976029702