



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4001V Handwagen



Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Wahlweise Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	1060
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1272
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	609
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1192
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	250 x 60
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976840017