

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform aus Stahlrohr, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 158212

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Plattform aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Euronorm	nein	Rad-Ø	125 mm
Ladehöhe	190 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	900 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Breite	500 mm
Material Plattform	Stahlrohr	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	13 kg