

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 500 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203229



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen mit Gitterwänden


Etagenwagen

- Traglast 500 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 1350 x 825 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1200 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Kugellager
Höhe	1820 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Etagen Anzahl	2 Stück	elektrisch leitend	nein
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1350 mm	Garantie	12 Jahre
Breite	825 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	83 kg

Zubehör

203025		Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumbereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumbereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumbereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203236		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, aus Holz in Dekor Buche
203238		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 926 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203240		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 1526 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkierfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau