

Moravia

Rammschutz-Barriere BLACK BULL

MORAVIA
kompetent und fair

Element: Innenecke, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Tiefe 200 x 638 mm, Schenkellänge 638 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte



Artikelnummer: 214654

Moravia Eck-Rammschutz-Barriere BLACK BULL

Rammschutz-Barriere

- Element: Innenecke
- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Tiefe 200 x 638 mm
- Rohrdurchmesser 76 mm
- Wandstärke 3 mm
- Schenkellänge 638 mm
- Konstruktion mit Kabelführung in der Bodenplatte
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	76 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Wandstärke	3 mm
Rammschutztyp	Rammschutz-Barriere	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Element	Innenecke	Rammschutz Ausstattung	Kabelführung in der Bodenplatte
Einsatzort	Innenbereich	Material	Stahl
Höhe	200 mm	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet

Tiefe	638 mm	Farbe Rammschutz	gelb
Schenkellänge	638 mm	Gewicht	11 kg

Zubehör

101604		Spezialdübel für Säulenschutz, Ausgestattet mit Schrauben
214655		Kappe für Rammschutz-Barriere, Ausgestattet als seitlicher Abschluss, Aus Kunststoff in schwarz
214656		Rammschutz-Barriere, Element: Verbindungselement, Aus Aluminium in schwarz
214657		Federelement für Rammschutzbalken, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 146 x 166 mm, Ausgestattet ermöglicht eine Neigung um maximal 10°, Aus Polyurethan in schwarz

Dazu passt auch ...

505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
505112		Hallenmarkierfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505371		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß
532210		Fluchtwegschild, Notausgang links, Pfeil links, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 300 mm