



Ordnungssysteme für Kühl- & Tiefkühlgeräte

2022



Online Informationssystem
www.Kryobox.de
www.EPPibox.de



Seite 5



| B x T (mm) | | Seiten | | | | | |
|--|--|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| Polypropylen | | | | | | | |
| EPPi® Box Junior | 67 x 67 | 9 + 77 | 9 + 77 | ★ | ★ | ★ | 47 + 53 |
| EPPi® Box | 130 x 130 133 x 133 | 6 – 36 | 37 | 39 | 40 – 41 | 42 – 46 | 47 |
| EPPi® MAX Box | 136 x 136 | 3 | 3 | 50 | 51 – 52 | 54 – 57 | 53 |
| VICTOR Box mit Scharnierdeckel | 141 x 85 141 x 151 | 77 | | ★ | ★ | ★ | 47 + 53 |
| Polycarbonat | | | | | | | |
| EPPi® Kryobox | 76 x 76 | 38 + 83 | | 69 | 69 | ★ | 47 + 53 |
| | 130 x 130 133 x 133 | | | 39 | 40 – 41 | 42 – 46 | 47 |
| Karton | | | | | | | |
| ALPHA Box | 136 x 136 | 48 – 49 | 49 | 50 | 51 – 52 | 54 – 57 | 53 |
| ALPHA Box lang2 | 136 x 268 | 58 | 58 | ★ | ★ | ★ | 53 |
| BRAVO Box | 133 x 133 | 60 – 61 | 61 | 62 | 63 | 42 – 46 | 47 |
| BRAVO Box lang2 | 133 x 257 | 64 | 64 | ★ | ★ | ★ | 47 |
| CellBox | 122 x 122 122 x 237 148 x 148 148 x 287 | 66 | 66 | 67 | 67 | ★ | 47 + 53 |
| DELTA Box | 133 x 133 | 65 | 61 | 62 | 63 | 42 – 46 | 47 |
| FoxBox | 136 x 136 | 59 + 77 | | 50 | 51 – 52 | 54 – 57 | 53 |
| MIKE Box | 142 x 142 | 68 | 68 | ★ | ★ | ★ | 47 + 53 |
| NANU Box | 76 x 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | ★ | 47 + 53 |
| Edelstahl | | | | | | | |
| CNS Box | 133 x 133 | 81 | 37 + 81 | 39 | 40 – 41 | 42 – 46 | 47 |
| Objektträger-Boxen | | | | | | | |
| Obi Box | 96 x 122 100 x 230 185 x 230 | 76 | | ★ | ★ | ★ | 47 + 53 |
| Mikrotiterplatten und DeepWells | | | | | | | |
| Alle Marken | 86 x 128 | | | 70 | 71 – 72 | 73 – 75 | 47 + 53 |

★ = auf Anfrage

Autoklavierbar bei +121°C · Polypropylen: -100 bis +121°C · Polycarbonat: -196 bis +121°C



NEU




EPPi® MAX


Die ALPHA Box aus Kunststoff



Neuheit: 136 x 136 mm



Der Klassiker: 133 x 133 mm



Box ohne Rastereinsatz

EPPi® MAX 50 Höhe 52 mm
EPPi® MAX 45 Höhe 45–53 mm


| Farbe | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---------------|---------------|---------------|
| transparent | KEAMAX50-C1NA | KEAMAX45-V1NA |
| neon-gelb | KEAMAX50-C1NY | KEAMAX45-V1NY |
| neon-blau | KEAMAX50-C1NB | KEAMAX45-V1NB |
| neon-grün | KEAMAX50-C1NG | KEAMAX45-V1NG |
| neon-rot/pink | KEAMAX50-C1NP | KEAMAX45-V1NP |
| neon-orange | KEAMAX50-C1NO | KEAMAX45-V1NO |
| black/black* | KEAMAX50-C1BB | KEAMAX45-V1BB |



Box ohne Rastereinsatz

EPPi® 50 Höhe 52 mm
EPPi® 45 Höhe 45–53 mm


| Farbe | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---------------|-------------|-------------|
| transparent | KEA50-C1NA | KEA45-V1NA |
| neon-gelb | KEA50-C1NY | KEA45-V1NY |
| neon-blau | KEA50-C1NB | KEA45-V1NB |
| neon-grün | KEA50-C1NG | KEA45-V1NG |
| neon-rot/pink | KEA50-C1NP | KEA45-V1NP |
| neon-orange | KEA50-C1NO | KEA45-V1NO |
| black/black* | KEA50-C1BB | KEA45-V1BB |



Passende Rastereinsätze H = 30 mm

EPPi® MAX und alle Boxen
136 x 136 mm

| Fächer | Röhrchen-Ø | Artikel-Nr. |
|--------|-----------------|--------------|
| 3x3 | bis ca. 42,9 mm | REM10300303K |
| 4x4 | bis ca. 32,0 mm | REM10300404K |
| 5x5 | bis ca. 25,5 mm | REM10300505K |
| 6x6 | bis ca. 21,0 mm | REM10300606K |
| 7x7 | bis ca. 18,0 mm | REM10300707K |
| 8x8 | bis ca. 15,7 mm | REM10300808K |
| 9x9 | bis ca. 13,9 mm | REM10300909K |
| 10x10 | bis ca. 12,5 mm | REM10301010K |
| 12x12 | bis ca. 10,3 mm | REM10301212K |
| 14x14 | bis ca. 8,7 mm | REM10301414K |
| 16x16 | bis ca. 7,6 mm | REM10301616K |



Passende Rastereinsätze H = 30 mm

EPPi® Box und alle Boxen
133 x 133 mm

| Fächer | Röhrchen-Ø | Artikel-Nr. |
|--------|-----------------|-------------|
| 3x3 | bis ca. 41,2 mm | RE10300303K |
| 4x4 | bis ca. 30,8 mm | RE10300404K |
| 5x5 | bis ca. 24,5 mm | RE10300505K |
| 6x6 | bis ca. 20,3 mm | RE10300606K |
| 7x7 | bis ca. 17,3 mm | RE10300707K |
| 8x8 | bis ca. 15,0 mm | RE10300808K |
| 9x9 | bis ca. 13,0 mm | RE10300909K |
| 10x10 | bis ca. 12,0 mm | RE10301010K |
| 12x12 | bis ca. 9,8 mm | RE10301212K |

* black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

NEU



Warum passen nur 81 Kryo-Röhrchen in Ihre Kryoboxen?



Die Antwort ist einfach: Weil Sie noch nicht unsere superschlanken EPPi® Kryo-Röhrchen verwenden, um endlich 100 Stück in Standardboxen lagern zu können. Es wird wohl niemand sagen können, warum die ungeliebten 9x9 Boxen erfunden wurden und sich weltweit quasi als Standard durchgesetzt haben. Jetzt ist jedenfalls Schluss mit der teuren Platzverschwendung.

Ihr Probenmaterial ist wertvoll, selten oder sogar einmalig. Das Kontaminationsrisiko beim Arbeiten mit Kryo-Röhrchen ist Ihnen bewusst. Sollten Sie sich in der Vergangenheit für kontaminationsträchtige Innengewinde-Röhrchen mit Silikon-O-Ring entschieden haben, gibt es ab sofort für diesen hoffentlich folgenlosen „Kompromiss“ keinen Grund mehr. 100 EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde passen nämlich in die Standardbox 133x133 mm. Bitte überzeugen Sie sich selbst.

EPPi® Kryo-Röhrchen



- ▶ GMP orientierte Herstellung unter Reinraumbedingungen.
- ▶ Umfangreiche und sehr detaillierte Qualitätskontrollen während des Herstellprozesses.
- ▶ Chargenkontrollsystem mit Dichtigkeitstest zur Validierung des Prozesses.
- ▶ Ausschließliche Verwendung von FDA anerkanntem Polypropylen für In-Vitro Diagnostika. Sowohl Röhrchen als auch Schraubdeckel werden aus demselben medizinisch unbedenklichen Material hergestellt, um 100 %ige Dichtheit zu erreichen.
- ▶ Das Außengewinde mit Quick-Lock Drehverschluss und der Schraubdeckel mit Safe-Sealing Lip ermöglichen ein sehr schnelles Verschließen und Öffnen bei nur einer halben Umdrehung.
- ▶ Verpackt in wiederverschließbaren und aufrecht stehenden Beuteln mit Chargenetikett.
- ▶ EPPi® Kryo-Röhrchen können nach Kundenwünschen individuell bedruckt werden. Auch personalisierte Barcodes und QR Codes sind möglich.

- Herstellung nach ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
- Herstellung nach GMP Richtlinien im Reinraum
- Herstellung aus FDA anerkanntem Polypropylen mit Einsatzbereich -196°C bis +121°C
- Nicht zytotoxisch nach ISO 10993-5
- Frei von Schwermetallen und Weichmachern
- RNase-/DNase-frei, DNA-frei

- ATP-frei
- BSE-/TSE-frei
- Pyrogen-frei
- Sterilisiert nach ISO 11137-2:2013
- VDMax25 Validierung
- Sterilität SAL 10⁻⁶
- Zentrifugierbar bis zu 17.000 g



EPPi® Kryo-Röhrchen, steril

| Artikel-Nr. | Inhalt | Länge | Stück p. Pack |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| EPPI0SX* | 0,5 ml | 28,5 mm | 1.000 (2x500) |
| EPPI1SX* | 1,0 ml | 36,1 mm | 1.000 (2x500) |
| EPPI2SPX | 2,0 ml | 47,6 mm | 1.000 (10x100) |
| EPPI4SP5 | 4,0 ml | 73,2 mm | 500 (5x100) |
| EPPI5SP5 | 5,0 ml | 88,5 mm | 500 (5x100) |

* ohne Bedruckung, mit separat verpacktem Deckel

EPPi® Kryo-Röhrchen, unsteril

| Artikel-Nr. | Inhalt | Länge | Stück p. Pack |
|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| EPPI0N* | 0,5 ml | 28,5 mm | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI1N* | 1,0 ml | 36,1 mm | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI2N* | 2,0 ml | 47,6 mm | 1.000 (2x500) |
| EPPI4N* | 4,0 ml | 73,2 mm | 1.000 (4x250) |
| EPPI5N* | 5,0 ml | 88,5 mm | 1.000 (4x250) |



EPPi® Farbcodierung 1-farbig

| Artikel-Nr. | Farbe | Stück p. Pack |
|-------------|-------|-----------------|
| EPPI8BUM | blau | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI8GRM | grün | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI8REM | rot | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI8WHM | weiß | 1.000 (1x1.000) |
| EPPI8YEM | gelb | 1.000 (1x1.000) |



EPPi® Kryobox 133 x 133 mm, Polypropylen

| Artikel-Nr. | Artikelname | Fächer | für Röhrchen | Höhe | Farben** |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| EPPI05□□** | Kryobox 0.5 | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm | NA □ BU □ YE □ GR □ RE □ |
| EPPI10□□** | Kryobox 1.0 | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm | NA □ BU □ YE □ GR □ RE □ |
| EPPI20□□** | Kryobox 2.0 | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm | NA □ BU □ YE □ GR □ RE □ |
| EPPI40□□** | Kryobox 4.0 | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm | NA □ BU □ YE □ GR □ RE □ |
| EPPI50□□** | Kryobox 5.0 | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm | NA □ BU □ YE □ GR □ RE □ |

** Farbcode am Ende der Artikel-Nr. ergänzen: NA = transparent · BU = blau · YE = gelb · GR = grün · RE = rot

Siehe Seite 6



EPPi® Kryobox 133 x 133 mm, Polycarbonat

| Artikel-Nr. | Artikelname | Fächer | für Röhrchen (ml) | Höhe (mm) | Farben** |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| KPC50-C100□□** | Kryobox 100 | 10x10 | 0,5 / 1,0 / 2,0 | 52 | BU □ YE □ GR □ RE □ OR □ WH □ |
| KPC50-C81□□** | Kryobox 81 | 9x9 | 2,0 | 52 | BU □ YE □ GR □ RE □ OR □ WH □ |
| KPC50-C25□□** | Kryobox 25 | 5x5 | 2,0 | 52 | BU □ YE □ GR □ RE □ OR □ WH □ |
| KPC95-C81□□** | Kryobox 81H | 9x9 | 5,0 | 95 | BU □ YE □ GR □ RE □ |

** Farbcode am Ende der Artikel-Nr. ergänzen: BU = blau · YE = gelb · GR = grün · RE = rot · OR = orange · WH = weiß

Siehe Seite 38




EPPi® Kryo-Röhrchen-Gestell, Polycarbonat

Rutschfestes Kryo-Röhrchen-Gestell mit Arretierung für den Sternboden. Die Röhrchen können sich beim Auf- und Abschrauben des Deckels nicht mitdrehen. Einhandbedienung erlaubt schnelles und bequemes Arbeiten. Mit alpha-numerischer Codierung. Temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C. Autoklavierbar.

| Artikel-Nr. | Plätze | Außenmaße BxTxH (mm) | Farben** |
|-------------|--------|----------------------|---------------------|
| LCRWS50□□** | 5x10 | 195x100x25 | BU □ GR □ RE □ WH □ |

** Farbcode am Ende der Artikel-Nr. ergänzen: BU = blau · GR = grün · RE = rot · WH = weiß



EPPi® MAX Kryobox 136 x 136 mm, Polypropylen

| Artikel-Nr. | Artikelname | Fächer für Röhrchen (ml) | Höhe (mm) | Farben** |
|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| KEAMAX45-V1□□** | EPPi® MAX Box 45 | - | 45-53 | NA □ NB □ NY □ NG □ NP □ NO □ BB*** |
| KEAMAX50-C1□□** | EPPi® MAX Box 50 | - | 52 | NA □ NB □ NY □ NG □ NP □ NO □ BB*** |
| REM10301010K | EPPi® MAX Raster | 10x10 | 30 | |


** Farbcode am Ende der Artikel-Nr. ergänzen:

NA = transparent · NB = neon-blau · NY = neon-gelb · NG = neon-grün · NP = neon-rot/pink · NO = neon-orange · BB*** = black/black

*** black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Siehe Seite 3

mit Codierung




EPPi® Kryobox 0.5 / 10x10

Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Fachcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| EPPi05NA | transparent | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
| EPPi05BU | blau | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
| EPPi05YE | gelb | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
| EPPi05GR | grün | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |
| EPPi05RE | rot | 10x10 | 0,5 ml | 34 mm |

mit Codierung




EPPi® Kryobox 1.0 / 10x10

Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Fachcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| EPPi10NA | transparent | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
| EPPi10BU | blau | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
| EPPi10YE | gelb | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
| EPPi10GR | grün | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |
| EPPi10RE | rot | 10x10 | 0,5 / 1,0 ml | 40 mm |

mit Codierung



EPPi® Kryobox 2.0 / 10x10

Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Fachcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| EPPi20NA | transparent | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
| EPPi20BU | blau | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
| EPPi20YE | gelb | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
| EPPi20GR | grün | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |
| EPPi20RE | rot | 10x10 | 1,0 / 2,0 ml | 53 mm |

mit Codierung




EPPi® Kryobox 4.0 / 10x10

Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Fachcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| EPPi40NA | transparent | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
| EPPi40BU | blau | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
| EPPi40YE | gelb | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
| EPPi40GR | grün | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |
| EPPi40RE | rot | 10x10 | 4,0 ml | 79 mm |

mit Codierung



EPPi® Kryobox 5.0 / 10x10

Für EPPi® Kryo-Röhrchen mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel. Alpha-numerische Fachcodierung auf Deckel und Boden. Verdrehsicherung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------|
| EPPi50NA | transparent | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
| EPPi50BU | blau | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
| EPPi50YE | gelb | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
| EPPi50GR | grün | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |
| EPPi50RE | rot | 10x10 | 4,0 / 5,0 ml | 94 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

NEU


EPPi® 92

EPPi® 67


3 x 3 Löcher für **25 ml**
Eppendorf Conical Tubes*

5 x 5 Löcher für **5 ml**
Eppendorf Conical Tubes*

Loch-Durchmesser 30 mm
wie bei den EPPi®-Boxen
für 50 ml Zentrifugenröhrchen.
Außenmaße 133 x 133 x 92 mm.



Loch-Durchmesser 17 mm
wie bei den EPPi®-Boxen
für 15 ml Zentrifugenröhrchen.
Außenmaße 133 x 133 x 67 mm.



| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KES92-CO9NA | transparent |
| KES92-CO9NY | neon-gelb |
| KES92-CO9NB | neon-blau |
| KES92-CO9NG | neon-grün |
| KES92-CO9NP | neon-rot/pink |
| KES92-CO9NO | neon-orange |
| KES92-CO9BB | black/black** |

**black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben
Andere Farben auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|
| KES67-CO25NA | transparent |
| KES67-CO25NY | neon-gelb |
| KES67-CO25NB | neon-blau |
| KES67-CO25NG | neon-grün |
| KES67-CO25NP | neon-rot/pink |
| KES67-CO25NO | neon-orange |
| KES67-CO25BB | black/black** |

**black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben
Andere Farben auf Anfrage.

Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit 2 Locheinsätzen.
Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

* Eppendorf® and Eppendorf Tubes® are registered trademarks of Eppendorf AG Germany.





EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel


9x9 Fächer für 81 Röhren bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 12: KEB45.. mit Fachcodierung in Kontrastfarbe).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEL45-V81NA | transparent | KEL45-V81YE | gelb |
| KEL45-V81NY | neon-gelb | KEL45-V81BU | blau |
| KEL45-V81NB | neon-blau | KEL45-V81GR | grün |
| KEL45-V81NG | neon-grün | KEL45-V81RE | rot |
| KEL45-V81NP | neon-rot/pink | KEL45-V81VT | violett |
| KEL45-V81NO | neon-orange | KEL45-V81BL | schwarz |
| KEL45-V81WH | weiß | KEL45-V81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 53 mm fix


9x9 Fächer für 81 Röhren bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 14: KEB50.. mit Fachcodierung in Kontrastfarbe).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEL50-C81NA | transparent | KEL50-C81YE | gelb |
| KEL50-C81NY | neon-gelb | KEL50-C81BU | blau |
| KEL50-C81NB | neon-blau | KEL50-C81GR | grün |
| KEL50-C81NG | neon-grün | KEL50-C81RE | rot |
| KEL50-C81NP | neon-rot/pink | KEL50-C81VT | violett |
| KEL50-C81NO | neon-orange | KEL50-C81BL | schwarz |
| KEL50-C81WH | weiß | KEL50-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 128 / 7x7 • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. 7x7 Fächer für 49 Röhren bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 34: KEB128-CO49..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA128-C49NA | transparent | KEA128-C49YE | gelb |
| KEA128-C49NY | neon-gelb | KEA128-C49BU | blau |
| KEA128-C49NB | neon-blau | KEA128-C49GR | grün |
| KEA128-C49NG | neon-grün | KEA128-C49RE | rot |
| KEA128-C49NP | neon-rot/pink | KEA128-C49VT | violett |
| KEA128-C49NO | neon-orange | KEA128-C49BL | schwarz |
| KEA128-C49WH | weiß | KEA128-C49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 46
Schrankkästen
Seite 47




Unsere Spezialität:

Schrankeinschübe in deutscher Top-Qualität.

Passend für EPPi® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen. Mit Griffkante. Breite 140 mm. Mit und ohne Auszugstop. Siehe auch Seite 43.

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) | Mit / ohne Auszugstop |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| SE50-44NBOV | 4 x 4 | 567x231 | ohne |
| SE50-44NBMV | 4 x 4 | 567x245 | mit |
| SE50-45NBOV | 4 x 5 | 567x288 | ohne |
| SE50-45NBMV | 4 x 5 | 567x306 | mit |
| SE50-46NBOV | 4 x 6 | 567x346 | ohne |
| SE50-46NBMV | 4 x 6 | 567x367 | mit |



EPPi® 45 Junior • Höhe 45–60 mm variabel

Mini-Box mit 67x67 mm Außenmaß inklusive Deckel. Bitte wählen, ob mit oder ohne Rastereinsatz. Andere Farben und Rastereinsätze auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| KEA45-VJxxNA | transparent | KEA45-VJxxNP | neon-rot/pink |
| KEA45-VJxxNY | neon-gelb | KEA45-VJxxNO | neon-orange |
| KEA45-VJxxNB | neon-blau | KEA45-VJxxBB | black/black* |
| KEA45-VJxxNG | neon-grün | | |

↑ xx Artikelnummer ergänzen

xx = 16 (4 x 4 Fächer für Röhrrchen bis 14 mm Ø)

xx = 9 (3 x 3 Fächer für Röhrrchen bis 20 mm Ø)

xx = 1 (Leerbox ohne Rastereinsatz)

Weitere Rastereinsätze auf Anfrage.

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 32 / 12x12 • Höhe 32 mm fix

12x12 konische Bohrungen für 144 PCR-Tubes 0,2 ml. Einzel oder Strips. Mit alpha-numerischer Codierung. Herausnehmbare Sicherheitsbodenplatte.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB32-CS144NA | transparent | KEB32-CS144YE | gelb |
| KEB32-CS144NY | neon-gelb | KEB32-CS144BU | blau |
| KEB32-CS144NB | neon-blau | KEB32-CS144GR | grün |
| KEB32-CS144NG | neon-grün | KEB32-CS144RE | rot |
| KEB32-CS144NP | neon-rot/pink | KEB32-CS144VT | violett |
| KEB32-CS144NO | neon-orange | KEB32-CS144BL | schwarz |
| KEB32-CS144WH | weiß | KEB32-CS144BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 37 / 10x10 • Höhe 37 mm fix

Innenhöhe 35 mm. 10x10 Fächer für Röhrrchen bis 11,4 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA37-C100NA | transparent | KEA37-C100YE | gelb |
| KEA37-C100NY | neon-gelb | KEA37-C100BU | blau |
| KEA37-C100NB | neon-blau | KEA37-C100GR | grün |
| KEA37-C100NG | neon-grün | KEA37-C100RE | rot |
| KEA37-C100NP | neon-rot/pink | KEA37-C100VT | violett |
| KEA37-C100NO | neon-orange | KEA37-C100BL | schwarz |
| KEA37-C100WH | weiß | KEA37-C100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 37 / 10x10 • Höhe 37 mm fix

Innenhöhe 35 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrrchen 0,5 ml Safe-Lock® bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB37-C0100NA | transparent | KEB37-C0100YE | gelb |
| KEB37-C0100NY | neon-gelb | KEB37-C0100BU | blau |
| KEB37-C0100NB | neon-blau | KEB37-C0100GR | grün |
| KEB37-C0100NG | neon-grün | KEB37-C0100RE | rot |
| KEB37-C0100NP | neon-rot/pink | KEB37-C0100VT | violett |
| KEB37-C0100NO | neon-orange | KEB37-C0100BL | schwarz |
| KEB37-C0100WH | weiß | KEB37-C0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks


Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41


Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® 37 • Höhe 37 mm fix




Innenhöhen: Unterteil 26 mm,
Boden bis Deckel 35 mm.




Beispiel: KEA37-C1NO

Artikel-Nr. KEA37-C1__

EPPi® 45 • Höhe 45-53 mm variabel




Innenhöhen: Unterteil 42 mm,
Boden bis Deckel 42–50 mm.




Beispiel: KEA45-V1GR

Artikel-Nr. KEA45-V1__

EPPi® 50 • Höhe 52 mm fix




Innenhöhen: Unterteil 42 mm,
Boden bis Deckel 50 mm.




Beispiel: KEA50-C1VT

Artikel-Nr. KEA50-C1__

EPPi® 67 • Höhe 67 mm fix




Innenhöhe: Unterteil 42 mm.
Boden bis Deckel 64 mm.




Beispiel: KEA67-C1NP

Artikel-Nr. KEA67-C1__

EPPi® 70 • Höhe 70-80 mm variabel




Innenhöhen: Unterteil 67 mm,
Boden bis Deckel 67–77 mm.




Beispiel: KEA70-V1RE

Artikel-Nr. KEA70-V1__

EPPi® 75 • Höhe 75 mm fix




Innenhöhe: Unterteil 42 mm.
Boden bis Deckel 72 mm.




Beispiel: KEA75-C1NY

Artikel-Nr. KEA75-C1__

EPPi® 80 • Höhe 80 mm fix



Innenhöhen: Unterteil 67 mm,
Boden bis Deckel 77 mm.




Beispiel: KEA80-C1BL

Artikel-Nr. KEA80-C1__

EPPi® 95 • Höhe 95 mm fix




Innenhöhe: Unterteil 42 mm.
Boden bis Deckel 92 mm.




Beispiel: KEA95-C1NO

Artikel-Nr. KEA95-C1__

EPPi® 96 • Höhe 96-106 mm variabel




Innenhöhen: Unterteil 92 mm,
Boden bis Deckel 92–103 mm.




Beispiel: KEA96-V1YE

Artikel-Nr. KEA96-V1__

EPPi® 102 • Höhe 102 mm fix




Innenhöhe: Unterteil 67 mm.
Boden bis Deckel 100 mm.




Beispiel: KEA102-C1NG

Artikel-Nr. KEA102-C1__

EPPi® 105 • Höhe 105 mm fix



Innenhöhen: Unterteil 92 mm, Boden bis Deckel 102 mm.




Beispiel: KEA105-C1NY

Artikel-Nr. KEA105-C1__

EPPi® 121 • Höhe 121-131 mm variabel



Innenhöhen: Unterteil 118 mm, Boden bis Deckel 118–128 mm.



Beispiel: KEA121-V1NP

Artikel-Nr. KEA121-V1__

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEAxx-x1NA | transparent |
| KEAxx-x1NY | neon-gelb |
| KEAxx-x1NB | neon-blau |
| KEAxx-x1NG | neon-grün |
| KEAxx-x1NP | neon-rot/pink |
| KEAxx-x1NO | neon-orange |
| KEAxx-x1WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------------|
| KEAxx-x1YE | gelb |
| KEAxx-x1BU | blau |
| KEAxx-x1GR | grün |
| KEAxx-x1RE | rot |
| KEAxx-x1VT | violett |
| KEAxx-x1BL | schwarz |
| KEAxx-x1BB | black/black* |

Alle Boxen sind für EPPi Locheinsätze oder Rastereinsätze geeignet (Seite 37). Sonderfarben auf Anfrage.

Bitte wählen Sie dazu den entsprechenden 2-stelligen Farbcode am Ende der Artikelnummer aus.

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle

Seite 39

Schrankgestelle

Seite 40–41

Schrankeinschübe

Seite 42–46

Schrankkästen


Seite 47

↑ xx-x Artikelnummer ergänzen ↓

EPPi® 122 • Höhe 122 mm fix




Innenhöhen: Unterteil 67 mm, Boden bis Deckel 118 mm.




Beispiel: KEA122-C1YE

Artikel-Nr. KEA122-C1__

EPPi® 128 • Höhe 128 mm fix



Innenhöhen: Unterteil 92 mm, Boden bis Deckel 125 mm.




Beispiel: KEA128-C1NG

Artikel-Nr. KEA128-C1__

EPPi® 129 • Höhe 129 mm fix




Innenhöhen: Unterteil 117 mm, Boden bis Deckel 126 mm. Siehe auch Seite 36.




Beispiel: KEA129-C1NA

Artikel-Nr. KEA129-C1__

EPPi® 145 • Höhe 145-155 mm variabel



Innenhöhen: Unterteil 142 mm, Boden bis Deckel 142–152 mm. Siehe auch Seite 36.




Beispiel: KEA145-V1NP

Artikel-Nr. KEA145-V1__

EPPi® 154 • Höhe 154 mm fix



Innenhöhen: Unterteil 142 mm, Boden bis Deckel 151 mm. Siehe auch Seite 36.




Beispiel: KEA154-C1BU

Artikel-Nr. KEA154-C1__

EPPi® 178 • Höhe 178 mm fix



Innenhöhen: Unterteil 142 mm, Boden bis Deckel 175 mm. Siehe auch Seite 36.




Beispiel: KEA178-C1NO

Artikel-Nr. KEA178-C1__

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 14: KEA50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA45-V81NA | transparent | KEA45-V81YE | gelb |
| KEA45-V81NY | neon-gelb | KEA45-V81BU | blau |
| KEA45-V81NB | neon-blau | KEA45-V81GR | grün |
| KEA45-V81NG | neon-grün | KEA45-V81RE | rot |
| KEA45-V81NP | neon-rot/pink | KEA45-V81VT | violett |
| KEA45-V81NO | neon-orange | KEA45-V81BL | schwarz |
| KEA45-V81WH | weiß | KEA45-V81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel


9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 14: KEB50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEB45-V81NA | transparent | KEB45-V81YE | gelb |
| KEB45-V81NY | neon-gelb | KEB45-V81BU | blau |
| KEB45-V81NB | neon-blau | KEB45-V81GR | grün |
| KEB45-V81NG | neon-grün | KEB45-V81RE | rot |
| KEB45-V81NP | neon-rot/pink | KEB45-V81VT | violett |
| KEB45-V81NO | neon-orange | KEB45-V81BL | schwarz |
| KEB45-V81WH | weiß | KEB45-V81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Boden (durchscheinend). (Siehe auch Seite 14: KEC50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEC45-V81NA | transparent |
| KEC45-V81NY | neon-gelb |
| KEC45-V81NB | neon-blau |
| KEC45-V81NG | neon-grün |
| KEC45-V81NP | neon-rot/pink |
| KEC45-V81NO | neon-orange |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47




EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Boden (durchscheinend) und auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 14: KEE50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEE45-V81NA | transparent |
| KEE45-V81NY | neon-gelb |
| KEE45-V81NB | neon-blau |
| KEE45-V81NG | neon-grün |
| KEE45-V81NP | neon-rot/pink |
| KEE45-V81NO | neon-orange |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 42-43
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 15: KEH50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEH45-V81NA | transparent |
| KEH45-V81NY | neon-gelb |
| KEH45-V81NB | neon-blau |
| KEH45-V81NG | neon-grün |
| KEH45-V81NP | neon-rot/pink |
| KEH45-V81NO | neon-orange |
| KEH45-V81RE | rot |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 15: KEK50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEK45-V81NA | transparent |
| KEK45-V81NY | neon-gelb |
| KEK45-V81NB | neon-blau |
| KEK45-V81NG | neon-grün |
| KEK45-V81NP | neon-rot/pink |
| KEK45-V81NO | neon-orange |
| KEK45-V81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø.
Mit numerischer Fachcodierung (1-81) auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 15: KEM50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEM45-V81NA | transparent |
| KEM45-V81NY | neon-gelb |
| KEM45-V81NB | neon-blau |
| KEM45-V81NG | neon-grün |
| KEM45-V81NP | neon-rot/pink |
| KEM45-V81NO | neon-orange |
| KEM45-V81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 9x9 • Höhe 45-53 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø.
Mit numerischer Fachcodierung (1-81) auf dem Boden (durchscheinend) und auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 15: KER50..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KER45-V81NA | transparent |
| KER45-V81NY | neon-gelb |
| KER45-V81NB | neon-blau |
| KER45-V81NG | neon-grün |
| KER45-V81NP | neon-rot/pink |
| KER45-V81NO | neon-orange |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47

EPPI® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPI® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 12: KEA45..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA50-C81NA | transparent | KEA50-C81YE | gelb |
| KEA50-C81NY | neon-gelb | KEA50-C81BU | blau |
| KEA50-C81NB | neon-blau | KEA50-C81GR | grün |
| KEA50-C81NG | neon-grün | KEA50-C81RE | rot |
| KEA50-C81NP | neon-rot/pink | KEA50-C81VT | violett |
| KEA50-C81NO | neon-orange | KEA50-C81BL | schwarz |
| KEA50-C81WH | weiß | KEA50-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix


Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern. (Siehe auch Seite 12: KEB45..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEB50-C81NA | transparent | KEB50-C81YE | gelb |
| KEB50-C81NY | neon-gelb | KEB50-C81BU | blau |
| KEB50-C81NB | neon-blau | KEB50-C81GR | grün |
| KEB50-C81NG | neon-grün | KEB50-C81RE | rot |
| KEB50-C81NP | neon-rot/pink | KEB50-C81VT | violett |
| KEB50-C81NO | neon-orange | KEB50-C81BL | schwarz |
| KEB50-C81WH | weiß | KEB50-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Boden (durchscheinend). (Siehe auch Seite 12: KEC45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEC50-C81NA | transparent |
| KEC50-C81NY | neon-gelb |
| KEC50-C81NB | neon-blau |
| KEC50-C81NG | neon-grün |
| KEC50-C81NP | neon-rot/pink |
| KEC50-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Boden (durchscheinend) und auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 12: KEE45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEE50-C81NA | transparent |
| KEE50-C81NY | neon-gelb |
| KEE50-C81NB | neon-blau |
| KEE50-C81NG | neon-grün |
| KEE50-C81NP | neon-rot/pink |
| KEE50-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



mit Codierung

EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 13: KEH45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEH50-C81NA | transparent |
| KEH50-C81NY | neon-gelb |
| KEH50-C81NB | neon-blau |
| KEH50-C81NG | neon-grün |
| KEH50-C81NP | neon-rot/pink |
| KEH50-C81NO | neon-orange |
| KEH50-C81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



mit Codierung
in Kontrastfarbe

EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf allen 4 Seitenrändern sowie auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 13: KEK45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEK50-C81NA | transparent |
| KEK50-C81NY | neon-gelb |
| KEK50-C81NB | neon-blau |
| KEK50-C81NG | neon-grün |
| KEK50-C81NP | neon-rot/pink |
| KEK50-C81NO | neon-orange |
| KEK50-C81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



mit Codierung

EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Fachcodierung (1-81) auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 13: KEM45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEM50-C81NA | transparent |
| KEM50-C81NY | neon-gelb |
| KEM50-C81NB | neon-blau |
| KEM50-C81NG | neon-grün |
| KEM50-C81NP | neon-rot/pink |
| KEM50-C81NO | neon-orange |
| KEM50-C81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



mit Codierung

EPPi® 50 / 9x9 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Fachcodierung (1-81) auf dem Boden (durchscheinend) und auf dem Deckel. (Siehe auch Seite 13: KER45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KER50-C81NA | transparent |
| KER50-C81NY | neon-gelb |
| KER50-C81NB | neon-blau |
| KER50-C81NG | neon-grün |
| KER50-C81NP | neon-rot/pink |
| KER50-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 45 / 10x10 • Höhe 45-53 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrrchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 9: KEB37.. und Seite 14: KEB50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB45-V0100NA | transparent | KEB45-V0100YE | gelb |
| KEB45-V0100NY | neon-gelb | KEB45-V0100BU | blau |
| KEB45-V0100NB | neon-blau | KEB45-V0100GR | grün |
| KEB45-V0100NG | neon-grün | KEB45-V0100RE | rot |
| KEB45-V0100NP | neon-rot/pink | KEB45-V0100VT | violett |
| KEB45-V0100NO | neon-orange | KEB45-V0100BL | schwarz |
| KEB45-V0100WH | weiß | KEB45-V0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 8x8 • Höhe 45-53 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml Safe-Lock® bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 17: KEB50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB45-V064NA | transparent | KEB45-V064YE | gelb |
| KEB45-V064NY | neon-gelb | KEB45-V064BU | blau |
| KEB45-V064NB | neon-blau | KEB45-V064GR | grün |
| KEB45-V064NG | neon-grün | KEB45-V064RE | rot |
| KEB45-V064NP | neon-rot/pink | KEB45-V064VT | violett |
| KEB45-V064NO | neon-orange | KEB45-V064BL | schwarz |
| KEB45-V064WH | weiß | KEB45-V064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 7x7 • Höhe 45-53 mm variabel

7x7 Fächer für 49 Röhrrchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 17: KEA50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA45-V49NA | transparent | KEA45-V49YE | gelb |
| KEA45-V49NY | neon-gelb | KEA45-V49BU | blau |
| KEA45-V49NB | neon-blau | KEA45-V49GR | grün |
| KEA45-V49NG | neon-grün | KEA45-V49RE | rot |
| KEA45-V49NP | neon-rot/pink | KEA45-V49VT | violett |
| KEA45-V49NO | neon-orange | KEA45-V49BL | schwarz |
| KEA45-V49WH | weiß | KEA45-V49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 45 / 7x7 • Höhe 45-53 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrrchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 17: KEB50..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB45-V049NA | transparent | KEB45-V049YE | gelb |
| KEB45-V049NY | neon-gelb | KEB45-V049BU | blau |
| KEB45-V049NB | neon-blau | KEB45-V049GR | grün |
| KEB45-V049NG | neon-grün | KEB45-V049RE | rot |
| KEB45-V049NP | neon-rot/pink | KEB45-V049VT | violett |
| KEB45-V049NO | neon-orange | KEB45-V049BL | schwarz |
| KEB45-V049WH | weiß | KEB45-V049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 50 / 10x10 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für Röhrcchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 9: KEB37.. und Seite 16: KEB45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|
| KEB50-C0100NA | transparent |
| KEB50-C0100NY | neon-gelb |
| KEB50-C0100NB | neon-blau |
| KEB50-C0100NG | neon-grün |
| KEB50-C0100NP | neon-rot/pink |
| KEB50-C0100NO | neon-orange |
| KEB50-C0100WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|--------------|
| KEB50-C0100YE | gelb |
| KEB50-C0100BU | blau |
| KEB50-C0100GR | grün |
| KEB50-C0100RE | rot |
| KEB50-C0100VT | violett |
| KEB50-C0100BL | schwarz |
| KEB50-C0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 50 / 8x8 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Reaktionsgefäße 1,5 und 2,0 ml Safe-Lock® bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 16: KEB45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|
| KEB50-C064NA | transparent |
| KEB50-C064NY | neon-gelb |
| KEB50-C064NB | neon-blau |
| KEB50-C064NG | neon-grün |
| KEB50-C064NP | neon-rot/pink |
| KEB50-C064NO | neon-orange |
| KEB50-C064WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|--------------|
| KEB50-C064YE | gelb |
| KEB50-C064BU | blau |
| KEB50-C064GR | grün |
| KEB50-C064RE | rot |
| KEB50-C064VT | violett |
| KEB50-C064BL | schwarz |
| KEB50-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 50 / 7x7 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. 7x7 Fächer für 49 Röhrcchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 16: KEA45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEA50-C49NA | transparent |
| KEA50-C49NY | neon-gelb |
| KEA50-C49NB | neon-blau |
| KEA50-C49NG | neon-grün |
| KEA50-C49NP | neon-rot/pink |
| KEA50-C49NO | neon-orange |
| KEA50-C49WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------------|
| KEA50-C49YE | gelb |
| KEA50-C49BU | blau |
| KEA50-C49GR | grün |
| KEA50-C49RE | rot |
| KEA50-C49VT | violett |
| KEA50-C49BL | schwarz |
| KEA50-C49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 50 / 7x7 • Höhe 52 mm fix

Innenhöhe 50 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrcchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 16: KEB45..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|
| KEB50-C049NA | transparent |
| KEB50-C049NY | neon-gelb |
| KEB50-C049NB | neon-blau |
| KEB50-C049NG | neon-grün |
| KEB50-C049NP | neon-rot/pink |
| KEB50-C049NO | neon-orange |
| KEB50-C049WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|--------------|
| KEB50-C049YE | gelb |
| KEB50-C049BU | blau |
| KEB50-C049GR | grün |
| KEB50-C049RE | rot |
| KEB50-C049VT | violett |
| KEB50-C049BL | schwarz |
| KEB50-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 61 / 10x10 • Höhe 61 mm fix

Innenhöhe 58 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrcchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 9: KEB37..., Seite 16: KEB45... und Seite 17: KEB50..)

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB61-CO100NA | transparent | KEB61-CO100YE | gelb |
| KEB61-CO100NY | neon-gelb | KEB61-CO100BU | blau |
| KEB61-CO100NB | neon-blau | KEB61-CO100GR | grün |
| KEB61-CO100NG | neon-grün | KEB61-CO100RE | rot |
| KEB61-CO100NP | neon-rot/pink | KEB61-CO100VT | violett |
| KEB61-CO100NO | neon-orange | KEB61-CO100BL | schwarz |
| KEB61-CO100WH | weiß | KEB61-CO100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle

Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPi® 67 / 10x10 • Höhe 67 mm fix

Innenhöhe 64 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrcchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB67-CO100NA | transparent | KEB67-CO100YE | gelb |
| KEB67-CO100NY | neon-gelb | KEB67-CO100BU | blau |
| KEB67-CO100NB | neon-blau | KEB67-CO100GR | grün |
| KEB67-CO100NG | neon-grün | KEB67-CO100RE | rot |
| KEB67-CO100NP | neon-rot/pink | KEB67-CO100VT | violett |
| KEB67-CO100NO | neon-orange | KEB67-CO100BL | schwarz |
| KEB67-CO100WH | weiß | KEB67-CO100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle

Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPi® 67 / 8x8 • Höhe 67 mm fix

Innenhöhe 64 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrcchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB67-CO64NA | transparent | KEB67-CO64YE | gelb |
| KEB67-CO64NY | neon-gelb | KEB67-CO64BU | blau |
| KEB67-CO64NB | neon-blau | KEB67-CO64GR | grün |
| KEB67-CO64NG | neon-grün | KEB67-CO64RE | rot |
| KEB67-CO64NP | neon-rot/pink | KEB67-CO64VT | violett |
| KEB67-CO64NO | neon-orange | KEB67-CO64BL | schwarz |
| KEB67-CO64WH | weiß | KEB67-CO64BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle

Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPi® 67 / 7x7 • Höhe 67 mm fix

Innenhöhe 64 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrcchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB67-CO49NA | transparent | KEB67-CO49YE | gelb |
| KEB67-CO49NY | neon-gelb | KEB67-CO49BU | blau |
| KEB67-CO49NB | neon-blau | KEB67-CO49GR | grün |
| KEB67-CO49NG | neon-grün | KEB67-CO49RE | rot |
| KEB67-CO49NP | neon-rot/pink | KEB67-CO49VT | violett |
| KEB67-CO49NO | neon-orange | KEB67-CO49BL | schwarz |
| KEB67-CO49WH | weiß | KEB67-CO49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle

Bitte anfragen!

Schrankgestelle

Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 67 / 5x5 • Höhe 67 mm fix

Innenhöhe 64 mm. Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße oder Zentrifugenröhrchen 5 ml und Röhrchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES67-C025NA | transparent | KES67-C025YE | gelb |
| KES67-C025NY | neon-gelb | KES67-C025BU | blau |
| KES67-C025NB | neon-blau | KES67-C025GR | grün |
| KES67-C025NG | neon-grün | KES67-C025RE | rot |
| KES67-C025NP | neon-rot/pink | KES67-C025VT | violett |
| KES67-C025NO | neon-orange | KES67-C025BL | schwarz |
| KES67-C025WH | weiß | KES67-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben



Passende Racks

- Truhengestelle
- Bitte anfragen!
- Schrankgestelle
- Bitte anfragen!
- Schrankeinschübe
- Bitte anfragen!
- Schrankkästen
- Seite 47



EPPi® Ident Markierungsschilder

Markierungsschilder aus Edelstahl zur Kennzeichnung von Edelstahl-Gestellen und -Einschüben. Anfertigung nach Kundenwunsch.



EPPi® 70 / 10x10 • Höhe 70-80 mm variabel


Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB70-V0100NA | transparent | KEB70-V0100YE | gelb |
| KEB70-V0100NY | neon-gelb | KEB70-V0100BU | blau |
| KEB70-V0100NB | neon-blau | KEB70-V0100GR | grün |
| KEB70-V0100NG | neon-grün | KEB70-V0100RE | rot |
| KEB70-V0100NP | neon-rot/pink | KEB70-V0100VT | violett |
| KEB70-V0100NO | neon-orange | KEB70-V0100BL | schwarz |
| KEB70-V0100WH | weiß | KEB70-V0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle
- Seite 39
- Schrankgestelle
- Seite 40-41
- Schrankeinschübe
- Seite 44
- Schrankkästen
- Seite 47



EPPi® 70 / 9x9 • Höhe 70-80 mm variabel


9x9 Fächer für 81 Röhrchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA70-V81NA | transparent | KEA70-V81YE | gelb |
| KEA70-V81NY | neon-gelb | KEA70-V81BU | blau |
| KEA70-V81NB | neon-blau | KEA70-V81GR | grün |
| KEA70-V81NG | neon-grün | KEA70-V81RE | rot |
| KEA70-V81NP | neon-rot/pink | KEA70-V81VT | violett |
| KEA70-V81NO | neon-orange | KEA70-V81BL | schwarz |
| KEA70-V81WH | weiß | KEA70-V81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle
- Seite 39
- Schrankgestelle
- Seite 40-41
- Schrankeinschübe
- Seite 44
- Schrankkästen
- Seite 47



EPPi® 70 / 8x8 • Höhe 70–80 mm variabel


Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrrchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB70-V064NA | transparent | KEB70-V064YE | gelb |
| KEB70-V064NY | neon-gelb | KEB70-V064BU | blau |
| KEB70-V064NB | neon-blau | KEB70-V064GR | grün |
| KEB70-V064NG | neon-grün | KEB70-V064RE | rot |
| KEB70-V064NP | neon-rot/pink | KEB70-V064VT | violett |
| KEB70-V064NO | neon-orange | KEB70-V064BL | schwarz |
| KEB70-V064WH | weiß | KEB70-V064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40–41
Schrankeinschübe
Seite 44
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 70 / 7x7 • Höhe 70–80 mm variabel


7x7 Fächer für 49 Röhrrchen bis 17 mm Ø.
Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA70-V49NA | transparent | KEA70-V49YE | gelb |
| KEA70-V49NY | neon-gelb | KEA70-V49BU | blau |
| KEA70-V49NB | neon-blau | KEA70-V49GR | grün |
| KEA70-V49NG | neon-grün | KEA70-V49RE | rot |
| KEA70-V49NP | neon-rot/pink | KEA70-V49VT | violett |
| KEA70-V49NO | neon-orange | KEA70-V49BL | schwarz |
| KEA70-V49WH | weiß | KEA70-V49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40–41
Schrankeinschübe
Seite 44
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 70 / 7x7 • Höhe 70–80 mm variabel


Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrrchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB70-V049NA | transparent | KEB70-V049YE | gelb |
| KEB70-V049NY | neon-gelb | KEB70-V049BU | blau |
| KEB70-V049NB | neon-blau | KEB70-V049GR | grün |
| KEB70-V049NG | neon-grün | KEB70-V049RE | rot |
| KEB70-V049NP | neon-rot/pink | KEB70-V049VT | violett |
| KEB70-V049NO | neon-orange | KEB70-V049BL | schwarz |
| KEB70-V049WH | weiß | KEB70-V049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40–41
Schrankeinschübe
Seite 44
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 70 / 5x5 • Höhe 70–80 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße und Röhrrchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage. (Siehe auch Seite 19: KES67..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES70-V025NA | transparent | KES70-V025YE | gelb |
| KES70-V025NY | neon-gelb | KES70-V025BU | blau |
| KES70-V025NB | neon-blau | KES70-V025GR | grün |
| KES70-V025NG | neon-grün | KES70-V025RE | rot |
| KES70-V025NP | neon-rot/pink | KES70-V025VT | violett |
| KES70-V025NO | neon-orange | KES70-V025BL | schwarz |
| KES70-V025WH | weiß | KES70-V025BB | black/black* |


*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40–41
Schrankeinschübe
Seite 44
Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 75 / 10x10 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. Mit zwei Locheinsätzen
10x10 Löcher für 100 Röhrgchen bis 8,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB75-C0100NA | transparent | KEB75-C0100YE | gelb |
| KEB75-C0100NY | neon-gelb | KEB75-C0100BU | blau |
| KEB75-C0100NB | neon-blau | KEB75-C0100GR | grün |
| KEB75-C0100NG | neon-grün | KEB75-C0100RE | rot |
| KEB75-C0100NP | neon-rot/pink | KEB75-C0100VT | violett |
| KEB75-C0100NO | neon-orange | KEB75-C0100BL | schwarz |
| KEB75-C0100WH | weiß | KEB75-C0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis
12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA75-C81NA | transparent | KEA75-C81YE | gelb |
| KEA75-C81NY | neon-gelb | KEA75-C81BU | blau |
| KEA75-C81NB | neon-blau | KEA75-C81GR | grün |
| KEA75-C81NG | neon-grün | KEA75-C81RE | rot |
| KEA75-C81NP | neon-rot/pink | KEA75-C81VT | violett |
| KEA75-C81NO | neon-orange | KEA75-C81BL | schwarz |
| KEA75-C81WH | weiß | KEA75-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis
12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf
allen 4 Seiten.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEB75-C81NA | transparent | KEB75-C81YE | gelb |
| KEB75-C81NY | neon-gelb | KEB75-C81BU | blau |
| KEB75-C81NB | neon-blau | KEB75-C81GR | grün |
| KEB75-C81NG | neon-grün | KEB75-C81RE | rot |
| KEB75-C81NP | neon-rot/pink | KEB75-C81VT | violett |
| KEB75-C81NO | neon-orange | KEB75-C81BL | schwarz |
| KEB75-C81WH | weiß | KEB75-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis
12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf
allen 4 Seiten sowie auf der Unterseite (transparent).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEC75-C81NA | transparent |
| KEC75-C81NY | neon-gelb |
| KEC75-C81NB | neon-blau |
| KEC75-C81NG | neon-grün |
| KEC75-C81NP | neon-rot/pink |
| KEC75-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10




EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten sowie auf der Unterseite (transparent) und auf dem Deckel.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEE75-C81NA | transparent |
| KEE75-C81NY | neon-gelb |
| KEE75-C81NB | neon-blau |
| KEE75-C81NG | neon-grün |
| KEE75-C81NP | neon-rot/pink |
| KEE75-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47



EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Deckel.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEH75-C81NA | transparent |
| KEH75-C81NY | neon-gelb |
| KEH75-C81NB | neon-blau |
| KEH75-C81NG | neon-grün |
| KEH75-C81NP | neon-rot/pink |
| KEH75-C81NO | neon-orange |
| KEH75-C81RE | rot |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47




EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten und auf dem Deckel.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEK75-C81NA | transparent |
| KEK75-C81NY | neon-gelb |
| KEK75-C81NB | neon-blau |
| KEK75-C81NG | neon-grün |
| KEK75-C81NP | neon-rot/pink |
| KEK75-C81NO | neon-orange |
| KEK75-C81RE | rot |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47




EPPi® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Codierung (1-81) auf dem Deckel.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEM75-C81NA | transparent |
| KEM75-C81NY | neon-gelb |
| KEM75-C81NB | neon-blau |
| KEM75-C81NG | neon-grün |
| KEM75-C81NP | neon-rot/pink |
| KEM75-C81NO | neon-orange |
| KEM75-C81RE | rot |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47




EPPI® 75 / 9x9 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Codierung (1–81) auf der Unterseite (transparent) und auf dem Deckel.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KER75-C81NA | transparent |
| KER75-C81NY | neon-gelb |
| KER75-C81NB | neon-blau |
| KER75-C81NG | neon-grün |
| KER75-C81NP | neon-rot/pink |
| KER75-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40–41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 75 / 8x8 • Höhe 75 mm fix


Innenhöhe 72 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrrchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB75-C064NA | transparent | KEB75-C064YE | gelb |
| KEB75-C064NY | neon-gelb | KEB75-C064BU | blau |
| KEB75-C064NB | neon-blau | KEB75-C064GR | grün |
| KEB75-C064NG | neon-grün | KEB75-C064RE | rot |
| KEB75-C064NP | neon-rot/pink | KEB75-C064VT | violett |
| KEB75-C064NO | neon-orange | KEB75-C064BL | schwarz |
| KEB75-C064WH | weiß | KEB75-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40–41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 75 / 7x7 • Höhe 75 mm fix


Innenhöhe 72 mm. 7x7 Fächer für 49 Röhrrchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA75-C49NA | transparent | KEA75-C49YE | gelb |
| KEA75-C49NY | neon-gelb | KEA75-C49BU | blau |
| KEA75-C49NB | neon-blau | KEA75-C49GR | grün |
| KEA75-C49NG | neon-grün | KEA75-C49RE | rot |
| KEA75-C49NP | neon-rot/pink | KEA75-C49VT | violett |
| KEA75-C49NO | neon-orange | KEA75-C49BL | schwarz |
| KEA75-C49WH | weiß | KEA75-C49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40–41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 75 / 7x7 • Höhe 75 mm fix


Innenhöhe 72 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrrchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB75-C049NA | transparent | KEB75-C049YE | gelb |
| KEB75-C049NY | neon-gelb | KEB75-C049BU | blau |
| KEB75-C049NB | neon-blau | KEB75-C049GR | grün |
| KEB75-C049NG | neon-grün | KEB75-C049RE | rot |
| KEB75-C049NP | neon-rot/pink | KEB75-C049VT | violett |
| KEB75-C049NO | neon-orange | KEB75-C049BL | schwarz |
| KEB75-C049WH | weiß | KEB75-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40–41
- Schrankeinschübe Seite 44
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 75 / 5x5 • Höhe 75 mm fix

Innenhöhe 72 mm. Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße und Röhrrchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage. (Siehe auch Seite 19: KES67..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES75-C025NA | transparent | KES75-C025YE | gelb |
| KES75-C025NY | neon-gelb | KES75-C025BU | blau |
| KES75-C025NB | neon-blau | KES75-C025GR | grün |
| KES75-C025NG | neon-grün | KES75-C025RE | rot |
| KES75-C025NP | neon-rot/pink | KES75-C025VT | violett |
| KES75-C025NO | neon-orange | KES75-C025BL | schwarz |
| KES75-C025WH | weiß | KES75-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 44

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 80 / 10x10 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrrchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| KEB80-C0100NA | transparent | KEB80-C0100YE | gelb |
| KEB80-C0100NY | neon-gelb | KEB80-C0100BU | blau |
| KEB80-C0100NB | neon-blau | KEB80-C0100GR | grün |
| KEB80-C0100NG | neon-grün | KEB80-C0100RE | rot |
| KEB80-C0100NP | neon-rot/pink | KEB80-C0100VT | violett |
| KEB80-C0100NO | neon-orange | KEB80-C0100BL | schwarz |
| KEB80-C0100WH | weiß | | |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 80 / 9x9 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrrchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA80-C81NA | transparent | KEA80-C81YE | gelb |
| KEA80-C81NY | neon-gelb | KEA80-C81BU | blau |
| KEA80-C81NB | neon-blau | KEA80-C81GR | grün |
| KEA80-C81NG | neon-grün | KEA80-C81RE | rot |
| KEA80-C81NP | neon-rot/pink | KEA80-C81VT | violett |
| KEA80-C81NO | neon-orange | KEA80-C81BL | schwarz |
| KEA80-C81WH | weiß | KEA80-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 80 / 8x8 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrrchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB80-C064NA | transparent | KEB80-C064YE | gelb |
| KEB80-C064NY | neon-gelb | KEB80-C064BU | blau |
| KEB80-C064NB | neon-blau | KEB80-C064GR | grün |
| KEB80-C064NG | neon-grün | KEB80-C064RE | rot |
| KEB80-C064NP | neon-rot/pink | KEB80-C064VT | violett |
| KEB80-C064NO | neon-orange | KEB80-C064BL | schwarz |
| KEB80-C064WH | weiß | KEB80-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10




EPPi® 80 / 7x7 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. 7x7 Fächer für 49 Röhrcchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEA80-C49NA | transparent |
| KEA80-C49NY | neon-gelb |
| KEA80-C49NB | neon-blau |
| KEA80-C49NG | neon-grün |
| KEA80-C49NP | neon-rot/pink |
| KEA80-C49NO | neon-orange |
| KEA80-C49WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------------|
| KEA80-C49YE | gelb |
| KEA80-C49BU | blau |
| KEA80-C49GR | grün |
| KEA80-C49RE | rot |
| KEA80-C49VT | violett |
| KEA80-C49BL | schwarz |
| KEA80-C49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben




EPPi® 80 / 7x7 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrcchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|
| KEB80-C049NA | transparent |
| KEB80-C049NY | neon-gelb |
| KEB80-C049NB | neon-blau |
| KEB80-C049NG | neon-grün |
| KEB80-C049NP | neon-rot/pink |
| KEB80-C049NO | neon-orange |
| KEB80-C049WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|--------------|
| KEB80-C049YE | gelb |
| KEB80-C049BU | blau |
| KEB80-C049GR | grün |
| KEB80-C049RE | rot |
| KEB80-C049VT | violett |
| KEB80-C049BL | schwarz |
| KEB80-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben




EPPi® 80 / 5x5 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße und Röhrcchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage. (Siehe auch Seite 19: KES67..).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|
| KES80-C025NA | transparent |
| KES80-C025NY | neon-gelb |
| KES80-C025NB | neon-blau |
| KES80-C025NG | neon-grün |
| KES80-C025NP | neon-rot/pink |
| KES80-C025NO | neon-orange |
| KES80-C025WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|--------------|
| KES80-C025YE | gelb |
| KES80-C025BU | blau |
| KES80-C025GR | grün |
| KES80-C025RE | rot |
| KES80-C025VT | violett |
| KES80-C025BL | schwarz |
| KES80-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben



EPPi® 80 / 3x3 • Höhe 80 mm fix

Innenhöhe 77 mm. Mit zwei Locheinsätzen 3x3 Löcher für 9 Röhrcchen bis 30 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KES80-C09NA | transparent |
| KES80-C09NY | neon-gelb |
| KES80-C09NB | neon-blau |
| KES80-C09NG | neon-grün |
| KES80-C09NP | neon-rot/pink |
| KES80-C09NO | neon-orange |
| KES80-C09WH | weiß |

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------------|
| KES80-C09YE | gelb |
| KES80-C09BU | blau |
| KES80-C09GR | grün |
| KES80-C09RE | rot |
| KES80-C09VT | violett |
| KES80-C09BL | schwarz |
| KES80-C09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix


Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrcchen. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA95-C81NA | transparent | KEA95-C81YE | gelb |
| KEA95-C81NY | neon-gelb | KEA95-C81BU | blau |
| KEA95-C81NB | neon-blau | KEA95-C81GR | grün |
| KEA95-C81NG | neon-grün | KEA95-C81RE | rot |
| KEA95-C81NP | neon-rot/pink | KEA95-C81VT | violett |
| KEA95-C81NO | neon-orange | KEA95-C81BL | schwarz |
| KEA95-C81WH | weiß | KEA95-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 45
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix


Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrcchen.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEB95-C81NA | transparent | KEB95-C81YE | gelb |
| KEB95-C81NY | neon-gelb | KEB95-C81BU | blau |
| KEB95-C81NB | neon-blau | KEB95-C81GR | grün |
| KEB95-C81NG | neon-grün | KEB95-C81RE | rot |
| KEB95-C81NP | neon-rot/pink | KEB95-C81VT | violett |
| KEB95-C81NO | neon-orange | KEB95-C81BL | schwarz |
| KEB95-C81WH | weiß | KEB95-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 45
- Schrankkästen Seite 47




EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten sowie auf dem Boden (durchscheinend). Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrcchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEC95-C81NA | transparent |
| KEC95-C81NY | neon-gelb |
| KEC95-C81NB | neon-blau |
| KEC95-C81NG | neon-grün |
| KEC95-C81NP | neon-rot/pink |
| KEC95-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 45
- Schrankkästen Seite 47




EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten sowie auf der Unterseite (transparent) und auf dem Deckel. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrcchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEE95-C81NA | transparent |
| KEE95-C81NY | neon-gelb |
| KEE95-C81NB | neon-blau |
| KEE95-C81NG | neon-grün |
| KEE95-C81NP | neon-rot/pink |
| KEE95-C81NO | neon-orange |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 45
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Deckel. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrgchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEH95-C81NA | transparent |
| KEH95-C81NY | neon-gelb |
| KEH95-C81NB | neon-blau |
| KEH95-C81NG | neon-grün |
| KEH95-C81NP | neon-rot/pink |
| KEH95-C81NO | neon-orange |
| KEH95-C81RE | rot |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung auf allen 4 Seiten und auf dem Deckel. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrgchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEK95-C81NA | transparent |
| KEK95-C81NY | neon-gelb |
| KEK95-C81NB | neon-blau |
| KEK95-C81NG | neon-grün |
| KEK95-C81NP | neon-rot/pink |
| KEK95-C81NO | neon-orange |
| KEK95-C81RE | rot |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Codierung (1-81) auf dem Deckel. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrgchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KEM95-C81NA | transparent |
| KEM95-C81NY | neon-gelb |
| KEM95-C81NB | neon-blau |
| KEM95-C81NG | neon-grün |
| KEM95-C81NP | neon-rot/pink |
| KEM95-C81NO | neon-orange |
| KEM95-C81RE | rot |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 95 / 9x9 • Höhe 95 mm fix

Innenhöhe 92 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrgchen bis 12,5 mm Ø. Mit numerischer Codierung (1-81) auf der Unterseite (transparent) und auf dem Deckel. Zum Beispiel für 5 ml Kryo-Röhrgchen.

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|
| KER95-C81NA | transparent |
| KER95-C81NY | neon-gelb |
| KER95-C81NB | neon-blau |
| KER95-C81NG | neon-grün |
| KER95-C81NP | neon-rot/pink |
| KER95-C81NO | neon-orange |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 10x10 • Höhe 96-106 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrcchen bis 8,5 mm Ø.

Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB96-V0100NA | transparent | KEB96-V0100YE | gelb |
| KEB96-V0100NY | neon-gelb | KEB96-V0100BU | blau |
| KEB96-V0100NB | neon-blau | KEB96-V0100GR | grün |
| KEB96-V0100NG | neon-grün | KEB96-V0100RE | rot |
| KEB96-V0100NP | neon-rot/pink | KEB96-V0100VT | violett |
| KEB96-V0100NO | neon-orange | KEB96-V0100BL | schwarz |
| KEB96-V0100WH | weiß | KEB96-V0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 9x9 • Höhe 96-106 mm variabel

9x9 Fächer für 81 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 26: KEA95..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA96-V81NA | transparent | KEA96-V81YE | gelb |
| KEA96-V81NY | neon-gelb | KEA96-V81BU | blau |
| KEA96-V81NB | neon-blau | KEA96-V81GR | grün |
| KEA96-V81NG | neon-grün | KEA96-V81RE | rot |
| KEA96-V81NP | neon-rot/pink | KEA96-V81VT | violett |
| KEA96-V81NO | neon-orange | KEA96-V81BL | schwarz |
| KEA96-V81WH | weiß | KEA96-V81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 8x8 • Höhe 96-106 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrcchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 26: KEB95..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB96-V064NA | transparent | KEB96-V064YE | gelb |
| KEB96-V064NY | neon-gelb | KEB96-V064BU | blau |
| KEB96-V064NB | neon-blau | KEB96-V064GR | grün |
| KEB96-V064NG | neon-grün | KEB96-V064RE | rot |
| KEB96-V064NP | neon-rot/pink | KEB96-V064VT | violett |
| KEB96-V064NO | neon-orange | KEB96-V064BL | schwarz |
| KEB96-V064WH | weiß | KEB96-V064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 7x7 • Höhe 96-106 mm variabel

7x7 Fächer für 49 Röhrcchen bis 17 mm Ø. Ohne Fachcodierung. (Siehe auch Seite 26: KEA95..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA96-V49NA | transparent | KEA96-V49YE | gelb |
| KEA96-V49NY | neon-gelb | KEA96-V49BU | blau |
| KEA96-V49NB | neon-blau | KEA96-V49GR | grün |
| KEA96-V49NG | neon-grün | KEA96-V49RE | rot |
| KEA96-V49NP | neon-rot/pink | KEA96-V49VT | violett |
| KEA96-V49NO | neon-orange | KEA96-V49BL | schwarz |
| KEA96-V49WH | weiß | KEA96-V49BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 96 / 7x7 • Höhe 96–106 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrrchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEB96-V049NA | transparent | KEB96-V049YE | gelb |
| KEB96-V049NY | neon-gelb | KEB96-V049BU | blau |
| KEB96-V049NB | neon-blau | KEB96-V049GR | grün |
| KEB96-V049NG | neon-grün | KEB96-V049RE | rot |
| KEB96-V049NP | neon-rot/pink | KEB96-V049VT | violett |
| KEB96-V049NO | neon-orange | KEB96-V049BL | schwarz |
| KEB96-V049WH | weiß | KEB96-V049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 5x5 • Höhe 96–106 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße und Röhrrchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage. (Siehe auch Seite 19: KES67..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES96-V025NA | transparent | KES96-V025YE | gelb |
| KES96-V025NY | neon-gelb | KES96-V025BU | blau |
| KES96-V025NB | neon-blau | KES96-V025GR | grün |
| KES96-V025NG | neon-grün | KES96-V025RE | rot |
| KES96-V025NP | neon-rot/pink | KES96-V025VT | violett |
| KES96-V025NO | neon-orange | KES96-V025BL | schwarz |
| KES96-V025WH | weiß | KES96-V025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 96 / 3x3 • Höhe 96–106 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 3x3 Löcher für 9 Röhrrchen bis 30 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KES96-V09NA | transparent | KES96-V09YE | gelb |
| KES96-V09NY | neon-gelb | KES96-V09BU | blau |
| KES96-V09NB | neon-blau | KES96-V09GR | grün |
| KES96-V09NG | neon-grün | KES96-V09RE | rot |
| KES96-V09NP | neon-rot/pink | KES96-V09VT | violett |
| KES96-V09NO | neon-orange | KES96-V09BL | schwarz |
| KES96-V09WH | weiß | KES96-V09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 102 / 10x10 • Höhe 102 mm fix

Innenhöhe 100 mm. Mit zwei Locheinsätzen 10x10 Löcher für 100 Röhrrchen bis 8,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| KEB102-C0100NA | transparent | KEB102-C0100YE | gelb |
| KEB102-C0100NY | neon-gelb | KEB102-C0100BU | blau |
| KEB102-C0100NB | neon-blau | KEB102-C0100GR | grün |
| KEB102-C0100NG | neon-grün | KEB102-C0100RE | rot |
| KEB102-C0100NP | neon-rot/pink | KEB102-C0100VT | violett |
| KEB102-C0100NO | neon-orange | KEB102-C0100BL | schwarz |
| KEB102-C0100WH | weiß | KEB102-C0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 10



EPPi® 102 / 9x9 • Höhe 102 mm fix

Innenhöhe 100 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhren bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA102-C81NA | transparent | KEA102-C81YE | gelb |
| KEA102-C81NY | neon-gelb | KEA102-C81BU | blau |
| KEA102-C81NB | neon-blau | KEA102-C81GR | grün |
| KEA102-C81NG | neon-grün | KEA102-C81RE | rot |
| KEA102-C81NP | neon-rot/pink | KEA102-C81VT | violett |
| KEA102-C81NO | neon-orange | KEA102-C81BL | schwarz |
| KEA102-C81WH | weiß | KEA102-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 45
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 102 / 8x8 • Höhe 102 mm fix


Innenhöhe 100 mm. Mit zwei Locheinsätzen
8x8 Löcher für 64 Röhren bis 11 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB102-C064NA | transparent | KEB102-C064YE | gelb |
| KEB102-C064NY | neon-gelb | KEB102-C064BU | blau |
| KEB102-C064NB | neon-blau | KEB102-C064GR | grün |
| KEB102-C064NG | neon-grün | KEB102-C064RE | rot |
| KEB102-C064NP | neon-rot/pink | KEB102-C064VT | violett |
| KEB102-C064NO | neon-orange | KEB102-C064BL | schwarz |
| KEB102-C064WH | weiß | KEB102-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 45
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 102 / 7x7 • Höhe 102 mm fix


Innenhöhe 100 mm. Mit zwei Locheinsätzen
7x7 Löcher für 49 Röhren bis 16,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB102-C049NA | transparent | KEB102-C049YE | gelb |
| KEB102-C049NY | neon-gelb | KEB102-C049BU | blau |
| KEB102-C049NB | neon-blau | KEB102-C049GR | grün |
| KEB102-C049NG | neon-grün | KEB102-C049RE | rot |
| KEB102-C049NP | neon-rot/pink | KEB102-C049VT | violett |
| KEB102-C049NO | neon-orange | KEB102-C049BL | schwarz |
| KEB102-C049WH | weiß | KEB102-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 45
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 102 / 5x5 • Höhe 102 mm fix


Innenhöhe 100 mm. Mit zwei Locheinsätzen
5x5 Löcher für 25 Röhren bis 16,6 mm Ø.
Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische
Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KES102-C025NA | transparent | KES102-C025YE | gelb |
| KES102-C025NY | neon-gelb | KES102-C025BU | blau |
| KES102-C025NB | neon-blau | KES102-C025GR | grün |
| KES102-C025NG | neon-grün | KES102-C025RE | rot |
| KES102-C025NP | neon-rot/pink | KES102-C025VT | violett |
| KES102-C025NO | neon-orange | KES102-C025BL | schwarz |
| KES102-C025WH | weiß | KES102-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 45
Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 102 / 3x3 • Höhe 102 mm fix

Innenhöhe 100 mm. Mit zwei Locheinsätzen
3x3 Löcher für 9 Rörchchen bis 30 mm Ø.
Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische
Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES102-C09NA | transparent | KES102-C09YE | gelb |
| KES102-C09NY | neon-gelb | KES102-C09BU | blau |
| KES102-C09NB | neon-blau | KES102-C09GR | grün |
| KES102-C09NG | neon-grün | KES102-C09RE | rot |
| KES102-C09NP | neon-rot/pink | KES102-C09VT | violett |
| KES102-C09NO | neon-orange | KES102-C09BL | schwarz |
| KES102-C09WH | weiß | KES102-C09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 105 / 10x10 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. Mit zwei Locheinsätzen
10x10 Löcher für 100 Rörchchen bis 8,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| KEB105-C0100NA | transparent | KEB105-C0100YE | gelb |
| KEB105-C0100NY | neon-gelb | KEB105-C0100BU | blau |
| KEB105-C0100NB | neon-blau | KEB105-C0100GR | grün |
| KEB105-C0100NG | neon-grün | KEB105-C0100RE | rot |
| KEB105-C0100NP | neon-rot/pink | KEB105-C0100VT | violett |
| KEB105-C0100NO | neon-orange | KEB105-C0100BL | schwarz |
| KEB105-C0100WH | weiß | KEB105-C0100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 105 / 9x9 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. 9x9 Fächer für 81 Rörchchen bis
12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA105-C81NA | transparent | KEA105-C81YE | gelb |
| KEA105-C81NY | neon-gelb | KEA105-C81BU | blau |
| KEA105-C81NB | neon-blau | KEA105-C81GR | grün |
| KEA105-C81NG | neon-grün | KEA105-C81RE | rot |
| KEA105-C81NP | neon-rot/pink | KEA105-C81VT | violett |
| KEA105-C81NO | neon-orange | KEA105-C81BL | schwarz |
| KEA105-C81WH | weiß | KEA105-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 105 / 8x8 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. Mit zwei Locheinsätzen
8x8 Löcher für 64 Rörchchen bis 11 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB105-C064NA | transparent | KEB105-C064YE | gelb |
| KEB105-C064NY | neon-gelb | KEB105-C064BU | blau |
| KEB105-C064NB | neon-blau | KEB105-C064GR | grün |
| KEB105-C064NG | neon-grün | KEB105-C064RE | rot |
| KEB105-C064NP | neon-rot/pink | KEB105-C064VT | violett |
| KEB105-C064NO | neon-orange | KEB105-C064BL | schwarz |
| KEB105-C064WH | weiß | KEB105-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39


Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47

EPPi® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm • Leerboxen siehe Seite 11



EPPi® 105 / 7x7 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. Mit zwei Locheinsätzen
7x7 Löcher für 49 Röhrcchen bis 16,5 mm Ø.
Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB105-C049NA | transparent | KEB105-C049YE | gelb |
| KEB105-C049NY | neon-gelb | KEB105-C049BU | blau |
| KEB105-C049NB | neon-blau | KEB105-C049GR | grün |
| KEB105-C049NG | neon-grün | KEB105-C049RE | rot |
| KEB105-C049NP | neon-rot/pink | KEB105-C049VT | violett |
| KEB105-C049NO | neon-orange | KEB105-C049BL | schwarz |
| KEB105-C049WH | weiß | KEB105-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 105 / 5x5 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. Mit zwei Locheinsätzen
5x5 Löcher für 25 Röhrcchen bis 16,6 mm Ø.
Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische
Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KES105-C025NA | transparent | KES105-C025YE | gelb |
| KES105-C025NY | neon-gelb | KES105-C025BU | blau |
| KES105-C025NB | neon-blau | KES105-C025GR | grün |
| KES105-C025NG | neon-grün | KES105-C025RE | rot |
| KES105-C025NP | neon-rot/pink | KES105-C025VT | violett |
| KES105-C025NO | neon-orange | KES105-C025BL | schwarz |
| KES105-C025WH | weiß | KES105-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 105 / 3x3 • Höhe 105 mm fix

Innenhöhe 102 mm. Mit zwei Locheinsätzen
3x3 Löcher für 9 Röhrcchen bis 30 mm Ø.
Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische
Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES105-C09NA | transparent | KES105-C09YE | gelb |
| KES105-C09NY | neon-gelb | KES105-C09BU | blau |
| KES105-C09NB | neon-blau | KES105-C09GR | grün |
| KES105-C09NG | neon-grün | KES105-C09RE | rot |
| KES105-C09NP | neon-rot/pink | KES105-C09VT | violett |
| KES105-C09NO | neon-orange | KES105-C09BL | schwarz |
| KES105-C09WH | weiß | KES105-C09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 121 / 5x5 • Höhe 121-131 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktions-
gefäße und Röhrcchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer
Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.
(Siehe auch Seite 19: KES67..).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KES121-V025NA | transparent | KES121-V025YE | gelb |
| KES121-V025NY | neon-gelb | KES121-V025BU | blau |
| KES121-V025NB | neon-blau | KES121-V025GR | grün |
| KES121-V025NG | neon-grün | KES121-V025RE | rot |
| KES121-V025NP | neon-rot/pink | KES121-V025VT | violett |
| KES121-V025NO | neon-orange | KES121-V025BL | schwarz |
| KES121-V025WH | weiß | KES121-V025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 121 / 3x3 • Höhe 121-131 mm variabel

Mit zwei Locheinsätzen 3x3 Löcher für 9 Rörchchen bis 30 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES121-V09NA | transparent | KES121-V09YE | gelb |
| KES121-V09NY | neon-gelb | KES121-V09BU | blau |
| KES121-V09NB | neon-blau | KES121-V09GR | grün |
| KES121-V09NG | neon-grün | KES121-V09RE | rot |
| KES121-V09NP | neon-rot/pink | KES121-V09VT | violett |
| KES121-V09NO | neon-orange | KES121-V09BL | schwarz |
| KES121-V09WH | weiß | KES121-V09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 122 / 9x9 • Höhe 122 mm fix

Innenhöhe 118 mm. 9x9 Fächer für 81 Rörchchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA122-C81NA | transparent | KEA122-C81YE | gelb |
| KEA122-C81NY | neon-gelb | KEA122-C81BU | blau |
| KEA122-C81NB | neon-blau | KEA122-C81GR | grün |
| KEA122-C81NG | neon-grün | KEA122-C81RE | rot |
| KEA122-C81NP | neon-rot/pink | KEA122-C81VT | violett |
| KEA122-C81NO | neon-orange | KEA122-C81BL | schwarz |
| KEA122-C81WH | weiß | KEA122-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 122 / 8x8 • Höhe 122 mm fix

Innenhöhe 118 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Rörchchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB122-C064NA | transparent | KEB122-C064YE | gelb |
| KEB122-C064NY | neon-gelb | KEB122-C064BU | blau |
| KEB122-C064NB | neon-blau | KEB122-C064GR | grün |
| KEB122-C064NG | neon-grün | KEB122-C064RE | rot |
| KEB122-C064NP | neon-rot/pink | KEB122-C064VT | violett |
| KEB122-C064NO | neon-orange | KEB122-C064BL | schwarz |
| KEB122-C064WH | weiß | KEB122-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 122 / 7x7 • Höhe 122 mm fix

Innenhöhe 118 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Rörchchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB122-C049NA | transparent | KEB122-C049YE | gelb |
| KEB122-C049NY | neon-gelb | KEB122-C049BU | blau |
| KEB122-C049NB | neon-blau | KEB122-C049GR | grün |
| KEB122-C049NG | neon-grün | KEB122-C049RE | rot |
| KEB122-C049NP | neon-rot/pink | KEB122-C049VT | violett |
| KEB122-C049NO | neon-orange | KEB122-C049BL | schwarz |
| KEB122-C049WH | weiß | KEB122-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 128 / 9x9 • Höhe 128 mm fix


Innenhöhe 125 mm. 9x9 Fächer für 81 Röhrchen bis 12,5 mm Ø. Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KEA128-C81NA | transparent | KEA128-C81YE | gelb |
| KEA128-C81NY | neon-gelb | KEA128-C81BU | blau |
| KEA128-C81NB | neon-blau | KEA128-C81GR | grün |
| KEA128-C81NG | neon-grün | KEA128-C81RE | rot |
| KEA128-C81NP | neon-rot/pink | KEA128-C81VT | violett |
| KEA128-C81NO | neon-orange | KEA128-C81BL | schwarz |
| KEA128-C81WH | weiß | KEA128-C81BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 46
Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 128 / 8x8 • Höhe 128 mm fix


Innenhöhe 125 mm. Mit zwei Locheinsätzen 8x8 Löcher für 64 Röhrchen bis 11 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB128-C064NA | transparent | KEB128-C064YE | gelb |
| KEB128-C064NY | neon-gelb | KEB128-C064BU | blau |
| KEB128-C064NB | neon-blau | KEB128-C064GR | grün |
| KEB128-C064NG | neon-grün | KEB128-C064RE | rot |
| KEB128-C064NP | neon-rot/pink | KEB128-C064VT | violett |
| KEB128-C064NO | neon-orange | KEB128-C064BL | schwarz |
| KEB128-C064WH | weiß | KEB128-C064BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 46
Schrankkästen
Seite 47



EPPI® 128 / 7x7 • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. Mit zwei Locheinsätzen 7x7 Löcher für 49 Röhrchen bis 16,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Codierung. (Siehe auch Seite 8: KEA128-C49..).


| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEB128-C049NA | transparent | KEB128-C049YE | gelb |
| KEB128-C049NY | neon-gelb | KEB128-C049BU | blau |
| KEB128-C049NB | neon-blau | KEB128-C049GR | grün |
| KEB128-C049NG | neon-grün | KEB128-C049RE | rot |
| KEB128-C049NP | neon-rot/pink | KEB128-C049VT | violett |
| KEB128-C049NO | neon-orange | KEB128-C049BL | schwarz |
| KEB128-C049WH | weiß | KEB128-C049BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39
Schrankgestelle
Seite 40-41
Schrankeinschübe
Seite 46
Schrankkästen
Seite 47






EPPI® 128 / 5x5 • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. Mit zwei Locheinsätzen 5x5 für 25 Zentrifugenröhrchen 15 ml (bis 17 mm Ø). Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KES128-C025NA | transparent | KES128-C025YE | gelb |
| KES128-C025NY | neon-gelb | KES128-C025BU | blau |
| KES128-C025NB | neon-blau | KES128-C025GR | grün |
| KES128-C025NG | neon-grün | KES128-C025RE | rot |
| KES128-C025NP | neon-rot/pink | KES128-C025VT | violett |
| KES128-C025NO | neon-orange | KES128-C025BL | schwarz |
| KES128-C025WH | weiß | KES128-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben




EPPI® 128 / 3x3 • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. Mit zwei Locheinsätzen 3x3 Löcher für 9 Zentrifugenröhrchen 50 ml (bis 30 mm Ø). Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES128-C09NA | transparent | KES128-C09YE | gelb |
| KES128-C09NY | neon-gelb | KES128-C09BU | blau |
| KES128-C09NB | neon-blau | KES128-C09GR | grün |
| KES128-C09NG | neon-grün | KES128-C09RE | rot |
| KES128-C09NP | neon-rot/pink | KES128-C09VT | violett |
| KES128-C09NO | neon-orange | KES128-C09BL | schwarz |
| KES128-C09WH | weiß | KES128-C09BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben



EPPI® 128 / 10 L • Höhe 128 mm fix

Innenhöhe 125 mm. Mit zwei Locheinsätzen für 10 Zentrifugenröhrchen 50 ml (bis 30 mm Ø). Ohne Fachcodierung.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| KEA128-C010NA | transparent | KEA128-C010YE | gelb |
| KEA128-C010NY | neon-gelb | KEA128-C010BU | blau |
| KEA128-C010NB | neon-blau | KEA128-C010GR | grün |
| KEA128-C010NG | neon-grün | KEA128-C010RE | rot |
| KEA128-C010NP | neon-rot/pink | KEA128-C010VT | violett |
| KEA128-C010NO | neon-orange | KEA128-C010BL | schwarz |
| KEA128-C010WH | weiß | KEA128-C010BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben



EPPI® 67 / 5x5 • Höhe 67 mm fix

Innenhöhe 64 mm. Mit zwei Locheinsätzen 5x5 Löcher für 25 Reaktionsgefäße oder Zentrifugenröhrchen 5 ml und Röhrchen bis 16,6 mm Ø. Mit numerischer Codierung. Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| KES67-C025NA | transparent | KES67-C025YE | gelb |
| KES67-C025NY | neon-gelb | KES67-C025BU | blau |
| KES67-C025NB | neon-blau | KES67-C025GR | grün |
| KES67-C025NG | neon-grün | KES67-C025RE | rot |
| KES67-C025NP | neon-rot/pink | KES67-C025VT | violett |
| KES67-C025NO | neon-orange | KES67-C025BL | schwarz |
| KES67-C025WH | weiß | KES67-C025BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 46

Schrankkästen
Seite 47

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!


Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47

EPPI® Box aus Polypropylen

130 x 130 mm



EPPI® 129 / 1x1 • Höhe 129 mm fix

Innenhöhe 126 mm. Ohne Fächereinteilung. Geeignet für EPPI® Locheinsätze oder Rastereinsätze (Seite 37).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA129-C1NA | transparent | KEA129-C1YE | gelb |
| KEA129-C1NY | neon-gelb | KEA129-C1BU | blau |
| KEA129-C1NB | neon-blau | KEA129-C1GR | grün |
| KEA129-C1NG | neon-grün | KEA129-C1RE | rot |
| KEA129-C1NP | neon-rot/pink | KEA129-C1VT | violett |
| KEA129-C1NO | neon-orange | KEA129-C1BL | schwarz |
| KEA129-C1WH | weiß | KEA129-C1BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPI® 145 / 1x1 • Höhe 145-155 mm variabel

Ohne Fächereinteilung. Geeignet für EPPI® Loch-einsätze oder Rastereinsätze (Seite 37).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA145-V1NA | transparent | KEA145-V1YE | gelb |
| KEA145-V1NY | neon-gelb | KEA145-V1BU | blau |
| KEA145-V1NB | neon-blau | KEA145-V1GR | grün |
| KEA145-V1NG | neon-grün | KEA145-V1RE | rot |
| KEA145-V1NP | neon-rot/pink | KEA145-V1VT | violett |
| KEA145-V1NO | neon-orange | KEA145-V1BL | schwarz |
| KEA145-V1WH | weiß | KEA145-V1BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPI® 154 • Höhe 154 mm fix

Innenhöhe 151 mm. Ohne Fächereinteilung. Geeignet für EPPI® Locheinsätze oder Rastereinsätze (Seite 37).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA154-C1NA | transparent | KEA154-C1YE | gelb |
| KEA154-C1NY | neon-gelb | KEA154-C1BU | blau |
| KEA154-C1NB | neon-blau | KEA154-C1GR | grün |
| KEA154-C1NG | neon-grün | KEA154-C1RE | rot |
| KEA154-C1NP | neon-rot/pink | KEA154-C1VT | violett |
| KEA154-C1NO | neon-orange | KEA154-C1BL | schwarz |
| KEA154-C1WH | weiß | KEA154-C1BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle


Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47



EPPI® 178 • Höhe 178 mm fix

Innenhöhe 175 mm. Ohne Fächereinteilung. Geeignet für EPPI® Locheinsätze oder Rastereinsätze (Seite 37).

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------------|-------------|--------------|
| KEA178-C1NA | transparent | KEA178-C1YE | gelb |
| KEA178-C1NY | neon-gelb | KEA178-C1BU | blau |
| KEA178-C1NB | neon-blau | KEA178-C1GR | grün |
| KEA178-C1NG | neon-grün | KEA178-C1RE | rot |
| KEA178-C1NP | neon-rot/pink | KEA178-C1VT | violett |
| KEA178-C1NO | neon-orange | KEA178-C1BL | schwarz |
| KEA178-C1WH | weiß | KEA178-C1BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle






Bitte anfragen!

Schrankeinschübe

Bitte anfragen!

Schrankkästen

Seite 47




Rastereinsätze für EPPi® Box


und alle Boxen bis zu 133 x 133 mm

K = Polypropylen (PP)
N = Karton

| Fächer für Röhrchen | Höhen | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x16 bis ca. 7,2 mm Ø | RB10151616N | RB10251616N | RB10301616N | RB10401616N | RB10651616N | RB10801616N |
| 15x15 bis ca. 7,7 mm Ø | RB10151515N | RB10251515N | RB10301515N | RB10401515N | RB10651515N | RB10801515N |
| 14x14 bis ca. 8,3 mm Ø | RB10151414N | RB10251414N | RB10301414N | RB10401414N | RB10651414N | RB10801414N |
| 13x13 bis ca. 9,0 mm Ø | RB10151313N | RB10251313N | RB10301313N | RB10401313N | RB10651313N | RB10801313N |
| 12x12 bis ca. 9,8 mm Ø | RB10151212N | RB10251212N | RE10301212K | RB10401212N | RB10651212N | RB10801212N |
| 11x11 bis ca. 10,8 mm Ø | RB10151111N | RB10251111N | RB10301111N | RB10401111N | RB10651111N | RB10801111N |
| 10x10 bis ca. 12,0 mm Ø | RB10151010N | RB10251010N | RE10301010K | RB10401010N | RB10651010N | RB10801010N |
| 9x9 bis ca. 13,0 mm Ø | RB10150909N | RB10250909N | RE10300909K | RB10400909N | RB10650909N | RB10800909N |
| 8x8 bis ca. 15,0 mm Ø | RB10150808N | RB10250808N | RE10300808K | RB10400808N | RB10650808N | RB10800808N |
| 7x7 bis ca. 17,3 mm Ø | RB10150707N | RB10250707N | RE10300707K | RB10400707N | RB10650707N | RB10800707N |
| 6x6 bis ca. 20,3 mm Ø | RB10150606N | RB10250606N | RE10300606K | RB10400606N | RB10650606N | RB10800606N |
| 5x5 bis ca. 24,5 mm Ø | RB10150505N | RB10250505N | RE10300505K | RB10400505N | RB10650505N | RB10800505N |
| 4x4 bis ca. 30,8 mm Ø | RB10150404N | RB10250404N | RE10300404K | RB10400404N | RB10650404N | RB10800404N |
| 3x3 bis ca. 41,2 mm Ø | RB10150303N | RB10250303N | RE10300303K | RB10400303N | RB10650303N | RB10800303N |

Die 30 mm hohen EPPi Rastereinsätze Art.Nr. RE1030... können bei Verwendung höherer Boxen auch übereinander gesteckt werden.





EPPI® Kryobox 100/10x10 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 100 Plätze aus Polycarbonat. Für 10x10 EPPI® Kryo-Röhrchen 0,5 bis 2,0 ml mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-100). 133x133x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|--------------|--------|--------|----------------|-------|
| KPC50-C100WH | weiß | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100BU | blau | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100YE | gelb | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100GR | grün | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100RE | rot | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100OR | orange | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® Kryobox 81/9x9 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat. Für 9x9 Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-81). 133x133x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|--------|--------|--------------|-------|
| KPC50-C81WH | weiß | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81BU | blau | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81YE | gelb | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81GR | grün | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81RE | rot | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81OR | orange | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 42-43

Schrankkästen
Seite 47



EPPI® Kryobox 25/5x5 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 25 Plätze aus Polycarbonat. Für 5x5 Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-25). 76x76x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|--------|--------|--------------|-------|
| KPC50-C25WH | weiß | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25BU | blau | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25YE | gelb | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25GR | grün | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25RE | rot | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25OR | orange | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 69

Schrankgestelle
Seite 69

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47 + 53



EPPI® Kryobox 81H/9x9 • Höhe 95 mm fix

EPPI® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat. Für 9x9 Kryo-Röhrchen 5,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-81). 133x133x95 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------|--------|--------------|-------|
| KPC95-C81BU | blau | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81YE | gelb | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81GR | grün | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81RE | rot | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40-41

Schrankeinschübe
Seite 45

Schrankkästen
Seite 47



EPPi® 32 Truhengestelle

Passend für EPPi® 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x32 mm (BxTxH). Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|---------|-----------|
| TE32-08AN2 | 4 (8) | 274 |
| TE32-10AN2 | 5 (10) | 341 |
| TE32-12AN2 | 6 (12) | 408 |
| TE32-14AN2 | 7 (14) | 475 |
| TE32-16AN2 | 8 (16) | 542 |
| TE32-18AN2 | 9 (18) | 609 |
| TE32-20AN2 | 10 (20) | 676 |



EPPi® 37 Truhengestelle


Passend für EPPi® 37 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x37 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE37-05AN | 5 | 204 |
| TE37-06AN | 6 | 243 |
| TE37-07AN | 7 | 283 |
| TE37-08AN | 8 | 322 |
| TE37-09AN | 9 | 362 |
| TE37-10AN | 10 | 401 |
| TE37-11AN | 11 | 441 |
| TE37-12AN | 12 | 480 |
| TE37-13AN | 13 | 520 |
| TE37-14AN | 14 | 559 |
| TE37-15AN | 15 | 599 |
| TE37-16AN | 16 | 638 |
| TE37-17AN | 17 | 678 |
| TE37-18AN | 18 | 717 |

EPPi® 45 + 50 Truhengestelle

Passend für EPPi® 45+50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE50-04AN | 4 | 226 |
| TE50-05AN | 5 | 281 |
| TE50-06AN | 6 | 336 |
| TE50-07AN | 7 | 391 |
| TE50-08AN | 8 | 446 |
| TE50-09AN | 9 | 501 |
| TE50-10AN | 10 | 556 |
| TE50-11AN | 11 | 611 |
| TE50-12AN | 12 | 666 |
| TE50-13AN | 13 | 721 |
| TE50-14AN | 14 | 776 |



EPPi® 70 + 75 Truhengestelle

Passend für EPPi® 70+75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x76 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE75-03AN | 3 | 242 |
| TE75-04AN | 4 | 320 |
| TE75-05AN | 5 | 399 |
| TE75-06AN | 6 | 477 |
| TE75-07AN | 7 | 556 |
| TE75-08AN | 8 | 634 |
| TE75-09AN | 9 | 713 |

EPPi® 80 Truhengestelle

Passend für EPPi® 80 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x80 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE80-03AN | 3 | 252 |
| TE80-04AN | 4 | 334 |
| TE80-05AN | 5 | 416 |
| TE80-06AN | 6 | 498 |
| TE80-07AN | 7 | 580 |
| TE80-08AN | 8 | 662 |
| TE80-09AN | 9 | 744 |

EPPi® 95 + 96 Truhengestelle

Passend für EPPi® 95+96 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x97 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE96-03AN | 3 | 303 |
| TE96-04AN | 4 | 402 |
| TE96-05AN | 5 | 501 |
| TE96-06AN | 6 | 600 |
| TE96-07AN | 7 | 699 |



EPPi® 102 Truhengestelle

Passend für EPPi® 102 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE102-03AN | 3 | 321 |
| TE102-04AN | 4 | 426 |
| TE102-05AN | 5 | 531 |
| TE102-06AN | 6 | 636 |
| TE102-07AN | 7 | 741 |

EPPi® 105 Truhengestelle

Passend für EPPi® 105 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x105 mm (BxTxH).


| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE105-02AN | 2 | 220 |
| TE105-03AN | 3 | 327 |
| TE105-04AN | 4 | 434 |
| TE105-05AN | 5 | 541 |
| TE105-06AN | 6 | 648 |


EPPi® 122 + 128 Truhengestelle

Passend für EPPi® 122+128 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x128 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE128-02AN | 2 | 267 |
| TE128-03AN | 3 | 398 |
| TE128-04AN | 4 | 528 |
| TE128-05AN | 5 | 659 |



 Klappgriff quer ist standard. **Alternativen:** Klappgriff längs oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.

 Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Dadurch vergrößert sich die Tiefe um 7 mm auf 145 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



EPPi® 32 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x32 mm (BxTxH). Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE32-36AN2 | 3x3 (18) | 414x205 |
| SE32-38AN2 | 3x4 (24) | 414x272 |
| SE32-46AN2 | 4x3 (24) | 549x205 |
| SE32-48AN2 | 4x4 (32) | 549x272 |
| SE32-56AN2 | 5x3 (30) | 685x205 |
| SE32-58AN2 | 5x4 (40) | 685x272 |



EPPi® 37 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 37 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x37 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE37-36AN | 3 x 6 | 414x241 |
| SE37-37AN | 3 x 7 | 414x280 |
| SE37-38AN | 3 x 8 | 414x320 |
| SE37-39AN | 3 x 9 | 414x359 |
| SE37-45AN | 4 x 5 | 549x201 |
| SE37-46AN | 4 x 6 | 549x241 |
| SE37-47AN | 4 x 7 | 549x280 |
| SE37-48AN | 4 x 8 | 549x320 |
| SE37-49AN | 4 x 9 | 549x359 |
| SE37-55AN | 5 x 5 | 685x201 |
| SE37-56AN | 5 x 6 | 685x241 |
| SE37-57AN | 5 x 7 | 685x280 |
| SE37-58AN | 5 x 8 | 685x320 |
| SE37-59AN | 5 x 9 | 685x359 |



Klappgriff vertikal ist standard.

Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



EPPi® 70 + 75 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 70 + 75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x76 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE75-32AN | 3 x 2 | 414x161 |
| SE75-33AN | 3 x 3 | 414x239 |
| SE75-34AN | 3 x 4 | 414x318 |
| SE75-42AN | 4 x 2 | 549x161 |
| SE75-43AN | 4 x 3 | 549x239 |
| SE75-44AN | 4 x 4 | 549x318 |
| SE75-52AN | 5 x 2 | 685x161 |
| SE75-53AN | 5 x 3 | 685x239 |
| SE75-54AN | 5 x 4 | 685x318 |



EPPi® 80 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 80 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x80 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE80-32AN | 3 x 2 | 414x168 |
| SE80-33AN | 3 x 3 | 414x250 |
| SE80-34AN | 3 x 4 | 414x332 |
| SE80-42AN | 4 x 2 | 549x168 |
| SE80-43AN | 4 x 3 | 549x250 |
| SE80-44AN | 4 x 4 | 549x332 |
| SE80-52AN | 5 x 2 | 685x168 |
| SE80-53AN | 5 x 3 | 685x250 |
| SE80-54AN | 5 x 4 | 685x332 |

EPPi® 102 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 102 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE102-32AN | 3 x 2 | 414x214 |
| SE102-33AN | 3 x 3 | 414x319 |
| SE102-42AN | 4 x 2 | 549x214 |
| SE102-43AN | 4 x 3 | 549x319 |
| SE102-52AN | 5 x 2 | 685x214 |
| SE102-53AN | 5 x 3 | 685x319 |

EPPi® 105 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 105 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x105 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE105-32AN | 3 x 2 | 414x218 |
| SE105-33AN | 3 x 3 | 414x325 |
| SE105-42AN | 4 x 2 | 549x218 |
| SE105-43AN | 4 x 3 | 549x325 |
| SE105-52AN | 5 x 2 | 685x218 |
| SE105-53AN | 5 x 3 | 685x325 |

EPPi® 45 + 50 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE50-24AN | 2 x 4 | 278x224 |
| SE50-25AN | 2 x 5 | 278x279 |
| SE50-26AN | 2 x 6 | 278x334 |
| SE50-33AN | 3 x 3 | 414x169 |
| SE50-34AN | 3 x 4 | 414x224 |
| SE50-35AN | 3 x 5 | 414x279 |
| SE50-36AN | 3 x 6 | 414x334 |
| SE50-37AN | 3 x 7 | 414x389 |
| SE50-43AN | 4 x 3 | 549x169 |
| SE50-44AN | 4 x 4 | 549x224 |
| SE50-45AN | 4 x 5 | 549x279 |
| SE50-46AN | 4 x 6 | 549x334 |
| SE50-47AN | 4 x 7 | 549x389 |
| SE50-53AN | 5 x 3 | 685x169 |
| SE50-54AN | 5 x 4 | 685x224 |
| SE50-55AN | 5 x 5 | 685x279 |
| SE50-56AN | 5 x 6 | 685x334 |
| SE50-57AN | 5 x 7 | 685x389 |

EPPi® 95 + 96 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 95 + 96 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x97 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE96-32AN | 3 x 2 | 414x202 |
| SE96-33AN | 3 x 3 | 414x301 |
| SE96-42AN | 4 x 2 | 549x202 |
| SE96-43AN | 4 x 3 | 549x301 |
| SE96-52AN | 5 x 2 | 685x202 |
| SE96-53AN | 5 x 3 | 685x301 |


EPPi® 122 + 128 Schrankgestelle

Passend für EPPi® 122 + 128 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x128 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Maße T x H (mm) |
|-------------|------------------------|--------------------|
| SE128-32AN | 3 x 2 | 414x265 |
| SE128-33AN | 3 x 3 | 414x395 |
| SE128-42AN | 4 x 2 | 549x265 |
| SE128-43AN | 4 x 3 | 549x395 |
| SE128-52AN | 5 x 2 | 685x265 |
| SE128-53AN | 5 x 3 | 685x395 |




Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden. Breite jeweils plus 7 mm, Höhe jeweils plus 3 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



EPPI® Schrankgestelle ohne Zwischenböden

Für EPPI® Boxen unterschiedlicher Höhe. Auch geeignet für alle Boxen mit Außenmaßen bis zu 133 x 133 mm (BxT).




| Standardhöhen | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
| SEX169-2-01AN | 2 x 1 | 165 | 278x169 |
| SEX169-3-01AN | 3 x 1 | 165 | 414x169 |
| SEX169-4-01AN | 4 x 1 | 165 | 549x169 |
| SEX169-5-01AN | 5 x 1 | 165 | 685x169 |
| SEX224-2-01AN | 2 x 1 | 220 | 278x224 |
| SEX224-3-01AN | 3 x 1 | 220 | 414x224 |
| SEX224-4-01AN | 4 x 1 | 220 | 549x224 |
| SEX224-5-01AN | 5 x 1 | 220 | 685x224 |
| SEX250-2-01AN | 2 x 1 | 246 | 278x250 |
| SEX250-3-01AN | 3 x 1 | 246 | 414x250 |
| SEX250-4-01AN | 4 x 1 | 246 | 549x250 |
| SEX250-5-01AN | 5 x 1 | 246 | 685x250 |

| Standardhöhen | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
| SEX279-2-01AN | 2 x 1 | 275 | 278x279 |
| SEX279-3-01AN | 3 x 1 | 275 | 414x279 |
| SEX279-4-01AN | 4 x 1 | 275 | 549x279 |
| SEX279-5-01AN | 5 x 1 | 275 | 685x279 |
| SEX334-2-01AN | 2 x 1 | 330 | 278x334 |
| SEX334-3-01AN | 3 x 1 | 330 | 414x334 |
| SEX334-4-01AN | 4 x 1 | 330 | 549x334 |
| SEX334-5-01AN | 5 x 1 | 330 | 685x334 |
| SEX389-2-01AN | 2 x 1 | 385 | 278x389 |
| SEX389-3-01AN | 3 x 1 | 385 | 414x389 |
| SEX389-4-01AN | 4 x 1 | 385 | 549x389 |
| SEX389-5-01AN | 5 x 1 | 385 | 685x389 |



EPPI® Schrankgestelle mit einem Zwischenboden

Für EPPI® Boxen unterschiedlicher Höhe. Auch geeignet für alle Boxen mit Außenmaßen bis zu 133 x 133 mm (BxT).



| Standardhöhen | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
| SEX169-2-02AN | 2x2 | 82 | 278x169 |
| SEX169-3-02AN | 3x2 | 82 | 414x169 |
| SEX169-4-02AN | 4x2 | 82 | 549x169 |
| SEX169-5-02AN | 5x2 | 82 | 685x169 |
| SEX224-2-02AN | 2x2 | 109 | 278x224 |
| SEX224-3-02AN | 3x2 | 109 | 414x224 |
| SEX224-4-02AN | 4x2 | 109 | 549x224 |
| SEX224-5-02AN | 5x2 | 109 | 685x224 |
| SEX250-2-02AN | 2x2 | 122 | 278x250 |
| SEX250-3-02AN | 3x2 | 122 | 414x250 |
| SEX250-4-02AN | 4x2 | 122 | 549x250 |
| SEX250-5-02AN | 5x2 | 122 | 685x250 |

| Standardhöhen | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
| SEX279-2-02AN | 2x2 | 137 | 278x279 |
| SEX279-3-02AN | 3x2 | 137 | 414x279 |
| SEX279-4-02AN | 4x2 | 137 | 549x279 |
| SEX279-5-02AN | 5x2 | 137 | 685x279 |
| SEX334-2-02AN | 2x2 | 164 | 278x334 |
| SEX334-3-02AN | 3x2 | 164 | 414x334 |
| SEX334-4-02AN | 4x2 | 164 | 549x334 |
| SEX334-5-02AN | 5x2 | 164 | 685x334 |
| SEX389-2-02AN | 2x2 | 192 | 278x389 |
| SEX389-3-02AN | 3x2 | 192 | 414x389 |
| SEX389-4-02AN | 4x2 | 192 | 549x389 |
| SEX389-5-02AN | 5x2 | 192 | 685x389 |



Klappgriff vertikal ist standard.
Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden.
Breite jeweils plus 7 mm, Höhe jeweils plus 3 mm.
Bitte bei Bedarf anfragen.

Mit Klappgriff Offene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

L Boden der Schublade in der Mitte offen.
Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.

V Boden der Schublade geschlossen.




EPPI® 45 + 50 Schrankeinschübe • mit Klappgriff

Passend für EPPI® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH). Front geschlossen.

| Artikel-Nr. | Mit Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SE50-22NAM | ■ | 2 2 | 301 x 123 |
| SE50-23NAM | ■ | 2 3 | 301 x 184 |
| SE50-24NAM | ■ | 2 4 | 301 x 245 |
| SE50-25NAM | ■ | 2 5 | 301 x 306 |
| SE50-26NAM | ■ | 2 6 | 301 x 367 |
| SE50-27NAM | ■ | 2 7 | 301 x 428 |
| SE50-32NAM | ■ | 3 2 | 434 x 123 |
| SE50-33NAM | ■ | 3 3 | 434 x 184 |
| SE50-34NAM | ■ | 3 4 | 434 x 245 |
| SE50-35NAM | ■ | 3 5 | 434 x 306 |
| SE50-36NAM | ■ | 3 6 | 434 x 367 |
| SE50-37NAM | ■ | 3 7 | 434 x 428 |
| SE50-42NAM | ■ | 4 2 | 567 x 123 |
| SE50-43NAM | ■ | 4 3 | 567 x 184 |
| SE50-44NAM | ■ | 4 4 | 567 x 245 |
| SE50-45NAM | ■ | 4 5 | 567 x 306 |
| SE50-46NAM | ■ | 4 6 | 567 x 367 |
| SE50-47NAM | ■ | 4 7 | 567 x 428 |
| SE50-52NAM | ■ | 5 2 | 700 x 123 |
| SE50-53NAM | ■ | 5 3 | 700 x 184 |
| SE50-54NAM | ■ | 5 4 | 700 x 245 |
| SE50-55NAM | ■ | 5 5 | 700 x 306 |
| SE50-56NAM | ■ | 5 6 | 700 x 367 |
| SE50-57NAM | ■ | 5 7 | 700 x 428 |

| Artikel-Nr. | Ohne Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SE50-22NAO | ■ | 2 2 | 283 x 116 |
| SE50-23NAO | ■ | 2 3 | 283 x 173 |
| SE50-24NAO | ■ | 2 4 | 283 x 231 |
| SE50-25NAO | ■ | 2 5 | 283 x 288 |
| SE50-26NAO | ■ | 2 6 | 283 x 346 |
| SE50-27NAO | ■ | 2 7 | 283 x 403 |
| SE50-32NAO | ■ | 3 2 | 416 x 116 |
| SE50-33NAO | ■ | 3 3 | 416 x 173 |
| SE50-34NAO | ■ | 3 4 | 416 x 231 |
| SE50-35NAO | ■ | 3 5 | 416 x 288 |
| SE50-36NAO | ■ | 3 6 | 416 x 346 |
| SE50-37NAO | ■ | 3 7 | 416 x 403 |
| SE50-42NAO | ■ | 4 2 | 549 x 116 |
| SE50-43NAO | ■ | 4 3 | 549 x 173 |
| SE50-44NAO | ■ | 4 4 | 549 x 231 |
| SE50-45NAO | ■ | 4 5 | 549 x 288 |
| SE50-46NAO | ■ | 4 6 | 549 x 346 |
| SE50-47NAO | ■ | 4 7 | 549 x 403 |
| SE50-52NAO | ■ | 5 2 | 682 x 116 |
| SE50-53NAO | ■ | 5 3 | 682 x 173 |
| SE50-54NAO | ■ | 5 4 | 682 x 231 |
| SE50-55NAO | ■ | 5 5 | 682 x 288 |
| SE50-56NAO | ■ | 5 6 | 682 x 346 |
| SE50-57NAO | ■ | 5 7 | 682 x 403 |

Mit Klappgriff Geschlossene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

L Boden der Schublade in der Mitte offen.
Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.

V Boden der Schublade geschlossen.



EPPI® 45 + 50 Schrankeinschübe • mit Klappgriff

Passend für EPPI® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH). Front geschlossen.

| Artikel-Nr. | Mit Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SE50-22GAM | ■ | 2 2 | 311 x 123 |
| SE50-23GAM | ■ | 2 3 | 311 x 184 |
| SE50-24GAM | ■ | 2 4 | 311 x 245 |
| SE50-25GAM | ■ | 2 5 | 311 x 306 |
| SE50-26GAM | ■ | 2 6 | 311 x 367 |
| SE50-27GAM | ■ | 2 7 | 311 x 428 |
| SE50-32GAM | ■ | 3 2 | 444 x 123 |
| SE50-33GAM | ■ | 3 3 | 444 x 184 |
| SE50-34GAM | ■ | 3 4 | 444 x 245 |
| SE50-35GAM | ■ | 3 5 | 444 x 306 |
| SE50-36GAM | ■ | 3 6 | 444 x 367 |
| SE50-37GAM | ■ | 3 7 | 444 x 428 |
| SE50-42GAM | ■ | 4 2 | 577 x 123 |
| SE50-43GAM | ■ | 4 3 | 577 x 184 |
| SE50-44GAM | ■ | 4 4 | 577 x 245 |
| SE50-45GAM | ■ | 4 5 | 577 x 306 |
| SE50-46GAM | ■ | 4 6 | 577 x 367 |
| SE50-47GAM | ■ | 4 7 | 577 x 428 |
| SE50-52GAM | ■ | 5 2 | 710 x 123 |
| SE50-53GAM | ■ | 5 3 | 710 x 184 |
| SE50-54GAM | ■ | 5 4 | 710 x 245 |
| SE50-55GAM | ■ | 5 5 | 710 x 306 |
| SE50-56GAM | ■ | 5 6 | 710 x 367 |
| SE50-57GAM | ■ | 5 7 | 710 x 428 |

| Artikel-Nr. | Ohne Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SE50-22GAO | ■ | 2 2 | 293 x 116 |
| SE50-23GAO | ■ | 2 3 | 293 x 173 |
| SE50-24GAO | ■ | 2 4 | 293 x 231 |
| SE50-25GAO | ■ | 2 5 | 293 x 288 |
| SE50-26GAO | ■ | 2 6 | 293 x 346 |
| SE50-27GAO | ■ | 2 7 | 293 x 403 |
| SE50-32GAO | ■ | 3 2 | 426 x 116 |
| SE50-33GAO | ■ | 3 3 | 426 x 173 |
| SE50-34GAO | ■ | 3 4 | 426 x 231 |
| SE50-35GAO | ■ | 3 5 | 426 x 288 |
| SE50-36GAO | ■ | 3 6 | 426 x 346 |
| SE50-37GAO | ■ | 3 7 | 426 x 403 |
| SE50-42GAO | ■ | 4 2 | 559 x 116 |
| SE50-43GAO | ■ | 4 3 | 559 x 173 |
| SE50-44GAO | ■ | 4 4 | 559 x 231 |
| SE50-45GAO | ■ | 4 5 | 559 x 288 |
| SE50-46GAO | ■ | 4 6 | 559 x 346 |
| SE50-47GAO | ■ | 4 7 | 559 x 403 |
| SE50-52GAO | ■ | 5 2 | 692 x 116 |
| SE50-53GAO | ■ | 5 3 | 692 x 173 |
| SE50-54GAO | ■ | 5 4 | 692 x 231 |
| SE50-55GAO | ■ | 5 5 | 692 x 288 |
| SE50-56GAO | ■ | 5 6 | 692 x 346 |
| SE50-57GAO | ■ | 5 7 | 692 x 403 |

Mit Griffkante Offene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

- B** Seiten der Schubladen ca. 10 mm hoch.
Front mit Griffkante ca. 40 mm hoch. Einblick möglich.
- F** Seiten der Schubladen ca. 20 mm hoch.
Front mit Griffkante max. geschlossen. Kein Einblick möglich.



EPPi® 45 + 50 Schrankeinschübe • mit Griffkante

Passend für EPPi® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen.


| Mit Auszugstop | | | | | Ohne Auszugstop | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|-------------|------------------|----------|--------|------|-------------|---|-----------|
| Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | | |
| | F | Tiefe | Höhe | | | F | Tiefe | Höhe | | | |
| SE50-22N | ■ | MV | 2 | 2 | 301 x 123 | SE50-22N | ■ | OV | 2 | 2 | 301 x 116 |
| SE50-23N | ■ | MV | 2 | 3 | 301 x 184 | SE50-23N | ■ | OV | 2 | 3 | 301 x 173 |
| SE50-24N | ■ | MV | 2 | 4 | 301 x 245 | SE50-24N | ■ | OV | 2 | 4 | 301 x 231 |
| SE50-25N | ■ | MV | 2 | 5 | 301 x 306 | SE50-25N | ■ | OV | 2 | 5 | 301 x 288 |
| SE50-26N | ■ | MV | 2 | 6 | 301 x 367 | SE50-26N | ■ | OV | 2 | 6 | 301 x 346 |
| SE50-27N | ■ | MV | 2 | 7 | 301 x 428 | SE50-27N | ■ | OV | 2 | 7 | 301 x 403 |
| SE50-32N | ■ | MV | 3 | 2 | 434 x 123 | SE50-32N | ■ | OV | 3 | 2 | 434 x 116 |
| SE50-33N | ■ | MV | 3 | 3 | 434 x 184 | SE50-33N | ■ | OV | 3 | 3 | 434 x 173 |
| SE50-34N | ■ | MV | 3 | 4 | 434 x 245 | SE50-34N | ■ | OV | 3 | 4 | 434 x 231 |
| SE50-35N | ■ | MV | 3 | 5 | 434 x 306 | SE50-35N | ■ | OV | 3 | 5 | 434 x 288 |
| SE50-36N | ■ | MV | 3 | 6 | 434 x 367 | SE50-36N | ■ | OV | 3 | 6 | 434 x 346 |
| SE50-37N | ■ | MV | 3 | 7 | 434 x 428 | SE50-37N | ■ | OV | 3 | 7 | 434 x 403 |
| SE50-42N | ■ | MV | 4 | 2 | 567 x 123 | SE50-42N | ■ | OV | 4 | 2 | 567 x 116 |
| SE50-43N | ■ | MV | 4 | 3 | 567 x 184 | SE50-43N | ■ | OV | 4 | 3 | 567 x 173 |
| SE50-44N | ■ | MV | 4 | 4 | 567 x 245 | SE50-44N | ■ | OV | 4 | 4 | 567 x 231 |
| SE50-45N | ■ | MV | 4 | 5 | 567 x 306 | SE50-45N | ■ | OV | 4 | 5 | 567 x 288 |
| SE50-46N | ■ | MV | 4 | 6 | 567 x 367 | SE50-46N | ■ | OV | 4 | 6 | 567 x 346 |
| SE50-47N | ■ | MV | 4 | 7 | 567 x 428 | SE50-47N | ■ | OV | 4 | 7 | 567 x 403 |
| SE50-52N | ■ | MV | 5 | 2 | 700 x 123 | SE50-52N | ■ | OV | 5 | 2 | 700 x 116 |
| SE50-53N | ■ | MV | 5 | 3 | 700 x 184 | SE50-53N | ■ | OV | 5 | 3 | 700 x 173 |
| SE50-54N | ■ | MV | 5 | 4 | 700 x 245 | SE50-54N | ■ | OV | 5 | 4 | 700 x 231 |
| SE50-55N | ■ | MV | 5 | 5 | 700 x 306 | SE50-55N | ■ | OV | 5 | 5 | 700 x 288 |
| SE50-56N | ■ | MV | 5 | 6 | 700 x 367 | SE50-56N | ■ | OV | 5 | 6 | 700 x 346 |
| SE50-57N | ■ | MV | 5 | 7 | 700 x 428 | SE50-57N | ■ | OV | 5 | 7 | 700 x 403 |

Mit Griffkante Geschlossene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

- B** Seiten der Schubladen ca. 10 mm hoch.
Front mit Griffkante ca. 40 mm hoch. Einblick möglich.
- F** Seiten der Schubladen ca. 20 mm hoch.
Front mit Griffkante max. geschlossen. Kein Einblick möglich.




EPPi® 45 + 50 Schrankeinschübe • mit Griffkante

Passend für EPPi® 45 + 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen.

| Mit Auszugstop | | | | | Ohne Auszugstop | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|-------------|------------------|----------|--------|------|-------------|---|-----------|
| Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | | |
| | F | Tiefe | Höhe | | | F | Tiefe | Höhe | | | |
| SE50-22G | ■ | MV | 2 | 2 | 311 x 123 | SE50-22G | ■ | OV | 2 | 2 | 311 x 116 |
| SE50-23G | ■ | MV | 2 | 3 | 311 x 184 | SE50-23G | ■ | OV | 2 | 3 | 311 x 173 |
| SE50-24G | ■ | MV | 2 | 4 | 311 x 245 | SE50-24G | ■ | OV | 2 | 4 | 311 x 231 |
| SE50-25G | ■ | MV | 2 | 5 | 311 x 306 | SE50-25G | ■ | OV | 2 | 5 | 311 x 288 |
| SE50-26G | ■ | MV | 2 | 6 | 311 x 367 | SE50-26G | ■ | OV | 2 | 6 | 311 x 346 |
| SE50-27G | ■ | MV | 2 | 7 | 311 x 428 | SE50-27G | ■ | OV | 2 | 7 | 311 x 403 |
| SE50-32G | ■ | MV | 3 | 2 | 444 x 123 | SE50-32G | ■ | OV | 3 | 2 | 444 x 116 |
| SE50-33G | ■ | MV | 3 | 3 | 444 x 184 | SE50-33G | ■ | OV | 3 | 3 | 444 x 173 |
| SE50-34G | ■ | MV | 3 | 4 | 444 x 245 | SE50-34G | ■ | OV | 3 | 4 | 444 x 231 |
| SE50-35G | ■ | MV | 3 | 5 | 444 x 306 | SE50-35G | ■ | OV | 3 | 5 | 444 x 288 |
| SE50-36G | ■ | MV | 3 | 6 | 444 x 367 | SE50-36G | ■ | OV | 3 | 6 | 444 x 346 |
| SE50-37G | ■ | MV | 3 | 7 | 444 x 428 | SE50-37G | ■ | OV | 3 | 7 | 444 x 403 |
| SE50-42G | ■ | MV | 4 | 2 | 577 x 123 | SE50-42G | ■ | OV | 4 | 2 | 577 x 116 |
| SE50-43G | ■ | MV | 4 | 3 | 577 x 184 | SE50-43G | ■ | OV | 4 | 3 | 577 x 173 |
| SE50-44G | ■ | MV | 4 | 4 | 577 x 245 | SE50-44G | ■ | OV | 4 | 4 | 577 x 231 |
| SE50-45G | ■ | MV | 4 | 5 | 577 x 306 | SE50-45G | ■ | OV | 4 | 5 | 577 x 288 |
| SE50-46G | ■ | MV | 4 | 6 | 577 x 367 | SE50-46G | ■ | OV | 4 | 6 | 577 x 346 |
| SE50-47G | ■ | MV | 4 | 7 | 577 x 428 | SE50-47G | ■ | OV | 4 | 7 | 577 x 403 |
| SE50-52G | ■ | MV | 5 | 2 | 710 x 123 | SE50-52G | ■ | OV | 5 | 2 | 710 x 116 |
| SE50-53G | ■ | MV | 5 | 3 | 710 x 184 | SE50-53G | ■ | OV | 5 | 3 | 710 x 173 |
| SE50-54G | ■ | MV | 5 | 4 | 710 x 245 | SE50-54G | ■ | OV | 5 | 4 | 710 x 231 |
| SE50-55G | ■ | MV | 5 | 5 | 710 x 306 | SE50-55G | ■ | OV | 5 | 5 | 710 x 288 |
| SE50-56G | ■ | MV | 5 | 6 | 710 x 367 | SE50-56G | ■ | OV | 5 | 6 | 710 x 346 |
| SE50-57G | ■ | MV | 5 | 7 | 710 x 428 | SE50-57G | ■ | OV | 5 | 7 | 710 x 403 |

EPPI® 32 Schrankeinschübe


Mit Griffkante
Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE32-38NBMV
Für 24 Boxen bis zu einer Höhe von 32 mm (z.B. EPPI 32).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x434x325 mm

EPPI® 37 Schrankeinschübe


Mit Griffkante
Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE37-46NBMV
Für 24 Boxen bis zu einer Höhe von 37 mm (z.B. EPPI 37).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x567x274 mm

EPPI® 70 + 75 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE75-33NAML
Für 9 Boxen bis zu einer Höhe von 76 mm (z.B. EPPI 75).
Mit Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x434x254 mm

L Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
V Boden der Schublade geschlossen.


Siehe Abbildungen Seite 42

EPPI® 70 + 75 Schrankeinschübe

Mit Griffkante
Ausführung B 3)
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE75-22NB^BOV
Für 4 Boxen bis zu einer Höhe von 76 mm (z.B. EPPI 75).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x301x163 mm



- Alle Schrankeinschübe sind auch mit geschlossener Bauform lieferbar (Siehe Abbildungen auf Seite 42–43). Bitte bei Bedarf anfragen.
- Alle Schrankeinschübe können als Kombi-Schrankeinschub mit zusätzlichen Schubladen für flachere Boxen (z. B. EPPI 50) hergestellt werden, um den Innenraum von Schränken maximal auszunutzen.
- Die Schrankeinschübe sind auch in einer modifizierten Ausführung „F“ lieferbar. Siehe Erklärung der Unterschiede auf Seite 43.

EPPI® 80 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE80-42NAOL
Für 8 Boxen bis zu einer Höhe von 80 mm (z.B. EPPI 80).
Ohne Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x549x170 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 42

EPPI® 80 Schrankeinschübe


Mit Griffkante
Ausführung B 3)
Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE80-53NBMV
Für 15 Boxen bis zu einer Höhe von 80 mm (z.B. EPPI 80).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x700x265 mm

EPPI® 95 + 96 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE96-43NAOL
Für 12 Boxen bis zu einer Höhe von 97 mm (z.B. EPPI 96).
Ohne Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x549x305 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 42

EPPI® 95 + 96 Schrankeinschübe


Mit Griffkante
Ausführung B 3)
Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE96-33NBMV
Für 9 Boxen bis zu einer Höhe von 97 mm (z.B. EPPI 96).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x434x316 mm

EPPI® 102 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE102-32NAML
Für 6 Boxen bis zu einer Höhe von 103 mm (z.B. EPPI 102).
Mit Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x434x223 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 42

EPPI® 102 Schrankeinschübe

Mit Griffkante
Ausführung B 3)
Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE102-52NBVOV
Für 10 Boxen bis zu einer Höhe von 103 mm (z.B. EPPI 102).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x700x216 mm

Fußnoten 1) und 2) und 3) siehe Seite 44.

EPPi® 105 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE105-43NAML
Für 12 Boxen bis zu einer Höhe von 105 mm
(z. B. EPPi 105).
Mit Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x567x340 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
 - V** Boden der Schublade geschlossen.
- Siehe Abbildungen Seite 42

EPPi® 105 Schrankeinschübe


Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE105-32NBMV
Für 6 Boxen bis zu einer Höhe von 105 mm
(z. B. EPPi 105).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x434x227 mm

EPPi® 128 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE128-22NAOL
Für 4 Boxen bis zu einer Höhe von 128 mm
(z. B. EPPi 128).
Ohne Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x283x267 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
 - V** Boden der Schublade geschlossen.
- Siehe Abbildungen Seite 42

EPPi® 128 Schrankeinschübe


Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE128-33NBVOV
Für 9 Boxen bis zu einer Höhe von 128 mm
(z. B. EPPi 128).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x434x400 mm

EPPi® 133 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SE133-22NAML
Für 4 Boxen bis zu einer Höhe von 133 mm
(z. B. BRAVO 130).
Mit Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x301x283 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
 - V** Boden der Schublade geschlossen.
- Siehe Abbildungen Seite 42

EPPi® 133 Schrankeinschübe

Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SE133-53NBVOV
Für 15 Boxen bis zu einer Höhe von 133 mm
(z. B. BRAVO 130).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x700x413 mm


Fußnoten 1) und 2) und 3) siehe Seite 44.



EPPI® Schrankkästen

Einfache Breite

Mit gleichen Außenmaßen wie Schrankgestelle. Oben offen. Mit Griffkante. Ideal zum Kombinieren mit Schrankgestellen und Schrankeinschüben.



Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SEK169-121BN | 1 | 168 | 139x278x169 |
| SEK169-131BN | 1 | 168 | 139x414x169 |
| SEK169-141BN | 1 | 168 | 139x549x169 |
| SEK169-151BN | 1 | 168 | 139x685x169 |
| SEK224-121BN | 1 | 223 | 139x278x224 |
| SEK224-131BN | 1 | 223 | 139x414x224 |
| SEK224-141BN | 1 | 223 | 139x549x224 |
| SEK224-151BN | 1 | 223 | 139x685x224 |
| SEK250-121BN | 1 | 249 | 139x278x250 |
| SEK250-131BN | 1 | 249 | 139x414x250 |
| SEK250-141BN | 1 | 249 | 139x549x250 |
| SEK250-151BN | 1 | 249 | 139x685x250 |


Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SEK279-121BN | 1 | 278 | 139x278x279 |
| SEK279-131BN | 1 | 278 | 139x414x279 |
| SEK279-141BN | 1 | 278 | 139x549x279 |
| SEK279-151BN | 1 | 278 | 139x685x279 |
| SEK334-121BN | 1 | 333 | 139x278x334 |
| SEK334-131BN | 1 | 333 | 139x414x334 |
| SEK334-141BN | 1 | 333 | 139x549x334 |
| SEK334-151BN | 1 | 333 | 139x685x334 |
| SEK389-121BN | 1 | 388 | 139x278x389 |
| SEK389-131BN | 1 | 388 | 139x414x389 |
| SEK389-141BN | 1 | 388 | 139x549x389 |
| SEK389-151BN | 1 | 388 | 139x685x389 |

EPPI® Schrankkästen

Doppelte Breite

Mit gleichen Außenmaßen wie Schrankgestelle. Oben offen. Mit Griffkante. Ideal zum Kombinieren mit Schrankgestellen und Schrankeinschüben.



Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SEK169-221BN | 1 | 168 | 278x278x169 |
| SEK169-231BN | 1 | 168 | 278x414x169 |
| SEK169-241BN | 1 | 168 | 278x549x169 |
| SEK169-251BN | 1 | 168 | 278x685x169 |
| SEK224-221BN | 1 | 223 | 278x278x224 |
| SEK224-231BN | 1 | 223 | 278x414x224 |
| SEK224-241BN | 1 | 223 | 278x549x224 |
| SEK224-251BN | 1 | 223 | 278x685x224 |
| SEK250-221BN | 1 | 249 | 278x278x250 |
| SEK250-231BN | 1 | 249 | 278x414x250 |
| SEK250-241BN | 1 | 249 | 278x549x250 |
| SEK250-251BN | 1 | 249 | 278x685x250 |


Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SEK279-221BN | 1 | 278 | 278x278x279 |
| SEK279-231BN | 1 | 278 | 278x414x279 |
| SEK279-241BN | 1 | 278 | 278x549x279 |
| SEK279-251BN | 1 | 278 | 278x685x279 |
| SEK334-221BN | 1 | 333 | 278x278x334 |
| SEK334-231BN | 1 | 333 | 278x414x334 |
| SEK334-241BN | 1 | 333 | 278x549x334 |
| SEK334-251BN | 1 | 333 | 278x685x334 |
| SEK389-221BN | 1 | 388 | 278x278x389 |
| SEK389-231BN | 1 | 388 | 278x414x389 |
| SEK389-241BN | 1 | 388 | 278x549x389 |
| SEK389-251BN | 1 | 388 | 278x685x389 |

Sonderausführungen auf Anfrage. Siehe auch ALPHA Schrankkästen Seite 53.

ALPHA Box aus Karton

136 x 136 mm • Einfrier- und Lagerboxen



ALPHA Box 136x136 • Höhe 25 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

Standard

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1025WH1 | weiß |
| KA1025BU1 | blau |
| KA1025YE1 | gelb |
| KA1025GR1 | grün |
| KA1025RE1 | rot |
| KA1025OR1 | orange |

Spezial

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1025WH2 | weiß |
| KA1025BU2 | blau |
| KA1025YE2 | gelb |
| KA1025GR2 | grün |
| KA1025RE2 | rot |
| KA1025OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 49).


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 56

Schrankkästen
Seite 53



ALPHA Box 136x136 • Höhe 32 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

Standard

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1032WH1 | weiß |
| KA1032BU1 | blau |
| KA1032YE1 | gelb |
| KA1032GR1 | grün |
| KA1032RE1 | rot |
| KA1032OR1 | orange |

Spezial

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1032WH2 | weiß |
| KA1032BU2 | blau |
| KA1032YE2 | gelb |
| KA1032GR2 | grün |
| KA1032RE2 | rot |
| KA1032OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 49).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 56

Schrankkästen
Seite 53



ALPHA Box 136x136 • Höhe 50 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

Standard

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1050WH1 | weiß |
| KA1050BU1 | blau |
| KA1050YE1 | gelb |
| KA1050GR1 | grün |
| KA1050RE1 | rot |
| KA1050OR1 | orange |

Spezial

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1050WH2 | weiß |
| KA1050BU2 | blau |
| KA1050YE2 | gelb |
| KA1050GR2 | grün |
| KA1050RE2 | rot |
| KA1050OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 49).


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 54–55

Schrankkästen
Seite 53



ALPHA Box 136x136 • Höhe 75 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

Standard

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1075WH1 | weiß |
| KA1075BU1 | blau |
| KA1075YE1 | gelb |
| KA1075GR1 | grün |
| KA1075RE1 | rot |
| KA1075OR1 | orange |

Spezial

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------|
| KA1075WH2 | weiß |
| KA1075BU2 | blau |
| KA1075YE2 | gelb |
| KA1075GR2 | grün |
| KA1075RE2 | rot |
| KA1075OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 49).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50


Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 57

Schrankkästen
Seite 53

ALPHA Box aus Karton

136 x 136 mm • Einfrier- und Lagerboxen



ALPHA Box 136x136 • Höhe 100 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KA1100WH1 | weiß | KA1100WH2 | weiß |
| KA1100BU1 | blau | KA1100BU2 | blau |
| KA1100YE1 | gelb | KA1100YE2 | gelb |
| KA1100GR1 | grün | KA1100GR2 | grün |
| KA1100RE1 | rot | KA1100RE2 | rot |
| KA1100OR1 | orange | KA1100OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe unten).

Passende Racks


Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 57

Schrankkästen
Seite 53

ALPHA Box mit Höhe 110 mm bitte anfragen.



ALPHA Box 136x136 • Höhe 130 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KA1130WH1 | weiß | KA1130WH2 | weiß |
| KA1130BU1 | blau | KA1130BU2 | blau |
| KA1130YE1 | gelb | KA1130YE2 | gelb |
| KA1130GR1 | grün | KA1130GR2 | grün |
| KA1130RE1 | rot | KA1130RE2 | rot |
| KA1130OR1 | orange | KA1130OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe unten).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 57

Schrankkästen
Seite 53



Rastereinsätze aus Karton

für ALPHA Box und alle Boxen bis zu 136 x 136 mm

Passende Rastereinsätze aus Kunststoff (PP) siehe bei EPPi Max auf Seite 3.

| | | | Höhen | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| Fächer für Röhrcen | | | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x16 | bis | ca. 7,5 mm Ø | RA10151616N | RA10251616N | RA10301616N | RA10401616N | RA10651616N | RA10801616N |
| 15x15 | bis | ca. 8,0 mm Ø | RA10151515N | RA10251515N | RA10301515N | RA10401515N | RA10651515N | RA10801515N |
| 14x14 | bis | ca. 8,7 mm Ø | RA10151414N | RA10251414N | RA10301414N | RA10401414N | RA10651414N | RA10801414N |
| 13x13 | bis | ca. 9,4 mm Ø | RA10151313N | RA10251313N | RA10301313N | RA10401313N | RA10651313N | RA10801313N |
| 12x12 | bis | ca. 10,2 mm Ø | RA10151212N | RA10251212N | RA10301212N | RA10401212N | RA10651212N | RA10801212N |
| 11x11 | bis | ca. 11,2 mm Ø | RA10151111N | RA10251111N | RA10301111N | RA10401111N | RA10651111N | RA10801111N |
| 10x10 | bis | ca. 12,5 mm Ø | RA10151010N | RA10251010N | RA10301010N | RA10401010N | RA10651010N | RA10801010N |
| 9x9 | bis | ca. 13,9 mm Ø | RA10150909N | RA10250909N | RA10300909N | RA10400909N | RA10650909N | RA10800909N |
| 8x8 | bis | ca. 15,7 mm Ø | RA10150808N | RA10250808N | RA10300808N | RA10400808N | RA10650808N | RA10800808N |
| 7x7 | bis | ca. 17,9 mm Ø | RA10150707N | RA10250707N | RA10300707N | RA10400707N | RA10650707N | RA10800707N |
| 6x6 | bis | ca. 21,0 mm Ø | RA10150606N | RA10250606N | RA10300606N | RA10400606N | RA10650606N | RA10800606N |
| 5x5 | bis | ca. 25,5 mm Ø | RA10150505N | RA10250505N | RA10300505N | RA10400505N | RA10650505N | RA10800505N |
| 4x4 | bis | ca. 32,0 mm Ø | RA10150404N | RA10250404N | RA10300404N | RA10400404N | RA10650404N | RA10800404N |
| 3x3 | bis | ca. 42,9 mm Ø | RA10150303N | RA10250303N | RA10300303N | RA10400303N | RA10650303N | RA10800303N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RA1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegetem Rastereinsatz geliefert werden.

Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: ALPHA Box mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegetem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x10 Fächern.

KA1050WH1 + 0301010N = Art.-Nr. KA1050WH10301010N



ALPHA 25 Truhengestelle

Passend für ALPHA 25 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x28 mm (BxTxH). Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|---------|-----------|
| TA25-08AN2 | 4 (8) | 238 |
| TA25-10AN2 | 5 (10) | 296 |
| TA25-12AN2 | 6 (12) | 354 |
| TA25-14AN2 | 7 (14) | 412 |
| TA25-16AN2 | 8 (16) | 470 |
| TA25-18AN2 | 9 (18) | 528 |
| TA25-20AN2 | 10 (20) | 586 |
| TA25-22AN2 | 11 (22) | 644 |
| TA25-24AN2 | 12 (24) | 702 |
| TA25-26AN2 | 13 (26) | 760 |



ALPHA 32 Truhengestelle


Passend für ALPHA 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x35 mm (BxTxH). Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|---------|-----------|
| TA32-06AN2 | 3 (6) | 222 |
| TA32-08AN2 | 4 (8) | 294 |
| TA32-10AN2 | 5 (10) | 366 |
| TA32-12AN2 | 6 (12) | 438 |
| TA32-14AN2 | 7 (14) | 510 |
| TA32-16AN2 | 8 (16) | 582 |
| TA32-18AN2 | 9 (18) | 654 |
| TA32-20AN2 | 10 (20) | 726 |

ALPHA 50 Truhengestelle

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TA50-04AN | 4 | 226 |
| TA50-05AN | 5 | 281 |
| TA50-06AN | 6 | 336 |
| TA50-07AN | 7 | 391 |
| TA50-08AN | 8 | 446 |
| TA50-09AN | 9 | 501 |
| TA50-10AN | 10 | 556 |
| TA50-11AN | 11 | 611 |
| TA50-12AN | 12 | 666 |
| TA50-13AN | 13 | 721 |
| TA50-14AN | 14 | 776 |



ALPHA 75 Truhengestelle

Passend für ALPHA 75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x78 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TA75-03AN | 3 | 246 |
| TA75-04AN | 4 | 326 |
| TA75-05AN | 5 | 406 |
| TA75-06AN | 6 | 486 |
| TA75-07AN | 7 | 566 |
| TA75-08AN | 8 | 646 |
| TA75-09AN | 9 | 726 |

ALPHA 100 Truhengestelle

Passend für ALPHA 100 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TA100-03AN | 3 | 321 |
| TA100-04AN | 4 | 426 |
| TA100-05AN | 5 | 531 |
| TA100-06AN | 6 | 636 |
| TA100-07AN | 7 | 741 |

ALPHA 110 Truhengestelle

Passend für ALPHA 110 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x113 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TA110-03AN | 3 | 351 |
| TA110-04AN | 4 | 466 |
| TA110-05AN | 5 | 581 |
| TA110-06AN | 6 | 696 |
| TA110-07AN | 7 | 811 |



ALPHA 130 Truhengestelle

Passend für ALPHA 130 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x133 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TA130-03AN | 3 | 411 |
| TA130-04AN | 4 | 546 |
| TA130-05AN | 5 | 681 |



EPPi Ident Markierungsschilder siehe Seite 19.




Clappgriff quer ist standard.

Alternativen: Clappgriff längs oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Dadurch vergrößert sich die Tiefe um 7 mm auf 148 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



ALPHA 25 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 25 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x28 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE25-2x08AN2 | 2 x 4 (16) | 286x236 |
| SAE25-2x10AN2 | 2 x 5 (20) | 286x294 |
| SAE25-2x12AN2 | 2 x 6 (24) | 286x352 |
| SAE25-3x08AN2 | 3 x 4 (24) | 426x236 |
| SAE25-3x10AN2 | 3 x 5 (30) | 426x294 |
| SAE25-3x12AN2 | 3 x 6 (36) | 426x352 |
| SAE25-4x08AN2 | 4 x 4 (32) | 565x236 |
| SAE25-4x10AN2 | 4 x 5 (40) | 565x294 |
| SAE25-4x12AN2 | 4 x 6 (48) | 565x352 |
| SAE25-5x08AN2 | 5 x 4 (40) | 705x236 |
| SAE25-5x10AN2 | 5 x 5 (50) | 705x294 |
| SAE25-5x12AN2 | 5 x 6 (60) | 705x352 |



Klappgriff vertikal ist standard.

Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante.
Bitte bei Bedarf anfragen.

ALPHA 75 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x78 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE75-32AN | 3 x 2 | 426x164 |
| SAE75-33AN | 3 x 3 | 426x244 |
| SAE75-34AN | 3 x 4 | 426x324 |
| SAE75-42AN | 4 x 2 | 565x164 |
| SAE75-43AN | 4 x 3 | 565x244 |
| SAE75-44AN | 4 x 4 | 565x324 |
| SAE75-52AN | 5 x 2 | 705x164 |
| SAE75-53AN | 5 x 3 | 705x244 |
| SAE75-54AN | 5 x 4 | 705x324 |



ALPHA 130 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 130 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x133 mm (BxTxH).


| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE130-32AN | 3 x 2 | 426x279 |
| SAE130-33AN | 3 x 3 | 426x409 |
| SAE130-42AN | 4 x 2 | 565x279 |
| SAE130-43AN | 4 x 3 | 565x409 |
| SAE130-52AN | 5 x 2 | 705x279 |
| SAE130-53AN | 5 x 3 | 705x409 |



ALPHA 32 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x35 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE32-36AN2 | 3x3 (18) | 426x220 |
| SAE32-38AN2 | 3x4 (24) | 426x292 |
| SAE32-46AN2 | 4x3 (24) | 565x220 |
| SAE32-48AN2 | 4x4 (32) | 565x292 |
| SAE32-56AN2 | 5x3 (30) | 705x220 |
| SAE32-58AN2 | 5x4 (40) | 705x292 |



ALPHA 100 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 100 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE100-32AN | 3 x 2 | 426x214 |
| SAE100-33AN | 3 x 3 | 426x319 |
| SAE100-42AN | 4 x 2 | 565x214 |
| SAE100-43AN | 4 x 3 | 565x319 |
| SAE100-52AN | 5 x 2 | 705x214 |
| SAE100-53AN | 5 x 3 | 705x319 |



Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden. Breite jeweils plus 7 mm, Höhe jeweils plus 3 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



Foto: 51-1

ALPHA 50 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE50-24AN | 2 x 4 | 286x224 |
| SAE50-25AN | 2 x 5 | 286x279 |
| SAE50-26AN | 2 x 6 | 286x334 |
| SAE50-33AN | 3 x 3 | 426x169 |
| SAE50-34AN | 3 x 4 | 426x224 |
| SAE50-35AN | 3 x 5 | 426x279 |
| SAE50-36AN | 3 x 6 | 426x334 |
| SAE50-37AN | 3 x 7 | 426x389 |
| SAE50-43AN | 4 x 3 | 565x169 |
| SAE50-44AN | 4 x 4 | 565x224 |
| SAE50-45AN | 4 x 5 | 565x279 |
| SAE50-46AN | 4 x 6 | 565x334 |
| SAE50-47AN | 4 x 7 | 565x389 |
| SAE50-53AN | 5 x 3 | 705x169 |
| SAE50-54AN | 5 x 4 | 705x224 |
| SAE50-55AN | 5 x 5 | 705x279 |
| SAE50-56AN | 5 x 6 | 705x334 |
| SAE50-57AN | 5 x 7 | 705x389 |

ALPHA 110 Schrankgestelle

Passend für ALPHA 110 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x113 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SAE110-32AN | 3 x 2 | 426x234 |
| SAE110-33AN | 3 x 3 | 426x349 |
| SAE110-42AN | 4 x 2 | 565x234 |
| SAE110-43AN | 4 x 3 | 565x349 |
| SAE110-52AN | 5 x 2 | 705x234 |
| SAE110-53AN | 5 x 3 | 705x349 |



Foto: 51-2


ALPHA Schrankgestelle

Breite 140 mm • Edelstahl



ALPHA Schrankgestelle ohne Zwischenböden

Für ALPHA Boxen unterschiedlicher Höhe. Auch geeignet für alle Boxen mit Außenmaßen bis zu 136 x 136 mm (BxT).




Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| SAEX169-2-01AN | 2 x 1 | 165 | 286x169 |
| SAEX169-3-01AN | 3 x 1 | 165 | 426x169 |
| SAEX169-4-01AN | 4 x 1 | 165 | 565x169 |
| SAEX169-5-01AN | 5 x 1 | 165 | 705x169 |
| SAEX224-2-01AN | 2 x 1 | 220 | 286x224 |
| SAEX224-3-01AN | 3 x 1 | 220 | 426x224 |
| SAEX224-4-01AN | 4 x 1 | 220 | 565x224 |
| SAEX224-5-01AN | 5 x 1 | 220 | 705x224 |
| SAEX250-2-01AN | 2 x 1 | 246 | 286x250 |
| SAEX250-3-01AN | 3 x 1 | 246 | 426x250 |
| SAEX250-4-01AN | 4 x 1 | 246 | 565x250 |
| SAEX250-5-01AN | 5 x 1 | 246 | 705x250 |


Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| SAEX279-2-01AN | 2 x 1 | 275 | 286x279 |
| SAEX279-3-01AN | 3 x 1 | 275 | 426x279 |
| SAEX279-4-01AN | 4 x 1 | 275 | 565x279 |
| SAEX279-5-01AN | 5 x 1 | 275 | 705x279 |
| SAEX334-2-01AN | 2 x 1 | 330 | 286x334 |
| SAEX334-3-01AN | 3 x 1 | 330 | 426x334 |
| SAEX334-4-01AN | 4 x 1 | 330 | 565x334 |
| SAEX334-5-01AN | 5 x 1 | 330 | 705x334 |
| SAEX389-2-01AN | 2 x 1 | 385 | 286x389 |
| SAEX389-3-01AN | 3 x 1 | 385 | 426x389 |
| SAEX389-4-01AN | 4 x 1 | 385 | 565x389 |
| SAEX389-5-01AN | 5 x 1 | 385 | 705x389 |



ALPHA Schrankgestelle mit einem Zwischenboden

Für ALPHA Boxen unterschiedlicher Höhe. Auch geeignet für alle Boxen mit Außenmaßen bis zu 136 x 136 mm (BxT).



Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| SAEX169-2-02AN | 2x2 | 82 | 286x169 |
| SAEX169-3-02AN | 3x2 | 82 | 426x169 |
| SAEX169-4-02AN | 4x2 | 82 | 565x169 |
| SAEX169-5-02AN | 5x2 | 82 | 705x169 |
| SAEX224-2-02AN | 2x2 | 109 | 286x224 |
| SAEX224-3-02AN | 3x2 | 109 | 426x224 |
| SAEX224-4-02AN | 4x2 | 109 | 565x224 |
| SAEX224-5-02AN | 5x2 | 109 | 705x224 |
| SAEX250-2-02AN | 2x2 | 122 | 286x250 |
| SAEX250-3-02AN | 3x2 | 122 | 426x250 |
| SAEX250-4-02AN | 4x2 | 122 | 565x250 |
| SAEX250-5-02AN | 5x2 | 122 | 705x250 |

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße T x H (mm) |
|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| SAEX279-2-02AN | 2x2 | 137 | 286x279 |
| SAEX279-3-02AN | 3x2 | 137 | 426x279 |
| SAEX279-4-02AN | 4x2 | 137 | 565x279 |
| SAEX279-5-02AN | 5x2 | 137 | 705x279 |
| SAEX334-2-02AN | 2x2 | 164 | 286x334 |
| SAEX334-3-02AN | 3x2 | 164 | 426x334 |
| SAEX334-4-02AN | 4x2 | 164 | 565x334 |
| SAEX334-5-02AN | 5x2 | 164 | 705x334 |
| SAEX389-2-02AN | 2x2 | 192 | 286x389 |
| SAEX389-3-02AN | 3x2 | 192 | 426x389 |
| SAEX389-4-02AN | 4x2 | 192 | 565x389 |
| SAEX389-5-02AN | 5x2 | 192 | 705x389 |



Klappgriff vertikal ist standard.
Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden.
Breite jeweils plus 7 mm, Höhe jeweils plus 3 mm.
Bitte bei Bedarf anfragen.

ALPHA Schrankkästen


Breite 142 und 284 mm • Edelstahl



ALPHA Schrankkästen

Einfache Breite

Mit gleichen Außenmaßen wie Schrankgestelle. Oben offen. Mit Griffkante. Ideal zum Kombinieren mit Schrankgestellen und Schrankeinschüben.



Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SAK169-121BN | 1 | 168 | 142x286x169 |
| SAK169-131BN | 1 | 168 | 142x426x169 |
| SAK169-141BN | 1 | 168 | 142x565x169 |
| SAK169-151BN | 1 | 168 | 142x705x169 |
| SAK224-121BN | 1 | 223 | 142x286x224 |
| SAK224-131BN | 1 | 223 | 142x426x224 |
| SAK224-141BN | 1 | 223 | 142x565x224 |
| SAK224-151BN | 1 | 223 | 142x705x224 |
| SAK250-121BN | 1 | 249 | 142x286x250 |
| SAK250-131BN | 1 | 249 | 142x426x250 |
| SAK250-141BN | 1 | 249 | 142x565x250 |
| SAK250-151BN | 1 | 249 | 142x705x250 |


Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SAK279-121BN | 1 | 278 | 142x286x279 |
| SAK279-131BN | 1 | 278 | 142x426x279 |
| SAK279-141BN | 1 | 278 | 142x565x279 |
| SAK279-151BN | 1 | 278 | 142x705x279 |
| SAK334-121BN | 1 | 333 | 142x286x334 |
| SAK334-131BN | 1 | 333 | 142x426x334 |
| SAK334-141BN | 1 | 333 | 142x565x334 |
| SAK334-151BN | 1 | 333 | 142x705x334 |
| SAK389-121BN | 1 | 388 | 142x286x389 |
| SAK389-131BN | 1 | 388 | 142x426x389 |
| SAK389-141BN | 1 | 388 | 142x565x389 |
| SAK389-151BN | 1 | 388 | 142x705x389 |

ALPHA Schrankkästen

Doppelte Breite

Mit gleichen Außenmaßen wie Schrankgestelle. Oben offen. Mit Griffkante. Ideal zum Kombinieren mit Schrankgestellen und Schrankeinschüben.



Standardhöhen


| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SAK169-221BN | 1 | 168 | 284x286x169 |
| SAK169-231BN | 1 | 168 | 284x426x169 |
| SAK169-241BN | 1 | 168 | 284x565x169 |
| SAK169-251BN | 1 | 168 | 284x705x169 |
| SAK224-221BN | 1 | 223 | 284x286x224 |
| SAK224-231BN | 1 | 223 | 284x426x224 |
| SAK224-241BN | 1 | 223 | 284x565x224 |
| SAK224-251BN | 1 | 223 | 284x705x224 |
| SAK250-221BN | 1 | 249 | 284x286x250 |
| SAK250-231BN | 1 | 249 | 284x426x250 |
| SAK250-241BN | 1 | 249 | 284x565x250 |
| SAK250-251BN | 1 | 249 | 284x705x250 |

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Anzahl | Innenhöhe mm | Außenmaße B x T x H (mm) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| SAK279-221BN | 1 | 278 | 284x286x279 |
| SAK279-231BN | 1 | 278 | 284x426x279 |
| SAK279-241BN | 1 | 278 | 284x565x279 |
| SAK279-251BN | 1 | 278 | 284x705x279 |
| SAK334-221BN | 1 | 333 | 284x286x334 |
| SAK334-231BN | 1 | 333 | 284x426x334 |
| SAK334-241BN | 1 | 333 | 284x565x334 |
| SAK334-251BN | 1 | 333 | 284x705x334 |
| SAK389-221BN | 1 | 388 | 284x286x389 |
| SAK389-231BN | 1 | 388 | 284x426x389 |
| SAK389-241BN | 1 | 388 | 284x565x389 |
| SAK389-251BN | 1 | 388 | 284x705x389 |

Sonderausführungen auf Anfrage. Siehe auch EPPi Schrankkästen Seite 47.


Mit Klappgriff Offene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

L Boden der Schublade in der Mitte offen.
Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.

V Boden der Schublade geschlossen.




ALPHA 50 Schrankeinschübe • mit Klappgriff

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH). Front geschlossen.

| Artikel-Nr. | Mit Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SAE50-22NAM | 2 | 2 | 308 x 123 |
| SAE50-23NAM | 2 | 3 | 308 x 184 |
| SAE50-24NAM | 2 | 4 | 308 x 245 |
| SAE50-25NAM | 2 | 5 | 308 x 306 |
| SAE50-26NAM | 2 | 6 | 308 x 367 |
| SAE50-27NAM | 2 | 7 | 308 x 428 |
| SAE50-32NAM | 3 | 2 | 439 x 123 |
| SAE50-33NAM | 3 | 3 | 439 x 184 |
| SAE50-34NAM | 3 | 4 | 439 x 245 |
| SAE50-35NAM | 3 | 5 | 439 x 306 |
| SAE50-36NAM | 3 | 6 | 439 x 367 |
| SAE50-37NAM | 3 | 7 | 439 x 428 |
| SAE50-42NAM | 4 | 2 | 569 x 123 |
| SAE50-43NAM | 4 | 3 | 569 x 184 |
| SAE50-44NAM | 4 | 4 | 569 x 245 |
| SAE50-45NAM | 4 | 5 | 569 x 306 |
| SAE50-46NAM | 4 | 6 | 569 x 367 |
| SAE50-47NAM | 4 | 7 | 569 x 428 |
| SAE50-52NAM | 5 | 2 | 710 x 123 |
| SAE50-53NAM | 5 | 3 | 710 x 184 |
| SAE50-54NAM | 5 | 4 | 710 x 245 |
| SAE50-55NAM | 5 | 5 | 710 x 306 |
| SAE50-56NAM | 5 | 6 | 710 x 367 |
| SAE50-57NAM | 5 | 7 | 710 x 428 |

| Artikel-Nr. | Ohne Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SAE50-22NAO | 2 | 2 | 293 x 113 |
| SAE50-23NAO | 2 | 3 | 293 x 169 |
| SAE50-24NAO | 2 | 4 | 293 x 225 |
| SAE50-25NAO | 2 | 5 | 293 x 281 |
| SAE50-26NAO | 2 | 6 | 293 x 337 |
| SAE50-27NAO | 2 | 7 | 293 x 393 |
| SAE50-32NAO | 3 | 2 | 429 x 113 |
| SAE50-33NAO | 3 | 3 | 429 x 169 |
| SAE50-34NAO | 3 | 4 | 429 x 225 |
| SAE50-35NAO | 3 | 5 | 429 x 281 |
| SAE50-36NAO | 3 | 6 | 429 x 337 |
| SAE50-37NAO | 3 | 7 | 429 x 393 |
| SAE50-42NAO | 4 | 2 | 565 x 113 |
| SAE50-43NAO | 4 | 3 | 565 x 169 |
| SAE50-44NAO | 4 | 4 | 565 x 225 |
| SAE50-45NAO | 4 | 5 | 565 x 281 |
| SAE50-46NAO | 4 | 6 | 565 x 337 |
| SAE50-47NAO | 4 | 7 | 565 x 393 |
| SAE50-52NAO | 5 | 2 | 701 x 113 |
| SAE50-53NAO | 5 | 3 | 701 x 169 |
| SAE50-54NAO | 5 | 4 | 701 x 225 |
| SAE50-55NAO | 5 | 5 | 701 x 281 |
| SAE50-56NAO | 5 | 6 | 701 x 337 |
| SAE50-57NAO | 5 | 7 | 701 x 393 |

Mit Klappgriff Geschlossene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

L Boden der Schublade in der Mitte offen.
Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.

V Boden der Schublade geschlossen.




ALPHA 50 Schrankeinschübe • mit Klappgriff

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH). Front geschlossen.

| Artikel-Nr. | Mit Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SAE50-22GAM | 2 | 2 | 318 x 123 |
| SAE50-23GAM | 2 | 3 | 318 x 184 |
| SAE50-24GAM | 2 | 4 | 318 x 245 |
| SAE50-25GAM | 2 | 5 | 318 x 306 |
| SAE50-26GAM | 2 | 6 | 318 x 367 |
| SAE50-27GAM | 2 | 7 | 318 x 428 |
| SAE50-32GAM | 3 | 2 | 449 x 123 |
| SAE50-33GAM | 3 | 3 | 449 x 184 |
| SAE50-34GAM | 3 | 4 | 449 x 245 |
| SAE50-35GAM | 3 | 5 | 449 x 306 |
| SAE50-36GAM | 3 | 6 | 449 x 367 |
| SAE50-37GAM | 3 | 7 | 449 x 428 |
| SAE50-42GAM | 4 | 2 | 579 x 123 |
| SAE50-43GAM | 4 | 3 | 579 x 184 |
| SAE50-44GAM | 4 | 4 | 579 x 245 |
| SAE50-45GAM | 4 | 5 | 579 x 306 |
| SAE50-46GAM | 4 | 6 | 579 x 367 |
| SAE50-47GAM | 4 | 7 | 579 x 428 |
| SAE50-52GAM | 5 | 2 | 720 x 123 |
| SAE50-53GAM | 5 | 3 | 720 x 184 |
| SAE50-54GAM | 5 | 4 | 720 x 245 |
| SAE50-55GAM | 5 | 5 | 720 x 306 |
| SAE50-56GAM | 5 | 6 | 720 x 367 |
| SAE50-57GAM | 5 | 7 | 720 x 428 |

| Artikel-Nr. | Ohne Auszugstop | | TxH (mm) |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | L V | Anzahl Tiefe Höhe | |
| SAE50-22GAO | 2 | 2 | 303 x 113 |
| SAE50-23GAO | 2 | 3 | 303 x 169 |
| SAE50-24GAO | 2 | 4 | 303 x 225 |
| SAE50-25GAO | 2 | 5 | 303 x 281 |
| SAE50-26GAO | 2 | 6 | 303 x 337 |
| SAE50-27GAO | 2 | 7 | 303 x 393 |
| SAE50-32GAO | 3 | 2 | 439 x 113 |
| SAE50-33GAO | 3 | 3 | 439 x 169 |
| SAE50-34GAO | 3 | 4 | 439 x 225 |
| SAE50-35GAO | 3 | 5 | 439 x 281 |
| SAE50-36GAO | 3 | 6 | 439 x 337 |
| SAE50-37GAO | 3 | 7 | 439 x 393 |
| SAE50-42GAO | 4 | 2 | 575 x 113 |
| SAE50-43GAO | 4 | 3 | 575 x 169 |
| SAE50-44GAO | 4 | 4 | 575 x 225 |
| SAE50-45GAO | 4 | 5 | 575 x 281 |
| SAE50-46GAO | 4 | 6 | 575 x 337 |
| SAE50-47GAO | 4 | 7 | 575 x 393 |
| SAE50-52GAO | 5 | 2 | 711 x 113 |
| SAE50-53GAO | 5 | 3 | 711 x 169 |
| SAE50-54GAO | 5 | 4 | 711 x 225 |
| SAE50-55GAO | 5 | 5 | 711 x 281 |
| SAE50-56GAO | 5 | 6 | 711 x 337 |
| SAE50-57GAO | 5 | 7 | 711 x 393 |

Mit Griffkante Offene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

- B** Seiten der Schubladen ca. 10 mm hoch.
Front mit Griffkante ca. 40 mm hoch. Einblick möglich.
- F** Seiten der Schubladen ca. 20 mm hoch.
Front mit Griffkante max. geschlossen. Kein Einblick möglich.




ALPHA 50 Schrankeinschübe • mit Griffkante

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen.


| Mit Auszugstop | | | | | Ohne Auszugstop | | | | |
|------------------|----|--------|------|-------------|------------------|----|--------|------|-------------|
| Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) |
| | F | Tiefe | Höhe | | | F | Tiefe | Höhe | |
| SAE50-22N | MV | 2 | 2 | 308 x 123 | SAE50-22N | OV | 2 | 2 | 308 x 113 |
| SAE50-23N | MV | 2 | 3 | 308 x 184 | SAE50-23N | OV | 2 | 3 | 308 x 169 |
| SAE50-24N | MV | 2 | 4 | 308 x 245 | SAE50-24N | OV | 2 | 4 | 308 x 225 |
| SAE50-25N | MV | 2 | 5 | 308 x 306 | SAE50-25N | OV | 2 | 5 | 308 x 281 |
| SAE50-26N | MV | 2 | 6 | 308 x 367 | SAE50-26N | OV | 2 | 6 | 308 x 337 |
| SAE50-27N | MV | 2 | 7 | 308 x 428 | SAE50-27N | OV | 2 | 7 | 308 x 393 |
| SAE50-32N | MV | 3 | 2 | 439 x 123 | SAE50-32N | OV | 3 | 2 | 439 x 113 |
| SAE50-33N | MV | 3 | 3 | 439 x 184 | SAE50-33N | OV | 3 | 3 | 439 x 169 |
| SAE50-34N | MV | 3 | 4 | 439 x 245 | SAE50-34N | OV | 3 | 4 | 439 x 225 |
| SAE50-35N | MV | 3 | 5 | 439 x 306 | SAE50-35N | OV | 3 | 5 | 439 x 281 |
| SAE50-36N | MV | 3 | 6 | 439 x 367 | SAE50-36N | OV | 3 | 6 | 439 x 337 |
| SAE50-37N | MV | 3 | 7 | 439 x 428 | SAE50-37N | OV | 3 | 7 | 439 x 393 |
| SAE50-42N | MV | 4 | 2 | 569 x 123 | SAE50-42N | OV | 4 | 2 | 569 x 113 |
| SAE50-43N | MV | 4 | 3 | 569 x 184 | SAE50-43N | OV | 4 | 3 | 569 x 169 |
| SAE50-44N | MV | 4 | 4 | 569 x 245 | SAE50-44N | OV | 4 | 4 | 569 x 225 |
| SAE50-45N | MV | 4 | 5 | 569 x 306 | SAE50-45N | OV | 4 | 5 | 569 x 281 |
| SAE50-46N | MV | 4 | 6 | 569 x 367 | SAE50-46N | OV | 4 | 6 | 569 x 337 |
| SAE50-47N | MV | 4 | 7 | 569 x 428 | SAE50-47N | OV | 4 | 7 | 569 x 393 |
| SAE50-52N | MV | 5 | 2 | 710 x 123 | SAE50-52N | OV | 5 | 2 | 710 x 113 |
| SAE50-53N | MV | 5 | 3 | 710 x 184 | SAE50-53N | OV | 5 | 3 | 710 x 169 |
| SAE50-54N | MV | 5 | 4 | 710 x 245 | SAE50-54N | OV | 5 | 4 | 710 x 225 |
| SAE50-55N | MV | 5 | 5 | 710 x 306 | SAE50-55N | OV | 5 | 5 | 710 x 281 |
| SAE50-56N | MV | 5 | 6 | 710 x 367 | SAE50-56N | OV | 5 | 6 | 710 x 337 |
| SAE50-57N | MV | 5 | 7 | 710 x 428 | SAE50-57N | OV | 5 | 7 | 710 x 393 |

Mit Griffkante Geschlossene Bauform



Bitte Artikel-Nr. ergänzen:

- B** Seiten der Schubladen ca. 10 mm hoch.
Front mit Griffkante ca. 40 mm hoch. Einblick möglich.
- F** Seiten der Schubladen ca. 20 mm hoch.
Front mit Griffkante max. geschlossen. Kein Einblick möglich.




ALPHA 50 Schrankeinschübe • mit Griffkante

Passend für ALPHA 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 136x136x53 mm (BxTxH). Böden der Schubladen geschlossen.

| Mit Auszugstop | | | | | Ohne Auszugstop | | | | |
|------------------|----|--------|------|-------------|------------------|----|--------|------|-------------|
| Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) | Arti- kel-Nr. | B | Anzahl | | TxH (mm) |
| | F | Tiefe | Höhe | | | F | Tiefe | Höhe | |
| SAE50-22G | MV | 2 | 2 | 318 x 123 | SAE50-22G | OV | 2 | 2 | 318 x 113 |
| SAE50-23G | MV | 2 | 3 | 318 x 184 | SAE50-23G | OV | 2 | 3 | 318 x 169 |
| SAE50-24G | MV | 2 | 4 | 318 x 245 | SAE50-24G | OV | 2 | 4 | 318 x 225 |
| SAE50-25G | MV | 2 | 5 | 318 x 306 | SAE50-25G | OV | 2 | 5 | 318 x 281 |
| SAE50-26G | MV | 2 | 6 | 318 x 367 | SAE50-26G | OV | 2 | 6 | 318 x 337 |
| SAE50-27G | MV | 2 | 7 | 318 x 428 | SAE50-27G | OV | 2 | 7 | 318 x 393 |
| SAE50-32G | MV | 3 | 2 | 449 x 123 | SAE50-32G | OV | 3 | 2 | 449 x 113 |
| SAE50-33G | MV | 3 | 3 | 449 x 184 | SAE50-33G | OV | 3 | 3 | 449 x 169 |
| SAE50-34G | MV | 3 | 4 | 449 x 245 | SAE50-34G | OV | 3 | 4 | 449 x 225 |
| SAE50-35G | MV | 3 | 5 | 449 x 306 | SAE50-35G | OV | 3 | 5 | 449 x 281 |
| SAE50-36G | MV | 3 | 6 | 449 x 367 | SAE50-36G | OV | 3 | 6 | 449 x 337 |
| SAE50-37G | MV | 3 | 7 | 449 x 428 | SAE50-37G | OV | 3 | 7 | 449 x 393 |
| SAE50-42G | MV | 4 | 2 | 579 x 123 | SAE50-42G | OV | 4 | 2 | 579 x 113 |
| SAE50-43G | MV | 4 | 3 | 579 x 184 | SAE50-43G | OV | 4 | 3 | 579 x 169 |
| SAE50-44G | MV | 4 | 4 | 579 x 245 | SAE50-44G | OV | 4 | 4 | 579 x 225 |
| SAE50-45G | MV | 4 | 5 | 579 x 306 | SAE50-45G | OV | 4 | 5 | 579 x 281 |
| SAE50-46G | MV | 4 | 6 | 579 x 367 | SAE50-46G | OV | 4 | 6 | 579 x 337 |
| SAE50-47G | MV | 4 | 7 | 579 x 428 | SAE50-47G | OV | 4 | 7 | 579 x 393 |
| SAE50-52G | MV | 5 | 2 | 720 x 123 | SAE50-52G | OV | 5 | 2 | 720 x 113 |
| SAE50-53G | MV | 5 | 3 | 720 x 184 | SAE50-53G | OV | 5 | 3 | 720 x 169 |
| SAE50-54G | MV | 5 | 4 | 720 x 245 | SAE50-54G | OV | 5 | 4 | 720 x 225 |
| SAE50-55G | MV | 5 | 5 | 720 x 306 | SAE50-55G | OV | 5 | 5 | 720 x 281 |
| SAE50-56G | MV | 5 | 6 | 720 x 367 | SAE50-56G | OV | 5 | 6 | 720 x 337 |
| SAE50-57G | MV | 5 | 7 | 720 x 428 | SAE50-57G | OV | 5 | 7 | 720 x 393 |

ALPHA 25 Schrankeinschübe

Mit Griffleiste Offene Bauform ¹⁾




Beispiel: Art.-Nr. SAE25-47NCMV
Für 28 Boxen bis zu einer Höhe von 28 mm (z. B. ALPHA 25).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x569x253 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 54

ALPHA 32 Schrankeinschübe

Mit Griffkante Offene Bauform ¹⁾



Beispiel: Art.-Nr. SAE32-37NCMV
Für 21 Boxen bis zu einer Höhe von 35 mm (z.B. ALPHA 32).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x439x302 mm



Foto: 56-1




Foto: 56-2



Foto: 56-3





Foto: 56-4



- ¹⁾ Alle Schrankeinschübe sind auch mit geschlossener Bauform lieferbar (Siehe Abbildungen auf Seite 54–55). Bitte bei Bedarf anfragen.
- ²⁾ Alle Schrankeinschübe können als Kombi-Schrankeinschub mit zusätzlichen Schubladen für flachere Boxen (z. B. ALPHA 50) hergestellt werden, um den Innenraum von Schränken maximal auszunutzen.
- ³⁾ Die Schrankeinschübe sind auch in einer modifizierten Ausführung „F“ lieferbar. Siehe Erklärung der Unterschiede auf Seite 55.

ALPHA 75 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SAE75-42NAML
Für 8 Boxen bis zu einer Höhe von 78 mm (z.B. ALPHA 75).
Mit Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x569x173 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 54

ALPHA 75 Schrankeinschübe


Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SAE75-53NB³OV
Für 15 Boxen bis zu einer Höhe von 78 mm (z.B. ALPHA 75).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x710x244 mm

ALPHA 100 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SAE100-22NAOL
Für 4 Boxen bis zu einer Höhe von 103 mm (z.B. ALPHA 100).
Ohne Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x293x213 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 54

ALPHA 100 Schrankeinschübe


Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SAE100-32NB³MV
Für 6 Boxen bis zu einer Höhe von 103 mm (z.B. ALPHA 100).
Mit Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x439x223 mm

ALPHA 130 Schrankeinschübe

Mit Klappgriff Offene Bauform 1)




Beispiel: Art.-Nr. SAE130-22NAOL
Für 4 Boxen bis zu einer Höhe von 133 mm (z. B. ALPHA 130).
Ohne Auszugstop. Böden offen.
Maße: BxTxH = 140x293x273 mm

- L** Boden der Schublade in der Mitte offen. Erleichtert das Herausnehmen und Einsetzen.
- V** Boden der Schublade geschlossen.

Siehe Abbildungen Seite 54

ALPHA 130 Schrankeinschübe

Mit Griffkante Ausführung B 3) Offene Bauform 1)



Beispiel: Art.-Nr. SAE130-33NB³OV
Für 9 Boxen bis zu einer Höhe von 133 mm (z. B. ALPHA 130).
Ohne Auszugstop. Böden geschlossen.
Maße: BxTxH = 140x439x409 mm

Fußnoten 1) und 2) und 3) siehe Seite 56.




ALPHA Box lang2 136 x 268

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 136 x 268 mm. Höhe = Innenhöhe.
Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks
Bitte anfragen!


| Farbe | 1 oder 2 | Höhen | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 130 mm |
| weiß WH | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| blau BU | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| gelb YE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| grün GR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| rot RE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| orange OR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiß, standard:

KA 2 0 5 0 WH 1



Rastereinsätze für ALPHA Box lang2

| Fächer für Röhrcen | Höhen | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x32 bis ca. 7,5 mm Ø | RA20151632N | RA20251632N | RA20301632N | RA20401632N | RA20651632N | RA20801632N |
| 15x30 bis ca. 8,0 mm Ø | RA20151530N | RA20251530N | RA20301530N | RA20401530N | RA20651530N | RA20801530N |
| 14x28 bis ca. 8,7 mm Ø | RA20151428N | RA20251428N | RA20301428N | RA20401428N | RA20651428N | RA20801428N |
| 13x26 bis ca. 9,4 mm Ø | RA20151326N | RA20251326N | RA20301326N | RA20401326N | RA20651326N | RA20801326N |
| 12x24 bis ca. 10,2 mm Ø | RA20151224N | RA20251224N | RA20301224N | RA20401224N | RA20651224N | RA20801224N |
| 11x22 bis ca. 11,2 mm Ø | RA20151122N | RA20251122N | RA20301122N | RA20401122N | RA20651122N | RA20801122N |
| 10x20 bis ca. 12,5 mm Ø | RA20151020N | RA20251020N | RA20301020N | RA20401020N | RA20651020N | RA20801020N |
| 9x18 bis ca. 13,9 mm Ø | RA20150918N | RA20250918N | RA20300918N | RA20400918N | RA20650918N | RA20800918N |
| 8x16 bis ca. 15,7 mm Ø | RA20150816N | RA20250816N | RA20300816N | RA20400816N | RA20650816N | RA20800816N |
| 7x14 bis ca. 17,9 mm Ø | RA20150714N | RA20250714N | RA20300714N | RA20400714N | RA20650714N | RA20800714N |
| 6x12 bis ca. 21,0 mm Ø | RA20150612N | RA20250612N | RA20300612N | RA20400612N | RA20650612N | RA20800612N |
| 5x10 bis ca. 25,5 mm Ø | RA20150510N | RA20250510N | RA20300510N | RA20400510N | RA20650510N | RA20800510N |
| 4x8 bis ca. 32,0 mm Ø | RA20150408N | RA20250408N | RA20300408N | RA20400408N | RA20650408N | RA20800408N |
| 3x6 bis ca. 42,9 mm Ø | RA20150306N | RA20250306N | RA20300306N | RA20400306N | RA20650306N | RA20800306N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RA2...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden. Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: ALPHA Box lang2 mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x20 Fächern.

KA2050WH1 + 0301020N = Art.-Nr. KA2050WH10301020N

mit Codierung



FoxBox 136x136 mm • 10x10 Rastereinsatz

Kunststoffbeschichtete Kartonbox, wasserdicht. Mit alpha-numerischer Fachcodierung am Rand sowie numerischer Codierung 1-100 auf dem Deckel. Eingelegter Rastereinsatz 10x10 für 100 Röhrchen bis ca. 12,5 mm Ø. Höhe Rastereinsatz 30 mm. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51-52

Schrankeinschübe
Seite 54-57

Schrankkästen
Seite 53

| Artikel-Nr. | Höhe außen | Raster | Farbe | Höhe innen |
|-------------|------------|--------|-------|------------|
| 6508 | 52 mm | 10x10 | weiß | 48 mm |
| 6509 | 75 mm | 10x10 | weiß | 71 mm |
| 6510 | 95 mm | 10x10 | weiß | 91 mm |

NEU

Thorbi® ID-Platte

Probenidentifikation für Kryoboxen
Einlegeplatte aus transparentem Polypropylen (PP) mit alpha-numerischer oder numerischer Codierung. Stabst und nur 0,5 mm dick. Einfach unter den Rastereinsatz in Kryoboxen legen, egal ob Kunststoff oder Karton. Polypropylen ist tiefenperaturbeständig bis -196 °C. Verpackt zu 10 Stück im Druckverschlussbeutel.

| Für Box 136 x 136 mm 125 x 125 x 0,5 mm | | | Für Box 136 x 136 mm 128 x 128 x 0,5 mm | | |
|--|---------|-------------|--|-------------|--|
| Maße Thorbi® ID-Platte: | ID-Code | Artikel-Nr. | ID-Code | Artikel-Nr. | |
| Alpha-numerisch | A1-I9 | LCBC0909AN | A1-I9 | LCAC0909AN | |
| 9x9 | A1-J10 | LCBC1010AN | A1-J10 | LCAC1010AN | |
| 10x10 | | | | | |
| Numerisch | 1-81 | LCBC0909NU | 1-81 | LCAC0909NU | |
| 9x9 | 1-100 | LCBC1010NU | 1-100 | LCAC1010NU | |
| 10x10 | | | | | |

Sortierungsmöglichkeiten sind möglich.

www.national-lab.com

NEU

EPPi® 92

EPPi® 67

3 x 3 Löcher für 25 ml Eppendorf Conical Tubes*

5 x 5 Löcher für 5 ml Eppendorf Conical Tubes*

Loch-Durchmesser 30 mm wie bei den EPPi®-Boxen für 50 ml Zentrifugenröhrchen, Außenseite 133 x 133 x 52 mm.

Loch-Durchmesser 17 mm wie bei den EPPi®-Boxen für 15 ml Zentrifugenröhrchen, Außenseite 133 x 133 x 67 mm.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| KES92-CO0NA | transparent | KES67-CO0NA | transparent |
| KES92-CO0NY | neon-gelb | KES67-CO0NY | neon-gelb |
| KES92-CO0NB | neon-blau | KES67-CO0NB | neon-blau |
| KES92-CO0NG | neon-grün | KES67-CO0NG | neon-grün |
| KES92-CO0OR | neon-orangerot | KES67-CO0OR | neon-orangerot |
| KES92-CO0WB | schwarz | KES67-CO0WB | schwarz |

*Blackback Ursprung und andere Farben auf Anfrage.

Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit 2 Lochleisteinsätzen. Mit numerischer Codierung, Alpha-numerische Codierung auf Anfrage.

www.national-lab.com

NEU

EPPi® MAX
Die ALPHA Box aus Kunststoff

Neuheit: 136 x 136 mm

Box ohne Rastereinsatz
EPPi® MAX 50 Höhe 52 mm
EPPi® MAX 45 Höhe 45-53 mm

Der Klassiker: 133 x 133 mm
EPPi® 50 Höhe 52 mm
EPPi® 45 Höhe 45-53 mm

Box ohne Rastereinsatz
EPPi® 50 Höhe 52 mm
EPPi® 45 Höhe 45-53 mm

Passende Rastereinsätze H = 30 mm
EPPi® MAX und alle Boxen bis zu 136 x 136 mm

Passende Rastereinsätze H = 30 mm
EPPi® Box und alle Boxen bis zu 133 x 133 mm

www.national-lab.com

NEU

Warum passen nur 81 Kryo-Röhrchen in Ihre Kryoboxen?

Die Antwort ist einfach: Weil Sie noch nicht unsere superschmalen Boxen kennen. Einmal 100 Stück in Standard-Boxen lagern zu können. Es wird wohl niemand sagen können, warum Standard-Boxen für 100 Kryo-Röhrchen nicht ausreichen, warum Sie aber für 81 Kryo-Röhrchen ausreichen. Die Antwort ist einfach: Weil Sie noch nicht unsere superschmalen Boxen kennen. Einmal 100 Stück in Standard-Boxen lagern zu können. Es wird wohl niemand sagen können, warum Standard-Boxen für 100 Kryo-Röhrchen nicht ausreichen, warum Sie aber für 81 Kryo-Röhrchen ausreichen.

EPPi® Kryo-Röhrchen

- GMP orientierte Herstellung unter Reinraumbedingungen
- Umfangreiche und sehr detaillierte Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses
- Chargenkontrollsystem mit Durchlaufzeit zur Validierung des Prozesses
- Ausreichende Verwendung von FDA anerkannten Polymeren für die Mikro Diagnostik. Sogar für PCR Reaktionen geeignet. Sowohl die Boxen als auch die Röhrchen werden aus demselben materialien hergestellt. Material hergestellt, um 100 %ige Durchlaufzeit zu erreichen.
- Das Außengewinde mit Quick-Lock Drehverschluss und die Schraubdeckel mit Stoßdichtung ermöglichen ein sehr hohes Maß an Verschluss und Öffnen bei einer hohen Leerdrehung.
- Verpackt in wiederverschließbarem und luftdicht abgedichtetem Beutel mit Chargenmarkierung.
- EPPi® Kryo-Röhrchen können nach Kundenwunsch individuell bedruckt werden. Auch personalisierte Barcodes und QR Codes sind möglich.

www.national-lab.com

NEU

EPPi® 67 / 5x5 • Höhe 67 mm Hx

EPPi® 128 / 5x5 • Höhe 128 mm Hx

EPPi® 128 / 3x3 • Höhe 128 mm Hx

EPPi® 128 / 10 • Höhe 128 mm Hx

EPPi® cellbox® 50 ml

EPPi® cellbox® 50 ml

EPPi® cellbox® 50 ml

www.national-lab.com

Jubiläums-Angebot

EPPi® Schrankeinschübe

SE50-4ANBOV
EPPi® Schrankeinschub 45 + 50, für 16 Boxen bis 133x133x53 mm, 4 Boxen in der Tiefe / 4 Boxen in der Höhe, Edlelast, offene Bauform, Griffkante, ohne Auszugstopf, Boden geschlossen. Außenmaße BxTxH = 140x567x231 mm

- Preis ohne Boxen: EUR 89,00
- statt EUR 112,00 p. Stk.
- EPPi® Kryoboxen auf Anfrage

SE50-4SNBOV
EPPi® Schrankeinschub 45 + 50, für 20 Boxen bis 133x133x53 mm, 4 Boxen in der Tiefe / 5 Boxen in der Höhe, Edlelast, offene Bauform, Griffkante, ohne Auszugstopf, Boden geschlossen. Außenmaße BxTxH = 140x567x346 mm

- Preis ohne Boxen: EUR 93,00
- statt EUR 117,00 p. Stk.
- EPPi® Kryoboxen auf Anfrage

SE50-4NBBOV
EPPi® Schrankeinschub 45 + 50, für 24 Boxen bis 133x133x53 mm, 4 Boxen in der Tiefe / 6 Boxen in der Höhe, Edlelast, offene Bauform, Griffkante, ohne Auszugstopf, Boden geschlossen. Außenmaße BxTxH = 140x567x461 mm

- Preis ohne Boxen: EUR 104,00
- statt EUR 130,00 p. Stk.
- EPPi® Kryoboxen auf Anfrage


SE50-4NBBVOV
EPPi® Schrankeinschub 45 + 50, für 24 Boxen bis 133x133x53 mm, 4 Boxen in der Tiefe / 6 Boxen in der Höhe, Edlelast, offene Bauform, Griffkante, ohne Auszugstopf, Boden geschlossen. Außenmaße BxTxH = 140x567x461 mm

- zzgl. gesetzl. MwSt.
- Lieferung ab Werk
- Zahlungs- / Halte Tage 2 % Skonto

www.national-lab.com

BRAVO Box aus Karton

133 x 133 mm • Einfrier- und Lagerboxen



BRAVO Box 133x133 • Typ 25 mm


Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1025WH1 | weiß | KB1025WH2 | weiß |
| KB1025BU1 | blau | KB1025BU2 | blau |
| KB1025YE1 | gelb | KB1025YE2 | gelb |
| KB1025GR1 | grün | KB1025GR2 | grün |
| KB1025RE1 | rot | KB1025RE2 | rot |
| KB1025OR1 | orange | KB1025OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62
Schrankgestelle
Seite 63
Schrankeinschübe
Bitte anfragen!
Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



BRAVO Box 133x133 • Typ 32 mm


Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1032WH1 | weiß | KB1032WH2 | weiß |
| KB1032BU1 | blau | KB1032BU2 | blau |
| KB1032YE1 | gelb | KB1032YE2 | gelb |
| KB1032GR1 | grün | KB1032GR2 | grün |
| KB1032RE1 | rot | KB1032RE2 | rot |
| KB1032OR1 | orange | KB1032OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62
Schrankgestelle
Seite 63
Schrankeinschübe
Seite 44 EPPi®
Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



BRAVO Box 133x133 • Typ 50 mm


Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt (Innenhöhe tatsächlich 45 mm). Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1050WH1 | weiß | KB1050WH2 | weiß |
| KB1050BU1 | blau | KB1050BU2 | blau |
| KB1050YE1 | gelb | KB1050YE2 | gelb |
| KB1050GR1 | grün | KB1050GR2 | grün |
| KB1050RE1 | rot | KB1050RE2 | rot |
| KB1050OR1 | orange | KB1050OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62
Schrankgestelle
Seite 63
Schrankeinschübe
Seite 42-43 EPPi®
Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



BRAVO Box 133x133 • Typ 75 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1075WH1 | weiß | KB1075WH2 | weiß |
| KB1075BU1 | blau | KB1075BU2 | blau |
| KB1075YE1 | gelb | KB1075YE2 | gelb |
| KB1075GR1 | grün | KB1075GR2 | grün |
| KB1075RE1 | rot | KB1075RE2 | rot |
| KB1075OR1 | orange | KB1075OR2 | orange |


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62
Schrankgestelle
Seite 63
Schrankeinschübe
Seite 44 EPPi®
Schrankkästen
Seite 47 EPPi®

BRAVO Box aus Karton

133 x 133 mm • Einfrier- und Lagerboxen



BRAVO Box 133x133 • Typ 100 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1100WH1 | weiß | KB1100WH2 | weiß |
| KB1100BU1 | blau | KB1100BU2 | blau |
| KB1100YE1 | gelb | KB1100YE2 | gelb |
| KB1100GR1 | grün | KB1100GR2 | grün |
| KB1100RE1 | rot | KB1100RE2 | rot |
| KB1100OR1 | orange | KB1100OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe unten).

Passende Racks


Truhengestelle
Seite 62

Schrankgestelle
Seite 63

Schrankeinschübe
Seite 45 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®

BRAVO Box mit Höhe 110 mm bitte anfragen.



BRAVO Box 133x133 • Typ 130 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KB1130WH1 | weiß | KB1130WH2 | weiß |
| KB1130BU1 | blau | KB1130BU2 | blau |
| KB1130YE1 | gelb | KB1130YE2 | gelb |
| KB1130GR1 | grün | KB1130GR2 | grün |
| KB1130RE1 | rot | KB1130RE2 | rot |
| KB1130OR1 | orange | KB1130OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe unten).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62

Schrankgestelle
Seite 63

Schrankeinschübe
Seite 46 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



Rastereinsätze aus Karton

für BRAVO Box und alle Boxen bis zu 133 x 133 mm

Passende Rastereinsätze aus Kunststoff (PP) siehe bei EPPi Box auf Seite 37.

| Fächer für Röhren | Höhen | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x16 bis ca. 7,2 mm Ø | RB10151616N | RB10251616N | RB10301616N | RB10401616N | RB10651616N | RB10801616N |
| 15x15 bis ca. 7,7 mm Ø | RB10151515N | RB10251515N | RB10301515N | RB10401515N | RB10651515N | RB10801515N |
| 14x14 bis ca. 8,3 mm Ø | RB10151414N | RB10251414N | RB10301414N | RB10401414N | RB10651414N | RB10801414N |
| 13x13 bis ca. 9,0 mm Ø | RB10151313N | RB10251313N | RB10301313N | RB10401313N | RB10651313N | RB10801313N |
| 12x12 bis ca. 9,8 mm Ø | RB10151212N | RB10251212N | RB10301212N | RB10401212N | RB10651212N | RB10801212N |
| 11x11 bis ca. 10,8 mm Ø | RB10151111N | RB10251111N | RB10301111N | RB10401111N | RB10651111N | RB10801111N |
| 10x10 bis ca. 12,0 mm Ø | RB10151010N | RB10251010N | RB10301010N | RB10401010N | RB10651010N | RB10801010N |
| 9x9 bis ca. 13,0 mm Ø | RB10150909N | RB10250909N | RB10300909N | RB10400909N | RB10650909N | RB10800909N |
| 8x8 bis ca. 15,0 mm Ø | RB10150808N | RB10250808N | RB10300808N | RB10400808N | RB10650808N | RB10800808N |
| 7x7 bis ca. 17,3 mm Ø | RB10150707N | RB10250707N | RB10300707N | RB10400707N | RB10650707N | RB10800707N |
| 6x6 bis ca. 20,3 mm Ø | RB10150606N | RB10250606N | RB10300606N | RB10400606N | RB10650606N | RB10800606N |
| 5x5 bis ca. 24,5 mm Ø | RB10150505N | RB10250505N | RB10300505N | RB10400505N | RB10650505N | RB10800505N |
| 4x4 bis ca. 30,8 mm Ø | RB10150404N | RB10250404N | RB10300404N | RB10400404N | RB10650404N | RB10800404N |
| 3x3 bis ca. 41,2 mm Ø | RB10150303N | RB10250303N | RB10300303N | RB10400303N | RB10650303N | RB10800303N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegttem Rastereinsatz geliefert werden.

Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: BRAVO Box mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegttem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x9 Fächern.

KB1050WH1 + 0300909N = Art.-Nr. KB1050WH10300909N



BRAVO 25 Truhengestelle

Passend für BRAVO 25 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x28 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|---------|-----------|
| TB25-08AN2 | 4 (8) | 238 |
| TB25-10AN2 | 5 (10) | 296 |
| TB25-12AN2 | 6 (12) | 354 |
| TB25-14AN2 | 7 (14) | 412 |
| TB25-16AN2 | 8 (16) | 470 |
| TB25-18AN2 | 9 (18) | 528 |
| TB25-20AN2 | 10 (20) | 586 |
| TB25-22AN2 | 11 (22) | 644 |
| TB25-24AN2 | 12 (24) | 702 |
| TB25-26AN2 | 13 (26) | 760 |



BRAVO 32 Truhengestelle


Passend für BRAVO 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x35 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|---------|-----------|
| TB32-06AN2 | 3 (6) | 222 |
| TB32-08AN2 | 4 (8) | 294 |
| TB32-10AN2 | 5 (10) | 366 |
| TB32-12AN2 | 6 (12) | 438 |
| TB32-14AN2 | 7 (14) | 510 |
| TB32-16AN2 | 8 (16) | 582 |
| TB32-18AN2 | 9 (18) | 654 |
| TB32-20AN2 | 10 (20) | 726 |

BRAVO 50 Truhengestelle

Passend für BRAVO 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE50-04AN | 4 | 226 |
| TE50-05AN | 5 | 281 |
| TE50-06AN | 6 | 336 |
| TE50-07AN | 7 | 391 |
| TE50-08AN | 8 | 446 |
| TE50-09AN | 9 | 501 |
| TE50-10AN | 10 | 556 |
| TE50-11AN | 11 | 611 |
| TE50-12AN | 12 | 666 |
| TE50-13AN | 13 | 721 |
| TE50-14AN | 14 | 776 |



BRAVO 75 Truhengestelle

Passend für BRAVO 75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x78 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TB75-03AN | 3 | 246 |
| TB75-04AN | 4 | 326 |
| TB75-05AN | 5 | 406 |
| TB75-06AN | 6 | 486 |
| TB75-07AN | 7 | 566 |
| TB75-08AN | 8 | 646 |
| TB75-09AN | 9 | 726 |

BRAVO 100 Truhengestelle

Passend für BRAVO 100 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TE102-03AN | 3 | 321 |
| TE102-04AN | 4 | 426 |
| TE102-05AN | 5 | 531 |
| TE102-06AN | 6 | 636 |
| TE102-07AN | 7 | 741 |

BRAVO 110 Truhengestelle

Passend für BRAVO 110 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x113 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TB110-03AN | 3 | 351 |
| TB110-04AN | 4 | 466 |
| TB110-05AN | 5 | 581 |
| TB110-06AN | 6 | 696 |
| TB110-07AN | 7 | 811 |



BRAVO 130 Truhengestelle

Passend für BRAVO 130 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x133 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TB130-03AN | 3 | 411 |
| TB130-04AN | 4 | 546 |
| TB130-05AN | 5 | 681 |



EPPi Ident Markierungsschilder siehe Seite 19.




Clappgriff quer ist standard.

Alternativen: Clappgriff längs oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Dadurch vergrößert sich die Tiefe um 7 mm auf 145 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



BRAVO 25 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 25 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x28 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SB25-2x08AN2 | 2 x 4 (16) | 278x236 |
| SB25-2x10AN2 | 2 x 5 (20) | 278x294 |
| SB25-2x12AN2 | 2 x 6 (24) | 278x352 |
| SB25-3x08AN2 | 3 x 4 (24) | 414x236 |
| SB25-3x10AN2 | 3 x 5 (30) | 414x294 |
| SB25-3x12AN2 | 3 x 6 (36) | 414x352 |
| SB25-4x08AN2 | 4 x 4 (32) | 549x236 |
| SB25-4x10AN2 | 4 x 5 (40) | 549x294 |
| SB25-4x12AN2 | 4 x 6 (48) | 549x352 |
| SB25-5x08AN2 | 5 x 4 (40) | 685x236 |
| SB25-5x10AN2 | 5 x 5 (50) | 685x294 |
| SB25-5x12AN2 | 5 x 6 (60) | 685x352 |



Klappgriff vertikal ist standard.

Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante.
Bitte bei Bedarf anfragen.

BRAVO 75 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 75 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x78 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SB75-32AN | 3 x 2 | 414x164 |
| SB75-33AN | 3 x 3 | 414x244 |
| SB75-34AN | 3 x 4 | 414x324 |
| SB75-42AN | 4 x 2 | 549x164 |
| SB75-43AN | 4 x 3 | 549x244 |
| SB75-44AN | 4 x 4 | 549x324 |
| SB75-52AN | 5 x 2 | 685x164 |
| SB75-53AN | 5 x 3 | 685x244 |
| SB75-54AN | 5 x 4 | 685x324 |



BRAVO 130 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 130 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x133 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SB130-32AN | 3 x 2 | 414x279 |
| SB130-33AN | 3 x 3 | 414x409 |
| SB130-42AN | 4 x 2 | 549x279 |
| SB130-43AN | 4 x 3 | 549x409 |
| SB130-52AN | 5 x 2 | 685x279 |
| SB130-53AN | 5 x 3 | 685x409 |



BRAVO 32 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 32 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x35 mm (BxTxH).
Pro Fach 2 Boxen, Gesamtanzahl in ().

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SB32-36AN2 | 3x3 (18) | 414x220 |
| SB32-38AN2 | 3x4 (24) | 414x292 |
| SB32-46AN2 | 4x3 (24) | 549x220 |
| SB32-48AN2 | 4x4 (32) | 549x292 |
| SB32-56AN2 | 5x3 (30) | 685x220 |
| SB32-58AN2 | 5x4 (40) | 685x292 |

BRAVO 100 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 100 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x103 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SE102-32AN | 3 x 2 | 414x214 |
| SE102-33AN | 3 x 3 | 414x319 |
| SE102-42AN | 4 x 2 | 549x214 |
| SE102-43AN | 4 x 3 | 549x319 |
| SE102-52AN | 5 x 2 | 685x214 |
| SE102-53AN | 5 x 3 | 685x319 |



Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden. Breite jeweils plus 7 mm, Höhe jeweils plus 3 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.



Foto: 63-1

BRAVO 50 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x53 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SE50-24AN | 2 x 4 | 278x224 |
| SE50-25AN | 2 x 5 | 278x279 |
| SE50-26AN | 2 x 6 | 278x334 |
| SE50-33AN | 3 x 3 | 414x169 |
| SE50-34AN | 3 x 4 | 414x224 |
| SE50-35AN | 3 x 5 | 414x279 |
| SE50-36AN | 3 x 6 | 414x334 |
| SE50-37AN | 3 x 7 | 414x389 |
| SE50-43AN | 4 x 3 | 549x169 |
| SE50-44AN | 4 x 4 | 549x224 |
| SE50-45AN | 4 x 5 | 549x279 |
| SE50-46AN | 4 x 6 | 549x334 |
| SE50-47AN | 4 x 7 | 549x389 |
| SE50-53AN | 5 x 3 | 685x169 |
| SE50-54AN | 5 x 4 | 685x224 |
| SE50-55AN | 5 x 5 | 685x279 |
| SE50-56AN | 5 x 6 | 685x334 |
| SE50-57AN | 5 x 7 | 685x389 |

BRAVO 110 Schrankgestelle

Passend für BRAVO 110 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 133x133x113 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe T x H (mm) | Maße Tiefe x Höhe T x H (mm) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| SB110-32AN | 3 x 2 | 414x234 |
| SB110-33AN | 3 x 3 | 414x349 |
| SB110-42AN | 4 x 2 | 549x234 |
| SB110-43AN | 4 x 3 | 549x349 |
| SB110-52AN | 5 x 2 | 685x234 |
| SB110-53AN | 5 x 3 | 685x349 |



Foto: 63-2

Passende Schrankgestelle ohne und mit einem Zwischenboden siehe Seite 41 EPPi.



BRAVO Box lang2 133 x 257

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 257 mm. Höhe = Innenhöhe.
Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.


Passende Racks

Bitte anfragen!

| Farbe | 1 oder 2 | Höhen | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | | 25 mm | 32 mm | 50 mm* | 75 mm | 100 mm | 130 mm |
| weiß WH | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| blau BU | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| gelb YE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| grün GR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| rot RE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| orange OR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |


* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt. (Innenhöhe tatsächlich 45 mm)

bestimmen Sie
e Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,
weiß, standard:

KB2050WH1



Rastereinsätze für BRAVO Box lang2

| Fächer für Röhrchen | Höhen | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x32 bis ca. 7,2 mm Ø | RB20151632N | RB20251632N | RB20301632N | RB20401632N | RB20651632N | RB20801632N |
| 15x30 bis ca. 7,7 mm Ø | RB20151530N | RB20251530N | RB20301530N | RB20401530N | RB20651530N | RB20801530N |
| 14x28 bis ca. 8,3 mm Ø | RB20151428N | RB20251428N | RB20301428N | RB20401428N | RB20651428N | RB20801428N |
| 13x26 bis ca. 9,0 mm Ø | RB20151326N | RB20251326N | RB20301326N | RB20401326N | RB20651326N | RB20801326N |
| 12x24 bis ca. 9,8 mm Ø | RB20151224N | RB20251224N | RB20301224N | RB20401224N | RB20651224N | RB20801224N |
| 11x22 bis ca. 10,8 mm Ø | RB20151122N | RB20251122N | RB20301122N | RB20401122N | RB20651122N | RB20801122N |
| 10x20 bis ca. 12,0 mm Ø | RB20151020N | RB20251020N | RB20301020N | RB20401020N | RB20651020N | RB20801020N |
| 9x18 bis ca. 13,0 mm Ø | RB20150918N | RB20250918N | RB20300918N | RB20400918N | RB20650918N | RB20800918N |
| 8x16 bis ca. 15,0 mm Ø | RB20150816N | RB20250816N | RB20300816N | RB20400816N | RB20650816N | RB20800816N |
| 7x14 bis ca. 17,3 mm Ø | RB20150714N | RB20250714N | RB20300714N | RB20400714N | RB20650714N | RB20800714N |
| 6x12 bis ca. 20,3 mm Ø | RB20150612N | RB20250612N | RB20300612N | RB20400612N | RB20650612N | RB20800612N |
| 5x10 bis ca. 24,5 mm Ø | RB20150510N | RB20250510N | RB20300510N | RB20400510N | RB20650510N | RB20800510N |
| 4x8 bis ca. 30,8 mm Ø | RB20150408N | RB20250408N | RB20300408N | RB20400408N | RB20650408N | RB20800408N |
| 3x6 bis ca. 41,2 mm Ø | RB20150306N | RB20250306N | RB20300306N | RB20400306N | RB20650306N | RB20800306N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB2...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).


Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden. Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: BRAVO Box lang2 mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x18 Fächern.

KB2050WH1 + 0300918N = Art.-Nr. KB2050WH10300918N

DELTA Box aus Karton

133 x 133 mm • mit verlängertem Deckel



DELTA Box 133x133 • Höhe 50 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KD1050WH1 | weiß | KD1050WH2 | weiß |
| KD1050BU1 | blau | KD1050BU2 | blau |
| KD1050YE1 | gelb | KD1050YE2 | gelb |
| KD1050GR1 | grün | KD1050GR2 | grün |
| KD1050RE1 | rot | KD1050RE2 | rot |
| KD1050OR1 | orange | KD1050OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61 BRAVO).


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62 BRAVO

Schrankgestelle
Seite 63 BRAVO

Schrankeinschübe
Seite 42-43 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



DELTA Box 133x133 • Höhe 75 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KD1075WH1 | weiß | KD1075WH2 | weiß |
| KD1075BU1 | blau | KD1075BU2 | blau |
| KD1075YE1 | gelb | KD1075YE2 | gelb |
| KD1075GR1 | grün | KD1075GR2 | grün |
| KD1075RE1 | rot | KD1075RE2 | rot |
| KD1075OR1 | orange | KD1075OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61 BRAVO).


Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62 BRAVO

Schrankgestelle
Seite 63 BRAVO

Schrankeinschübe
Seite 44 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



DELTA Box 133x133 • Höhe 100 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KD1100WH1 | weiß | KD1100WH2 | weiß |
| KD1100BU1 | blau | KD1100BU2 | blau |
| KD1100YE1 | gelb | KD1100YE2 | gelb |
| KD1100GR1 | grün | KD1100GR2 | grün |
| KD1100RE1 | rot | KD1100RE2 | rot |
| KD1100OR1 | orange | KD1100OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61 BRAVO).

Passende Racks


Truhengestelle
Seite 62 BRAVO

Schrankgestelle
Seite 63 BRAVO

Schrankeinschübe
Seite 45 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®

DELTA Box mit Höhe 110 mm bitte anfragen.



DELTA Box 133x133 • Höhe 130 mm

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Höhe = Innenhöhe. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Standard | | Spezial | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
| KD1130WH1 | weiß | KD1130WH2 | weiß |
| KD1130BU1 | blau | KD1130BU2 | blau |
| KD1130YE1 | gelb | KD1130YE2 | gelb |
| KD1130GR1 | grün | KD1130GR2 | grün |
| KD1130RE1 | rot | KD1130RE2 | rot |
| KD1130OR1 | orange | KD1130OR2 | orange |

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden (siehe Seite 61 BRAVO).

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 62 BRAVO

Schrankgestelle
Seite 63 BRAVO

Schrankeinschübe
Seite 46 EPPi®

Schrankkästen
Seite 47 EPPi®



CellBox Einfrier- und Lagerboxen für 15 ml und 50 ml Rörchen

Geeignet für alle Rörchen mit einem Ø bis ca. 22 mm (15 ml) oder 34 mm (50 ml) und einer Länge von max. 125 mm. Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit und ohne eingelegten Rastereinsatz. Maße = Außenmaße inkl. Deckel.


| | | 15 ml | |
|-------|-------------------------------|--|--|
| | | CellBox Mini 5 x 5 Fächer (122x122x128 mm) | CellBox Maxi 6 x 6 Fächer (148x148x128 mm) |
| Farbe | 1 oder 2 | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| weiß | WH 1 standard 2 spezial | KCMi1WH1-5x5 KCMi1WH2-5x5 | KCMA1WH1-6x6 KCMA1WH2-6x6 |
| blau | BU 1 standard 2 spezial | KCMi1BU1-5x5 KCMi1BU2-5x5 | KCMA1BU1-6x6 KCMA1BU2-6x6 |
| gelb | YE 1 standard 2 spezial | KCMi1YE1-5x5 KCMi1YE2-5x5 | KCMA1YE1-6x6 KCMA1YE2-6x6 |
| grün | GR 1 standard 2 spezial | KCMi1GR1-5x5 KCMi1GR2-5x5 | KCMA1GR1-6x6 KCMA1GR2-6x6 |
| rot | RE 1 standard 2 spezial | KCMi1RE1-5x5 KCMi1RE2-5x5 | KCMA1RE1-6x6 KCMA1RE2-6x6 |

| | | 50 ml | |
|--|--|--|--|
| | | CellBox Mini 3 x 3 Fächer (122x122x128 mm) | CellBox Maxi 4 x 4 Fächer (148x148x128 mm) |
| | | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| | | KCMi1WH1-3x3 KCMi1WH2-3x3 | KCMA1WH1-4x4 KCMA1WH2-4x4 |
| | | KCMi1BU1-3x3 KCMi1BU2-3x3 | KCMA1BU1-4x4 KCMA1BU2-4x4 |
| | | KCMi1YE1-3x3 KCMi1YE2-3x3 | KCMA1YE1-4x4 KCMA1YE2-4x4 |
| | | KCMi1GR1-3x3 KCMi1GR2-3x3 | KCMA1GR1-4x4 KCMA1GR2-4x4 |
| | | KCMi1RE1-3x3 KCMi1RE2-3x3 | KCMA1RE1-4x4 KCMA1RE2-4x4 |



| | | 15 ml | |
|-------|-------------------------------|--|--|
| | | CellBox Mini lang 5 x 10 Fächer (122x237x128 mm) | CellBox Maxi lang 6 x 12 Fächer (148x287x128 mm) |
| Farbe | 1 oder 2 | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| weiß | WH 1 standard 2 spezial | KCMi2WH1-5x10 KCMi2WH2-5x10 | KCMA2WH1-6x12 KCMA2WH2-6x12 |
| blau | BU 1 standard 2 spezial | KCMi2BU1-5x10 KCMi2BU2-5x10 | KCMA2BU1-6x12 KCMA2BU2-6x12 |
| gelb | YE 1 standard 2 spezial | KCMi2YE1-5x10 KCMi2YE2-5x10 | KCMA2YE1-6x12 KCMA2YE2-6x12 |
| grün | GR 1 standard 2 spezial | KCMi2GR1-5x10 KCMi2GR2-5x10 | KCMA2GR1-6x12 KCMA2GR2-6x12 |
| rot | RE 1 standard 2 spezial | KCMi2RE1-5x10 KCMi2RE2-5x10 | KCMA2RE1-6x12 KCMA2RE2-6x12 |

| | | 50 ml | |
|--|--|---|---|
| | | CellBox Mini lang 3 x 6 Fächer (122x237x128 mm) | CellBox Maxi lang 4 x 8 Fächer (148x287x128 mm) |
| | | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| | | KCMi2WH1-3x6 KCMi2WH2-3x6 | KCMA2WH1-4x8 KCMA2WH2-4x8 |
| | | KCMi2BU1-3x6 KCMi2BU2-3x6 | KCMA2BU1-4x8 KCMA2BU2-4x8 |
| | | KCMi2YE1-3x6 KCMi2YE2-3x6 | KCMA2YE1-4x8 KCMA2YE2-4x8 |
| | | KCMi2GR1-3x6 KCMi2GR2-3x6 | KCMA2GR1-4x8 KCMA2GR2-4x8 |
| | | KCMi2RE1-3x6 KCMi2RE2-3x6 | KCMA2RE1-4x8 KCMA2RE2-4x8 |



| | | 15 ml | |
|-------|-------------------------------|--|--|
| | | CellBox Mini ohne Fächer (122x122x128 mm) | CellBox Maxi ohne Fächer (148x148x128 mm) |
| Farbe | 1 oder 2 | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| weiß | WH 1 standard 2 spezial | KCMi1WH1 KCMi1WH2 | KCMA1WH1 KCMA1WH2 |
| blau | BU 1 standard 2 spezial | KCMi1BU1 KCMi1BU2 | KCMA1BU1 KCMA1BU2 |
| gelb | YE 1 standard 2 spezial | KCMi1YE1 KCMi1YE2 | KCMA1YE1 KCMA1YE2 |
| grün | GR 1 standard 2 spezial | KCMi1GR1 KCMi1GR2 | KCMA1GR1 KCMA1GR2 |
| rot | RE 1 standard 2 spezial | KCMi1RE1 KCMi1RE2 | KCMA1RE1 KCMA1RE2 |

| | | 50 ml | |
|--|--|---|---|
| | | CellBox Mini lang ohne Fächer (122x237x128 mm) | CellBox Maxi lang ohne Fächer (148x287x128 mm) |
| | | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| | | KCMi2WH1 KCMi2WH2 | KCMA2WH1 KCMA2WH2 |
| | | KCMi2BU1 KCMi2BU2 | KCMA2BU1 KCMA2BU2 |
| | | KCMi2YE1 KCMi2YE2 | KCMA2YE1 KCMA2YE2 |
| | | KCMi2GR1 KCMi2GR2 | KCMA2GR1 KCMA2GR2 |
| | | KCMi2RE1 KCMi2RE2 | KCMA2RE1 KCMA2RE2 |

CellBoxen in anderen Farben auf Anfrage.

Rastereinsätze für CellBox (nur für Leerboxen oder Nachbestellungen)

| | Fächer | Artikel-Nr. | Fächer | Artikel-Nr. | Fächer | Artikel-Nr. | Fächer | Artikel-Nr. | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|-------|------|------------|-----------|-------|-----|------------|
| Mini | 15 ml | 5x5 | RC0900505N | Mini | 50 ml | 3x3 | RC0900303N | Maxi | 15 ml | 6x6 | RC0900606N | Maxi | 50 ml | 4x4 | RC0900404N |
| Mini lang | 15 ml | 5x10 | RC0900510N | Mini lang | 50 ml | 3x6 | RC0900306N | Maxi lang | 15 ml | 6x12 | RC0900612N | Maxi lang | 50 ml | 4x8 | RC0900408N |
| Mini lang | 10 ml | 8x12 | RC0900812N | | | | | | | | | | | | |



CellBox Mini Truhengestelle

Passend für CellBox Mini und alle Boxen bis zu 122x122x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer | BxTxH (mm) |
|-------------|--------|-------------|
| TCMi1-02FN | 2 | 127x127x266 |
| TCMi1-03FN | 3 | 127x127x396 |
| TCMi1-04FN | 4 | 127x127x526 |
| TCMi1-05FN | 5 | 127x127x656 |
| TCMi1-06FN | 6 | 127x127x786 |

CellBox Maxi Truhengestelle

Passend für CellBox Maxi und alle Boxen bis zu 148x148x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer | BxTxH (mm) |
|-------------|--------|-------------|
| TCMa1-02AN | 2 | 153x153x266 |
| TCMa1-03AN | 3 | 153x153x396 |
| TCMa1-04AN | 4 | 153x153x526 |
| TCMa1-05AN | 5 | 153x153x656 |
| TCMa1-06AN | 6 | 153x153x786 |



CellBox Mini lang Truhengestelle

Passend für CellBox Mini lang und alle Boxen bis zu 122x237x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer | BxTxH (mm) |
|-------------|--------|-------------|
| TCMi2-02FN | 2 | 127x245x266 |
| TCMi2-03FN | 3 | 127x245x396 |
| TCMi2-04FN | 4 | 127x245x526 |
| TCMi2-05FN | 5 | 127x245x656 |
| TCMi2-06FN | 6 | 127x245x786 |

CellBox Maxi lang Truhengestelle

Passend für CellBox Maxi lang und alle Boxen bis zu 148x287x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer | BxTxH (mm) |
|-------------|--------|-------------|
| TCMa2-02AN | 2 | 153x296x266 |
| TCMa2-03AN | 3 | 153x296x396 |
| TCMa2-04AN | 4 | 153x296x526 |
| TCMa2-05AN | 5 | 153x296x656 |
| TCMa2-06AN | 6 | 153x296x786 |



Clappgriff quer ist bei Truhengestellen standard.

Alternativen: Clappgriff längs oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.



CellBox Mini Schrankgestelle

Passend für CellBox Mini und alle Boxen bis zu 122x122x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | BxTxH (mm) |
|-------------|------------------------|-------------|
| SCMi1-22AN | 2 x 2 | 128x258x264 |
| SCMi1-23AN | 2 x 3 | 128x258x394 |
| SCMi1-32AN | 3 x 2 | 128x384x264 |
| SCMi1-33AN | 3 x 3 | 128x384x394 |
| SCMi1-42AN | 4 x 2 | 128x509x264 |
| SCMi1-43AN | 4 x 3 | 128x509x394 |
| SCMi1-52AN | 5 x 2 | 128x635x264 |
| SCMi1-53AN | 5 x 3 | 128x635x394 |

CellBox Maxi Schrankgestelle

Passend für CellBox Maxi und alle Boxen bis zu 148x148x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | BxTxH (mm) |
|-------------|------------------------|-------------|
| SCMa1-22AN | 2 x 2 | 154x310x264 |
| SCMa1-23AN | 2 x 3 | 154x310x394 |
| SCMa1-32AN | 3 x 2 | 154x462x264 |
| SCMa1-33AN | 3 x 3 | 154x462x394 |
| SCMa1-42AN | 4 x 2 | 154x613x264 |
| SCMa1-43AN | 4 x 3 | 154x613x394 |
| SCMa1-52AN | 5 x 2 | 154x765x264 |
| SCMa1-53AN | 5 x 3 | 154x765x394 |



CellBox Mini lang Schrankgestelle

Passend für CellBox Mini lang und alle Boxen bis zu 122x237x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | BxTxH (mm) |
|-------------|------------------------|-------------|
| SCMi2-22AN | 2 x 2 | 128x494x264 |
| SCMi2-23AN | 2 x 3 | 128x494x394 |
| SCMi2-32AN | 3 x 2 | 128x738x264 |
| SCMi2-33AN | 3 x 3 | 128x738x394 |

CellBox Maxi lang Schrankgestelle

Passend für CellBox Maxi lang und alle Boxen bis zu 148x287x128 mm (BxTxH).*

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | BxTxH (mm) |
|-------------|------------------------|-------------|
| SCMa2-22AN | 2 x 2 | 154x596x264 |
| SCMa2-23AN | 2 x 3 | 154x596x394 |



Clappgriff vertikal ist bei Schrankgestellen standard.

Alternativen: Clappgriff horizontal oder Griffkante. Bitte bei Bedarf anfragen.

Schrankeinschübe für CellBox auf Anfrage.

* Maße = Außenmaße inkl. Deckel




MIKE Box 142 x 142

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 142 x 142 mm. Höhe = Innenhöhe.
Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks
Bitte anfragen!


| Farbe | 1 oder 2 | Höhen | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 130 mm |
| weiß WH | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| blau BU | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| gelb YE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| grün GR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| rot RE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| orange OR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiß, standard:

K M 1 0 5 0 W H 1



Rastereinsätze für MIKE Box

| Fächer für Röhrcen | Höhen | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x16 bis ca. 7,7 mm Ø | RM10151616N | RM10251616N | RM10301616N | RM10401616N | RM10651616N | RM10801616N |
| 15x15 bis ca. 8,3 mm Ø | RM10151515N | RM10251515N | RM10301515N | RM10401515N | RM10651515N | RM10801515N |
| 14x14 bis ca. 9,0 mm Ø | RM10151414N | RM10251414N | RM10301414N | RM10401414N | RM10651414N | RM10801414N |
| 13x13 bis ca. 9,7 mm Ø | RM10151313N | RM10251313N | RM10301313N | RM10401313N | RM10651313N | RM10801313N |
| 12x12 bis ca. 10,6 mm Ø | RM10151212N | RM10251212N | RM10301212N | RM10401212N | RM10651212N | RM10801212N |
| 11x11 bis ca. 11,6 mm Ø | RM10151111N | RM10251111N | RM10301111N | RM10401111N | RM10651111N | RM10801111N |
| 10x10 bis ca. 12,8 mm Ø | RM10151010N | RM10251010N | RM10301010N | RM10401010N | RM10651010N | RM10801010N |
| 9x9 bis ca. 14,3 mm Ø | RM10150909N | RM10250909N | RM10300909N | RM10400909N | RM10650909N | RM10800909N |
| 8x8 bis ca. 17,0 mm Ø | RM10150808N | RM10250808N | RM10300808N | RM10400808N | RM10650808N | RM10800808N |
| 7x7 bis ca. 18,6 mm Ø | RM10150707N | RM10250707N | RM10300707N | RM10400707N | RM10650707N | RM10800707N |
| 6x6 bis ca. 21,8 mm Ø | RM10150606N | RM10250606N | RM10300606N | RM10400606N | RM10650606N | RM10800606N |
| 5x5 bis ca. 26,3 mm Ø | RM10150505N | RM10250505N | RM10300505N | RM10400505N | RM10650505N | RM10800505N |
| 4x4 bis ca. 33,0 mm Ø | RM10150404N | RM10250404N | RM10300404N | RM10400404N | RM10650404N | RM10800404N |
| 3x3 bis ca. 44,2 mm Ø | RM10150303N | RM10250303N | RM10300303N | RM10400303N | RM10650303N | RM10800303N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RM1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden. Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: MIKE Box mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x10 Fächern.

KM1050WH1 + 0301010N = Art.-Nr. KM1050WH10301010N



NANU Box 76 x 76

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung »spezial« mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Außenmaße 76 x 76 mm. Höhe = Innenhöhe.


Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks

Bitte anfragen!

| Farbe | 1 oder 2 | Höhen | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 130 mm |
| weiß WH | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| blau BU | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| gelb YE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| grün GR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| rot RE | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |
| orange OR | 1 standard 2 spezial | 025 | 032 | 050 | 075 | 100 | 130 |

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiß, standard:

KN1050WH1



Rastereinsätze für NANU Box

| Fächer für Röhrcen | Höhen | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 15 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 80 mm |
| 7x7 bis ca. 8,0 mm Ø | Artikel-Nr. RN10150707N | Artikel-Nr. RN10250707N | Artikel-Nr. RN10300707N | Artikel-Nr. RN10400707N | Artikel-Nr. RN10650707N | Artikel-Nr. RN10800707N |
| 6x6 bis ca. 10,0 mm Ø | Artikel-Nr. RN10150606N | Artikel-Nr. RN10250606N | Artikel-Nr. RN10300606N | Artikel-Nr. RN10400606N | Artikel-Nr. RN10650606N | Artikel-Nr. RN10800606N |
| 5x5 bis ca. 13,5 mm Ø | Artikel-Nr. RN10150505N | Artikel-Nr. RN10250505N | Artikel-Nr. RN10300505N | Artikel-Nr. RN10400505N | Artikel-Nr. RN10650505N | Artikel-Nr. RN10800505N |
| 4x4 bis ca. 15,0 mm Ø | Artikel-Nr. RN10150404N | Artikel-Nr. RN10250404N | Artikel-Nr. RN10300404N | Artikel-Nr. RN10400404N | Artikel-Nr. RN10650404N | Artikel-Nr. RN10800404N |
| 3x3 bis ca. 21,0 mm Ø | Artikel-Nr. RN10150303N | Artikel-Nr. RN10250303N | Artikel-Nr. RN10300303N | Artikel-Nr. RN10400303N | Artikel-Nr. RN10650303N | Artikel-Nr. RN10800303N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RN1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden. Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: NANU Box mit 50 mm Höhe, weiß, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 5x5 Fächern.

KN1050WH1 + 0300505N = Art.-Nr. KN1050WH10300505N

NANU 50 Truhengestelle • 81x81 mm (BxT)

NANU 50 Schrankgestelle • Breite 82 mm


» Passend für NANU 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 76x76x53 mm (BxTxH), z.B. Kryo Box KPC50-C25. «

i Alle Truhen- und Schrankgestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Achtung Maßänderungen: Tiefe Truhengestelle plus 7 mm, Tiefe Schrankgestelle plus 7 mm, Höhe plus 3 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.

| Artikel-Nr. | Fächer | Höhe (mm) |
|-------------|--------|-----------|
| TN50-06FN | 6 | 336 |
| TN50-07FN | 7 | 391 |
| TN50-08FN | 8 | 446 |
| TN50-09FN | 9 | 501 |
| TN50-10FN | 10 | 556 |
| TN50-11FN | 11 | 611 |
| TN50-12FN | 12 | 666 |
| TN50-13FN | 13 | 721 |



| Artikel-Nr. | Fächer TxH | Maße TxH (mm) |
|-------------|------------|---------------|
| SN50-44AN | 4 x 4 | 325x224 |
| SN50-45AN | 4 x 5 | 325x279 |
| SN50-46AN | 4 x 6 | 325x334 |
| SN50-54AN | 5 x 4 | 405x224 |
| SN50-55AN | 5 x 5 | 405x279 |
| SN50-56AN | 5 x 6 | 405x334 |
| SN50-64AN | 6 x 4 | 484x224 |
| SN50-65AN | 6 x 5 | 484x279 |




Weitere Truhen- und Schrankgestelle – auch mit Sicherungsstab – sowie Schrankeinschübe für NANU Box auf Anfrage.

Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.




Bis zu 18 mm Plattenhöhe

Einzel




Doppel



Beispiel:
Art.-Nr. TM18-22AN
Truhengestell
mit 22 Fächern
(Einzelfächer)

Beispiel:
Art.-Nr. TM18-19x2AN
Truhengestell
mit 19 Fächern
(Pro Fach 2 Platten
nebeneinander)

Personal Rack



Wenn die hier gezeigten Beispiele Ihr Ordnungsproblem nicht lösen, nennen Sie uns bitte Ihre Wünsche:

- Maximale Höhe des Gestells?
- Höhe der Plattenstapel oder gewünschte Innenhöhe der Fächer?
- Wieviele Gestelle werden benötigt?


Sie erhalten von uns ein individuelles Angebot.




Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Dadurch vergrößert sich die Tiefe um 7 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.

Bis zu 26 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel




Art.-Nr. TM26-...AN


Art.-Nr. TM26-...x.AN

Bis zu 33 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel




Art.-Nr. TM33-...AN


Art.-Nr. TM33-...x.AN

Bis zu 39 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel




Art.-Nr. TM39-...AN


Art.-Nr. TM39-...x.AN

Bis zu 45 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel




Art.-Nr. TM45-...AN


Art.-Nr. TM45-...x.AN

Bis zu 53 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel




Art.-Nr. TM53-...AN


Art.-Nr. TM53-...x.AN

Bis zu 58 mm Plattenhöhe

Einzel



Doppel



Art.-Nr. TM58-...AN

Art.-Nr. TM58-...x.AN

Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.



Bis zu 18 mm Höhe

Art.-Nr. SM18- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 384 | 8x19 | 7x19 | 6x19 | 5x19 | 4x19 | 3x19 | | |
| 364 | 8x18 | 7x18 | 6x18 | 5x18 | 4x18 | 3x18 | | |
| 344 | 8x17 | 7x17 | 6x17 | 5x17 | 4x17 | 3x17 | | |
| 324 | 8x16 | 7x16 | 6x16 | 5x16 | 4x16 | 3x16 | | |
| 304 | 8x15 | 7x15 | 6x15 | 5x15 | 4x15 | 3x15 | | |
| 284 | 8x14 | 7x14 | 6x14 | 5x14 | 4x14 | 3x14 | | |
| 264 | 8x13 | 7x13 | 6x13 | 5x13 | 4x13 | 3x13 | | |
| 244 | 8x12 | 7x12 | 6x12 | 5x12 | 4x12 | 3x12 | | |
| 224 | 8x11 | 7x11 | 6x11 | 5x11 | 4x11 | 3x11 | | |
| 204 | 8x10 | 7x10 | 6x10 | 5x10 | 4x10 | 3x10 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Bis zu 26 mm Höhe

Art.-Nr. SM26- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 396 | 8x14 | 7x14 | 6x14 | 5x14 | 4x14 | 3x14 | | |
| 368 | 8x13 | 7x13 | 6x13 | 5x13 | 4x13 | 3x13 | | |
| 340 | 8x12 | 7x12 | 6x12 | 5x12 | 4x12 | 3x12 | | |
| 312 | 8x11 | 7x11 | 6x11 | 5x11 | 4x11 | 3x11 | | |
| 284 | 8x10 | 7x10 | 6x10 | 5x10 | 4x10 | 3x10 | | |
| 256 | 8x09 | 7x09 | 6x09 | 5x09 | 4x09 | 3x09 | | |
| 228 | 8x08 | 7x08 | 6x08 | 5x08 | 4x08 | 3x08 | | |
| 200 | 8x07 | 7x07 | 6x07 | 5x07 | 4x07 | 3x07 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Bis zu 33 mm Höhe

Art.-Nr. SM33- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 389 | 8x11 | 7x11 | 6x11 | 5x11 | 4x11 | 3x11 | | |
| 354 | 8x10 | 7x10 | 6x10 | 5x10 | 4x10 | 3x10 | | |
| 319 | 8x09 | 7x09 | 6x09 | 5x09 | 4x09 | 3x09 | | |
| 284 | 8x08 | 7x08 | 6x08 | 5x08 | 4x08 | 3x08 | | |
| 249 | 8x07 | 7x07 | 6x07 | 5x07 | 4x07 | 3x07 | | |
| 214 | 8x06 | 7x06 | 6x06 | 5x06 | 4x06 | 3x06 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Bis zu 39 mm Höhe

Art.-Nr. SM39- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 332 | 8x08 | 7x08 | 6x08 | 5x08 | 4x08 | 3x08 | | |
| 291 | 8x07 | 7x07 | 6x07 | 5x07 | 4x07 | 3x07 | | |
| 250 | 8x06 | 7x06 | 6x06 | 5x06 | 4x06 | 3x06 | | |
| 209 | 8x05 | 7x05 | 6x05 | 5x05 | 4x05 | 3x05 | | |
| 168 | 8x04 | 7x04 | 6x04 | 5x04 | 4x04 | 3x04 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Bis zu 45 mm Höhe

Art.-Nr. SM45- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 333 | 8x07 | 7x07 | 6x07 | 5x07 | 4x07 | 3x07 | | |
| 286 | 8x06 | 7x06 | 6x06 | 5x06 | 4x06 | 3x06 | | |
| 239 | 8x05 | 7x05 | 6x05 | 5x05 | 4x05 | 3x05 | | |
| 192 | 8x04 | 7x04 | 6x04 | 5x04 | 4x04 | 3x04 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Beispiel: Art.-Nr. SM39 - 6 x 0 6 AN

MT-Schrankgestell mit 36 Fächern. Für Platten oder Stapel bis 39 mm Höhe.
Maße: BxTxH = 139x544x250 mm

Bis zu 53 mm Höhe

Art.-Nr. SM53- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 334 | 8x06 | 7x06 | 6x06 | 5x06 | 4x06 | 3x06 | | |
| 279 | 8x05 | 7x05 | 6x05 | 5x05 | 4x05 | 3x05 | | |
| 224 | 8x04 | 7x04 | 6x04 | 5x04 | 4x04 | 3x04 | | |
| 169 | 8x03 | 7x03 | 6x03 | 5x03 | 4x03 | 3x03 | | |

723 634 544 455 365 276 139

Bis zu 58 mm Höhe

Art.-Nr. SM58- \square x \square AN

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 364 | 8x06 | 7x06 | 6x06 | 5x06 | 4x06 | 3x06 | | |
| 304 | 8x05 | 7x05 | 6x05 | 5x05 | 4x05 | 3x05 | | |
| 244 | 8x04 | 7x04 | 6x04 | 5x04 | 4x04 | 3x04 | | |

723 634 544 455 365 276 139




Klappgriff vertikal ist standard.
Alternativen: Klappgriff horizontal oder Griffkante.
Bitte bei Bedarf anfragen.




Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit
Sicherungsstäben geliefert werden. Dadurch vergrößert
sich die Höhe um 3 mm. Bitte bei Bedarf anfragen.

Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.



Mikrotiter Schrankgestelle mit einem Zwischenboden

Für MT-Platten/DeepWells unterschiedlicher Höhe oder große Plattenstapel.



Klappgriff vertikal ist standard.

Alternativen:

Klappgriff horizontal oder Griffkante.

Bitte bei Bedarf anfragen.

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX169-3-02AN | 3x2 | 82 | 276x169 |
| SMX169-4-02AN | 4x2 | 82 | 365x169 |
| SMX169-5-02AN | 5x2 | 82 | 455x169 |
| SMX169-6-02AN | 6x2 | 82 | 544x169 |
| SMX169-7-02AN | 7x2 | 82 | 634x169 |
| SMX169-8-02AN | 8x2 | 82 | 723x169 |
| SMX224-3-02AN | 3x2 | 109 | 276x224 |
| SMX224-4-02AN | 4x2 | 109 | 365x224 |
| SMX224-5-02AN | 5x2 | 109 | 455x224 |
| SMX224-6-02AN | 6x2 | 109 | 544x224 |
| SMX224-7-02AN | 7x2 | 109 | 634x224 |
| SMX224-8-02AN | 8x2 | 109 | 723x224 |

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX250-3-02AN | 3x2 | 122 | 276x250 |
| SMX250-4-02AN | 4x2 | 122 | 365x250 |
| SMX250-5-02AN | 5x2 | 122 | 455x250 |
| SMX250-6-02AN | 6x2 | 122 | 544x250 |
| SMX250-7-02AN | 7x2 | 122 | 634x250 |
| SMX250-8-02AN | 8x2 | 122 | 723x250 |
| SMX279-3-02AN | 3x2 | 137 | 276x279 |
| SMX279-4-02AN | 4x2 | 137 | 365x279 |
| SMX279-5-02AN | 5x2 | 137 | 455x279 |
| SMX279-6-02AN | 6x2 | 137 | 544x279 |
| SMX279-7-02AN | 7x2 | 137 | 634x279 |
| SMX279-8-02AN | 8x2 | 137 | 723x279 |


Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX334-3-02AN | 3x2 | 164 | 276x334 |
| SMX334-4-02AN | 4x2 | 164 | 365x334 |
| SMX334-5-02AN | 5x2 | 164 | 455x334 |
| SMX334-6-02AN | 6x2 | 164 | 544x334 |
| SMX334-7-02AN | 7x2 | 164 | 634x334 |
| SMX334-8-02AN | 8x2 | 164 | 723x334 |
| SMX389-3-02AN | 3x2 | 192 | 276x389 |
| SMX389-4-02AN | 4x2 | 192 | 365x389 |
| SMX389-5-02AN | 5x2 | 192 | 455x389 |
| SMX389-6-02AN | 6x2 | 192 | 544x389 |
| SMX389-7-02AN | 7x2 | 192 | 634x389 |
| SMX389-8-02AN | 8x2 | 192 | 723x389 |



Mikrotiter Schrankgestelle mit zwei Zwischenböden

Für MT-Platten/DeepWells unterschiedlicher Höhe oder große Plattenstapel.



Alle Schrankgestelle können auf Wunsch mit Sicherungsstäben geliefert werden.

Höhe plus 3 mm.

Bitte bei Bedarf anfragen.

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX169-3-03AN | 3x3 | 54 | 276x169 |
| SMX169-4-03AN | 4x3 | 54 | 365x169 |
| SMX169-5-03AN | 5x3 | 54 | 455x169 |
| SMX169-6-03AN | 6x3 | 54 | 544x169 |
| SMX169-7-03AN | 7x3 | 54 | 634x169 |
| SMX169-8-03AN | 8x3 | 54 | 723x169 |
| SMX224-3-03AN | 3x3 | 73 | 276x224 |
| SMX224-4-03AN | 4x3 | 73 | 365x224 |
| SMX224-5-03AN | 5x3 | 73 | 455x224 |
| SMX224-6-03AN | 6x3 | 73 | 544x224 |
| SMX224-7-03AN | 7x3 | 73 | 634x224 |
| SMX224-8-03AN | 8x3 | 73 | 723x224 |

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX250-3-03AN | 3x3 | 81 | 276x250 |
| SMX250-4-03AN | 4x3 | 81 | 365x250 |
| SMX250-5-03AN | 5x3 | 81 | 455x250 |
| SMX250-6-03AN | 6x3 | 81 | 544x250 |
| SMX250-7-03AN | 7x3 | 81 | 634x250 |
| SMX250-8-03AN | 8x3 | 81 | 723x250 |
| SMX279-3-03AN | 3x3 | 91 | 276x279 |
| SMX279-4-03AN | 4x3 | 91 | 365x279 |
| SMX279-5-03AN | 5x3 | 91 | 455x279 |
| SMX279-6-03AN | 6x3 | 91 | 544x279 |
| SMX279-7-03AN | 7x3 | 91 | 634x279 |
| SMX279-8-03AN | 8x3 | 91 | 723x279 |

Standardhöhen

| Artikel-Nr. | Fächer Tiefe x Höhe | Innenhöhe Fächer (mm) | Maße TxH (mm) |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SMX334-3-03AN | 3x3 | 109 | 276x334 |
| SMX334-4-03AN | 4x3 | 109 | 365x334 |
| SMX334-5-03AN | 5x3 | 109 | 455x334 |
| SMX334-6-03AN | 6x3 | 109 | 544x334 |
| SMX334-7-03AN | 7x3 | 109 | 634x334 |
| SMX334-8-03AN | 8x3 | 109 | 723x334 |
| SMX389-3-03AN | 3x3 | 128 | 276x389 |
| SMX389-4-03AN | 4x3 | 128 | 365x389 |
| SMX389-5-03AN | 5x3 | 128 | 455x389 |
| SMX389-6-03AN | 6x3 | 128 | 544x389 |
| SMX389-7-03AN | 7x3 | 128 | 634x389 |
| SMX389-8-03AN | 8x3 | 128 | 723x389 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.
Böden der Schubladen geschlossen. Schubladenfront maximal geschlossen.



Bis zu 18 mm Plattenhöhe • mit Griffleiste

Offene Bauform

| | | Art.-Nr. SM18 - x PC V | | | | | | Stop | |
|-----|-------------|---|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 16 | | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | 7x16 | 8x16 | 362 | 418 |
| 15 | | 3x15 | 4x15 | 5x15 | 6x15 | 7x15 | 8x15 | 339 | 392 |
| 14 | | 3x14 | 4x14 | 5x14 | 6x14 | 7x14 | 8x14 | 317 | 366 |
| 13 | | 3x13 | 4x13 | 5x13 | 6x13 | 7x13 | 8x13 | 294 | 340 |
| 12 | auf Anfrage | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | 7x12 | 8x12 | 272 | 314 |
| 11 | | 3x11 | 4x11 | 5x11 | 6x11 | 7x11 | 8x11 | 249 | 288 |
| 10 | | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | 7x10 | 8x10 | 227 | 262 |
| 09 | | 3x09 | 4x09 | 5x09 | 6x09 | 7x09 | 8x09 | 204 | 236 |
| 08 | | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 182 | 210 |
| 07 | | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 159 | 184 |
| 137 | | Ohne | 274 | 360 | 446 | 532 | 618 | 704 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |

Beispiel: Art.-Nr. **SM18 - 5 x 13 PCOV**

MT-Schrankeinschub für 65 Mikrotiterplatten ohne Auszugstop.
Maße: BxTxH = 137x446x294 mm




Foto: 73-1



Foto: 73-2



Foto: 73-3



Foto: 73-4

Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.
Böden der Schubladen geschlossen. Schubladenfront maximal geschlossen.



Bis zu 26 mm Plattenhöhe • mit Griffleiste

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM26 - x | PC | V | O oder M | | | | | | Stop | |
|-------------------|------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|--|
| | | | Ohne | Mit | Ohne | Mit | Ohne | Mit | | |
| 13 | 3x13 | 4x13 | 5x13 | 6x13 | 7x13 | 8x13 | 398 | 444 | | |
| 12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | 7x12 | 8x12 | 368 | 410 | | |
| 11 | 3x11 | 4x11 | 5x11 | 6x11 | 7x11 | 8x11 | 337 | 376 | | |
| 10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | 7x10 | 8x10 | 307 | 342 | | |
| 09 | 3x09 | 4x09 | 5x09 | 6x09 | 7x09 | 8x09 | 276 | 308 | | |
| 08 | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 246 | 274 | | |
| 07 | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 215 | 240 | | |
| 06 | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 185 | 206 | | |
| auf Anfrage | | | | | | | | | | |
| Ohne | | | 274 | 360 | 446 | 532 | 618 | 704 | | |
| Mit | | | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | | |

Beispiel: Art.-Nr. SM26 - 5 x 13 PCOV

MT-Schrankeinschub für 65 Mikrotiterplatten ohne Auszugstop.
Maße: BxTxH = 137x446x398 mm



Bis zu 33 mm Plattenhöhe • mit Griffkante

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM33 - x | PB | V | O oder M | | | | | | Stop | |
|-------------------|------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|--|
| | | | Ohne | Mit | Ohne | Mit | Ohne | Mit | | |
| 10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | 7x10 | 8x10 | 377 | 412 | | |
| 09 | 3x09 | 4x09 | 5x09 | 6x09 | 7x09 | 8x09 | 339 | 371 | | |
| 08 | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 302 | 330 | | |
| 07 | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 264 | 289 | | |
| 06 | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 227 | 248 | | |
| 05 | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 189 | 207 | | |
| 04 | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 152 | 166 | | |
| auf Anfrage | | | | | | | | | | |
| Ohne | | | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | | |
| Mit | | | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | | |

Bis zu 39 mm Plattenhöhe • mit Griffkante

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM39 - x | PB | V | O oder M | | | | | | Stop | |
|-------------------|------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|--|
| | | | Ohne | Mit | Ohne | Mit | Ohne | Mit | | |
| 09 | 3x09 | 4x09 | 5x09 | 6x09 | 7x09 | 8x09 | 393 | 425 | | |
| 08 | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 350 | 378 | | |
| 07 | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 306 | 331 | | |
| 06 | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 263 | 284 | | |
| 05 | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 219 | 237 | | |
| 04 | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 176 | 190 | | |
| auf Anfrage | | | | | | | | | | |
| Ohne | | | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | | |
| Mit | | | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | | |



Für Mikrotiterplatten oder Deep-Well Blöcke aller bekannten Marken.
Böden der Schubladen geschlossen. Schubladenfront maximal geschlossen.

Bis zu 45 mm Plattenhöhe • mit Griffkante

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM45 - x PB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 08 | | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 398 | 426 |
| 07 | | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 348 | 373 |
| 06 | auf Anfrage | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 299 | 320 |
| 05 | | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 249 | 267 |
| 04 | | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 200 | 214 |
| | | Ohne | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |

Geschlossene Bauform

| Art.-Nr. SM45 - x HB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 08 | | 3x08 | 4x08 | 5x08 | 6x08 | 7x08 | 8x08 | 398 | 426 |
| 07 | | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 348 | 373 |
| 06 | auf Anfrage | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 299 | 320 |
| 05 | | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 249 | 267 |
| 04 | | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 200 | 214 |
| | | Ohne | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |

Beispiel: Art.-Nr. SM45 - 5 x 0 5 PBOV

MT-Schrankeinschub für 25 Mikrotiterplatten ohne Auszugstop.
Maße: BxTxH = 137x446x249 mm

Beispiel: Art.-Nr. SM45 - 4 x 0 6 HBMV

MT-Schrankeinschub für 24 Mikrotiterplatten mit Auszugstop.
Maße: BxTxH = 137x390x320 mm

Bis zu 53 mm Plattenhöhe • mit Griffkante

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM53 - x PB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 07 | | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 404 | 429 |
| 06 | | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 347 | 368 |
| 05 | auf Anfrage | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 289 | 307 |
| 04 | | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 232 | 246 |
| 03 | | 3x03 | 4x03 | 5x03 | 6x03 | 7x03 | 8x03 | 174 | 185 |
| | | Ohne | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |

Geschlossene Bauform

| Art.-Nr. SM53 - x HB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 07 | | 3x07 | 4x07 | 5x07 | 6x07 | 7x07 | 8x07 | 404 | 429 |
| 06 | | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 347 | 368 |
| 05 | auf Anfrage | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 289 | 307 |
| 04 | | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 232 | 246 |
| 03 | | 3x03 | 4x03 | 5x03 | 6x03 | 7x03 | 8x03 | 174 | 185 |
| | | Ohne | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |

Bis zu 58 mm Plattenhöhe • mit Griffkante

Offene Bauform

| Art.-Nr. SM58 - x PB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 06 | | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 377 | 398 |
| 05 | | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 314 | 332 |
| 04 | auf Anfrage | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 252 | 266 |
| 03 | | 3x03 | 4x03 | 5x03 | 6x03 | 7x03 | 8x03 | 189 | 200 |
| | | Ohne | 294 | 380 | 466 | 552 | 628 | 724 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 294 | 380 | 466 | 552 | 638 | 724 | |

Geschlossene Bauform

| Art.-Nr. SM58 - x HB V | | | | | | | | Stop | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | Ohne | Mit |
| 06 | | 3x06 | 4x06 | 5x06 | 6x06 | 7x06 | 8x06 | 377 | 398 |
| 05 | | 3x05 | 4x05 | 5x05 | 6x05 | 7x05 | 8x05 | 314 | 332 |
| 04 | auf Anfrage | 3x04 | 4x04 | 5x04 | 6x04 | 7x04 | 8x04 | 252 | 266 |
| 03 | | 3x03 | 4x03 | 5x03 | 6x03 | 7x03 | 8x03 | 189 | 200 |
| | | Ohne | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |
| | | Stop | | | | | | | |
| | | Mit | 304 | 390 | 476 | 562 | 648 | 734 | |



Obi Box 25

Objektträgerbox für 25 Objektträger


Mit Indexkarte und Nummerierung im Unterteil.
Für Objektträger 76x26 mm. Polystyrol.

96x122x35 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|-------|
| KOS35-25BU | blau |
| KOS35-25GR | grün |
| KOS35-25RE | rot |
| KOS35-25WH | weiß |

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!
Schrankgestelle
Bitte anfragen!
Schrankeinschübe
Bitte anfragen!
Schrankkästen
Seite 47 + 53



Obi Box 50

Objektträgerbox für 50 Objektträger

Mit Indexkarte und Nummerierung im Unterteil.
Für Objektträger 76x26 mm. Polystyrol.

100x230x35 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|-------|
| KOS35-50BU | blau |
| KOS35-50GR | grün |
| KOS35-50RE | rot |
| KOS35-50WH | weiß |

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!
Schrankgestelle
Bitte anfragen!
Schrankeinschübe
Bitte anfragen!
Schrankkästen
Seite 47 + 53



Obi Box 100

Objektträgerbox für 100 Objektträger

Mit Indexkarte und Nummerierung im Unterteil.
Für Objektträger 76x26 mm. Polystyrol.

185x230x35 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|-------|
| KOS35-100BU | blau |
| KOS35-100GR | grün |
| KOS35-100RE | rot |
| KOS35-100WH | weiß |

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!
Schrankgestelle
Bitte anfragen!
Schrankeinschübe
Bitte anfragen!
Schrankkästen
Seite 47 + 53



Foto: 76-1



Foto: 76-2



mit Codierung

VICTOR Box 57 / 10x10 • Höhe 57 mm fix

Innenhöhe 50 mm. Mit Scharnierdeckel. 10x10 Fächer für 100 Röhrcchen bis 12,5 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf dem Deckel. Abmessungen BxTxH = 141x151x57 mm

| Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|--------------|
| KVH57-S100NA | transparent |
| KVH57-S100NY | neon-gelb |
| KVH57-S100NB | neon-blau |
| KVH57-S100NG | neon-grün |
| KVH57-S100NV | neon-violett |
| KVH57-S100NO | neon-orange |
| KVH57-S100BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47 + 53



mit Codierung

VICTOR Box 59 / 5x10 • Höhe 59 mm fix

Innenhöhe 50 mm. Mit Scharnierdeckel. 5x10 Fächer für 50 Röhrcchen bis 12,0 mm Ø. Mit alpha-numerischer Fachcodierung auf 2 Seitenrändern. Abmessungen BxTxH = 141x85x59 mm

| Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|--------------|
| KVA59-S50NA | transparent |
| KVA59-S50NY | neon-gelb |
| KVA59-S50NB | neon-blau |
| KVA59-S50NG | neon-grün |
| KVA59-S50NV | neon-violett |
| KVA59-S50NO | neon-orange |
| KVA59-S50BB | black/black* |

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben


Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!


Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47 + 53



Mini-Box
67 x 67 mm



EPPi® 45 Junior • Höhe 45–60 mm variabel

Mini-Box mit 67x67 mm Außenmaß inklusive Deckel. Bitte wählen, ob mit oder ohne Rastereinsatz. Andere Farben und Rastereinsätze auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| KEA45-VJxxNA | transparent | KEA45-VJxxNP | neon-rot/pink |
| KEA45-VJxxNY | neon-gelb | KEA45-VJxxNO | neon-orange |
| KEA45-VJxxNB | neon-blau | KEA45-VJxxBB | black/black* |
| KEA45-VJxxNG | neon-grün | | |

↑ xx Artikelnummer ergänzen

- xx = 16 (4 x 4 Fächer für Röhrcchen bis 14 mm Ø)
- xx = 9 (3 x 3 Fächer für Röhrcchen bis 20 mm Ø)
- xx = 1 (Leerbox ohne Rastereinsatz)

Weitere Rastereinsätze auf Anfrage.

*black/black: Unterteil und Deckel schwarz für lichtempfindliche Proben

Passende Racks

Truhengestelle
Bitte anfragen!

Schrankgestelle
Bitte anfragen!

Schrankeinschübe
Bitte anfragen!

Schrankkästen
Seite 47



mit Codierung

FoxBox 136x136 mm • 10x10 Rastereinsatz

Kunststoffbeschichtete Kartonbox, wasserdicht. Mit alpha-numerischer Fachcodierung am Rand sowie numerischer Codierung 1–100 auf dem Deckel. Eingelegter Rastereinsatz 10x10 für 100 Röhrcchen bis ca. 12,5 mm Ø. Höhe Rastereinsatz 30 mm. Andere Farben und Maße können auf Wunsch hergestellt werden.

| Artikel-Nr. | Höhe außen | Raster | Farbe | Höhe innen |
|-------------|------------|--------|-------|------------|
| 6508 | 52 mm | 10x10 | weiß | 48 mm |
| 6509 | 75 mm | 10x10 | weiß | 71 mm |
| 6510 | 95 mm | 10x10 | weiß | 91 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 50

Schrankgestelle
Seite 51–52

Schrankeinschübe
Seite 54–57

Schrankkästen
Seite 53

Isotherm Quick Freeze + Isotherm Mini Cooler



Isotherm Quick Freeze -70°C

Für 12 Röhrrchen von 0,5 bis 2,0 ml. Mit alpha-numerischer Codierung auf dem transparenten Deckel und dem Unterteil.

Zur schnellen und wiederholten Kühlung im molekularbiologischen Labor. Wiederholt für bis zu 45 Min. einsetzbar. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischer Isolierflüssigkeit. Kein direkter Kontakt zwischen den Röhrrchen und der Isolierflüssigkeit. Mit rutschfesten Füßen.

| Volumen | Zeit zum Erreichen von | | | |
|---------|-------------------------|--|--------------|---------------------|
| | -20°C (Isopropanol) | | 0°C (Wasser) | |
| 1,5 ml* | mit Isopropanol | | 2,0 Min. | mit Wasser 3,2 Min. |
| 0,5 ml* | mit Isopropanol/Adapter | | 2,8 Min. | mit Wasser 4,0 Min. |

* Leistung mit Mikrozentrifugenröhrrchen (ca.)

| Artikel-Nr. | Farbe | Plätze | Röhrrchen (ml) | BxTxH (mm) |
|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| LCCQ51140012 | weiß | 4x3 | 0,5 bis 2,0 | 151x108x125 |



Isotherm Mini Cooler 0,5 ml / 2,0 ml

Für Röhrrchen von 0,5 bis 2,0 ml. Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Deckel und dem Unterteil.

Temperierung von Reagenzien (Enzymen, DNA, RNA, Zellsuspensionen, etc.) auf dem Labortisch. Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischer Isolierflüssigkeit. Kein direkter Kontakt zwischen den Röhrrchen und der Isolierflüssigkeit. Mit rutschfesten Füßen.

| Artikel-Nr. | Temp. | Farbe | Plätze | Deckel | Haltezeit | BxTxH (mm) |
|---------------|-------|-------|--------|----------|---------------|---------------|
| LCCM51160012 | 0°C | rot | 4x3 | ohne Gel | <1°C/3,5 Std. | 151x108x125 |
| LCCM51150012 | -20°C | gelb | 4x3 | ohne Gel | <-15°C/1 Std. | 151x108x125 |
| LCCM51160032 | 0°C | rot | 8x4 | mit Gel | <1°C/5 Std. | 243x157x100** |
| LCCM51160032C | 0°C | rot | 8x4 | ohne Gel | <1°C/3,5 Std. | 243x157x100** |
| LCCM51150020 | -20°C | gelb | 5x4 | ohne Gel | <-15°C/1 Std. | 220x163x113** |
| LCCM51150032 | -20°C | gelb | 8x4 | mit Gel | <-15°C/2 Std. | 243x157x100** |
| LCCM51150032C | -20°C | gelb | 8x4 | ohne Gel | <-15°C/1 Std. | 243x157x100** |

** Höhe ohne Sicherungsbügel. Bei aufgestelltem Sicherungsbügel vergrößert sich die Höhe um ca. 50 mm.



Isotherm Mini Cooler 15 ml + Vacutainer¹⁾

Für 12 Röhrrchen, z.B. 15 ml Zentrifugenröhrrchen bzw. Vacutainer¹⁾. Mit alpha-numerischer Codierung auf dem transparenten Deckel und dem Unterteil.

Aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischer Isolierflüssigkeit. Kein direkter Kontakt zwischen den Röhrrchen und der Isolierflüssigkeit. Mit rutschfesten Füßen.

| Artikel-Nr. | Temp. | Farbe | Plätze | Deckel | Haltezeit | BxTxH (mm) |
|--------------|-------|-------|--------|----------|-------------|--|
| LCCM51161600 | 0°C | rot | 4x3 | ohne Gel | <1°C/5 Std. | 197x140x190 für Röhrrchen Ø16–17 mm (z.B. 15 ml Zentrifugenröhrrchen) |
| LCCM51161300 | 0°C | rot | 4x3 | ohne Gel | <1°C/5 Std. | 197x140x190 für Röhrrchen Ø12–13 mm (z.B. Vacutainer ¹⁾) |

¹⁾ Vacutainer ist ein eingetragenes Warenzeichen von Becton Dickinson.



Isotherm Mini Cooler + Cryo-Einfriergerät



Isotherm Mini Cooler -20°C PCR

Speziell entwickelt zum Schutz von Enzymen und anderen biologischen Proben bei der Arbeit auf dem Labortisch. Herausnehmbarer Aluminiumblock mit 96 Bohrungen im universellen 96-Well Standardformat. Mini Cooler aus widerstandsfähigem Polycarbonat, gefüllt mit nicht-toxischer Isolierflüssigkeit. Mit rutschfesten Füßen.

Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Aluminiumblock.

0,2 ml PCR-Gefäße einzeln oder Strips sowie 96-Well Platten werden bis zu 2 Std. zwischen -15°C und -20°C gehalten.

| Artikel-Nr. | Temp. | Plätze | Deckel | Haltezeit | BxTxH (mm) |
|-------------|-------|--------|----------|---------------|---------------|
| LCCM96PCR | -20°C | 12x8 | ohne Gel | <-20°C/2 Std. | 220x163x150** |

** Höhe ohne Sicherungsbügel. Bei aufgestelltem Sicherungsbügel vergrößert sich die Höhe um ca. 50 mm.



Cryo-Einfriergerät 1°C Cryo Freezer

Aus transparentem Polycarbonat. Deckel und Röhrenhalter aus HDPE, mit Schaumstoffeinlage.

Ermöglicht die kritische, wiederholbare Abkühlgeschwindigkeit von ca. 1°C/Minute für erfolgreiche Cryokonservierung und optimale Zellausbeute.

Einfache Anwendung mit 100 % Isopropanol und einem Tiefkühlgerät. Für bis zu 18 Kryoröhren von 1,0 bis 2,0 ml. Kein direkter Kontakt der Röhren mit dem Alkohol. Gebrauchsanweisung ist aufgedruckt. Stapelbar.

| Artikel-Nr. | Anzahl Röhren | Abmessungen (mm) |
|-------------|---------------|--------------------------------|
| LCC5100 | 18 | H x Ø = 86 x 117, Deckel-Ø 120 |

Weithalsdosen für Probenlagerung



Weithalsdosen für Probenlagerung

Große Weithalsöffnung zum leichten Befüllen. Aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat. Nicht toxisch. Deckel blau oder weiß aus Polypropylen. Stapelbar. Beliebte Schraubdose auch zum Einfrieren bis -90 °C. Vor dem Autoklavieren den Deckel vollständig abschrauben.

| Artikel-Nr. | Inhalt | | Ø Deckel | Höhe |
|--------------|----------|---------|----------|--------|
| LPB211601251 | 125 ml | 1 Stück | 70 mm | 74 mm |
| LPB211602501 | 250 ml | 1 Stück | 70 mm | 119 mm |
| LPB211605001 | 500 ml | 1 Stück | 120 mm | 86 mm |
| LPB211610001 | 1.000 ml | 1 Stück | 120 mm | 142 mm |



Thorbi® Isolierbehälter ohne Deckel

Geeignet für Eis, Trockeneis und Flüssigstickstoff. In einem Stück geschäumtes PVC, dickwandig mit sehr guten Isoliereigenschaften. Unzerbrechlich bei normalem Gebrauch. Chemisch beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Alkohol, Aceton, etc. Temperaturbeständig von -196 °C bis +93 °C.

Inhalt: 1 Liter

BxTxH: 215x188x118 mm

Inhalt: 4 Liter

BxTxH: 355x225x125 mm

Inhalt: 9 Liter

BxTxH: 503x356x155 mm

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| LCB110BU | blau | LCB140BU | blau | LCB190BU | blau |
| LCB110GR | grün | LCB140GR | grün | LCB190GR | grün |
| LCB110RE | rot | LCB140RE | rot | LCB190RE | rot |
| LCB110BL | schwarz | LCB140BL | schwarz | LCB190BL | schwarz |



Thorbi® Isolierbehälter mit Deckel

Geeignet für Eis, Trockeneis und Flüssigstickstoff. In einem Stück geschäumtes PVC, dickwandig mit sehr guten Isoliereigenschaften. Unzerbrechlich bei normalem Gebrauch. Chemisch beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Alkohol, Aceton, etc. Temperaturbeständig von -196 °C bis +93 °C.

Inhalt: 2,5 Liter

BxTxH: 338x285x120 mm

Inhalt: 4,5 Liter

BxTxH: 343x285x187 mm

| Artikel-Nr. | Farbe | Artikel-Nr. | Farbe |
|-------------|---------|-------------|---------|
| LCB225BU | blau | LCB245BU | blau |
| LCB225GR | grün | LCB245GR | grün |
| LCB225RE | rot | LCB245RE | rot |
| LCB225BL | schwarz | LCB245BL | schwarz |



Thorbi® Schrankkästen aus Kunststoff

Thorbi® Schrankkasten aus stabilem Acrylglas 3 mm, durchsichtig. An den beiden Stirnseiten Grifflöcher. Mit 2 verschiebbaren Trennteilern in der Grundausstattung. Beschriftungsreiter und -karten optional. Kartengröße BxH = 25x50 mm. Modifizierte Ausführungen sind möglich.

| Artikel-Nr. | Innenmaße BxTxH (mm) | Außenmaße BxTxH (mm) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| LPB900-450104 | 130x444x100 ¹⁾ | 140x450x104 ¹⁾ |
| LPB900-500104 | 130x494x100 ¹⁾ | 140x500x104 ¹⁾ |
| LPB900-550104 | 130x544x100 ¹⁾ | 140x550x104 ¹⁾ |
| LPB900-600104 | 130x594x100 ¹⁾ | 140x600x104 ¹⁾ |
| LPB900-650104 | 130x644x100 ¹⁾ | 140x650x104 ¹⁾ |


¹⁾ Andere Maße sind möglich.



| Artikel-Nr. | Zubehör |
|----------------|---|
| LPH800-100130G | Trennteiler H = 70, B = 130 |
| LPH901 | Beschriftungsreiter zum Aufstecken |
| LPH910PW | Beschriftungskarten, Kunststoff, weiß, 50 Stück |
| LPH910PY | Beschriftungskarten, Kunststoff, gelb, 50 Stück |
| LPH910KW | Beschriftungskarten, Karton, weiß, 35 Stück/Bogen |



Thorbi® Röhrenständer, Boxen aus Edelstahl, Sicherheits-Klemmfedern




Thorbi® Röhrenständer mit transparentem Deckel

Beidseitig nutzbar. Für 96 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml auf einer Seite oder 96 Reaktionsgefäße 0,5 ml auf der anderen Seite.

Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Unterteil. Aus PP.

Temperaturbeständig von -130 °C bis +121 °C. Autoklavierbar.

| Artikel-Nr. | Farbe | Plätze 1,5 / 2,0 ml | Plätze 0,5 ml | Außenmaße BxTxH (mm) |
|-------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| LCRKR96NA | transparent | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96BU | blau | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96YE | gelb | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96GR | grün | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96OR | orange | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96PI | pink | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |
| LCRKR96RE | rot | 8x12 (96) | 8x12 (96) | 220x130x47 |



Thorbi® Röhrenständer ohne Deckel

Beidseitig nutzbar. Für 80 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml auf einer Seite oder 60 Reaktionsgefäße 0,5 ml auf der anderen Seite.

Mit alpha-numerischer Codierung auf dem Unterteil. Aus PP.

Temperaturbeständig von -130 °C bis +121 °C. Autoklavierbar.

| Artikel-Nr. | Farbe | Plätze 1,5 / 2,0 ml | Plätze 0,5 ml | Außenmaße BxTxH (mm) |
|-------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| LCRKR80NA | transparent | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80BU | blau | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80YE | gelb | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80GR | grün | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80OR | orange | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80PI | pink | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |
| LCRKR80RE | rot | 5x16 (80) | 4x15 (60) | 230x67x27 |



CNS Box • Edelstahl

Ohne Fächereinteilung. Die Ecken der Boxen sind nicht verschleißt.

| Artikel-Nr. | Innenmaße (BxTxH) in mm | Außenmaße (BxTxH) in mm |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| KA1050E05 | 129x129x50 | 133x133x52 |
| KA1075E05 | 129x129x75 | 133x133x77 |
| KA1100E05 | 129x129x100 | 133x133x102 |

Andere Maße auch für Raster- und Locheinsätze auf Anfrage.

Rastereinsätze aus Edelstahl • Höhe 30 mm

| Artikel-Nr. | Fächer | für Röhrenchen Ø |
|---------------|--------|------------------|
| RA10301010E05 | 10x10 | bis ca. 12,5 mm |
| RA10300909E05 | 9x9 | bis ca. 13,9 mm |
| RA10300808E05 | 8x8 | bis ca. 15,7 mm |
| RA10300707E05 | 7x7 | bis ca. 17,9 mm |

Passende Racks

Truhengestelle
Seite 39

Schrankgestelle
Seite 40–41

Schrankeinschübe
Seite 42–43

Schrankkästen
Seite 47



Sicherheits-Klemmfedern

Die Sicherheits-Klemmfedern sorgen für stabilen Halt der Boxen in Truhen- und Schrankgestellen. Sie werden einfach auf den Deckel der Box gelegt und zusammen mit der Box in das Gestellfach geschoben. Dadurch wird verhindert, daß die Boxen beim Kippen des Gestells herausrutschen. Keine Angst mehr wegen des möglichen Herausrutschens beim Arbeiten mit Tiefkühl-Schränken und -truhen sowie beim Transport. Beim Herausziehen der Box kommt die Sicherheits-Klemmfeder zusammen mit der Box wieder heraus. Die Sicherheits-Klemmfedern eignen sich für alle Gestelle und Boxen, wenn der Zwischenraum zwischen Box und darüber befindlichem Zwischenboden 1 bis 6 mm beträgt. Passend für alle Fabrikate.

| Artikel-Nr. | VPE (Stück) |
|-------------|-------------|
| LA4924 | 10 |



Thorbi® Kryo-Röhrchen • Außengewinde • steril

- gammasterilisiert
- in wiederverschließbaren Beuteln
- RNase-/DNase-/DNA- und pyrogenfrei
- nicht zytotoxisch, cadmiumfrei
- USP Class VI, SAL 10⁻⁶
- Aus PP. Autoklavierbar.
- Farbcodierung durch Deckeleinsätze (bitte separat bestellen).
- temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C
- zur Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff
- graduert, mit Beschriftungsfeld
- schnelles Öffnen und Verschließen
- Sternboden, selbststehend
- Einhandbedienung im Kryo-Röhrchen-Gestell möglich (siehe unten)

| Artikel-Nr. | Inhalt | Ø x Höhe (mm) | VE |
|-------------|--------|---------------|------------------------|
| LCR1ANSMYX | 1,2 ml | 12,5 x 35 | 1.000 (40x25) St./Pack |
| LCR2ANSMYX | 2,0 ml | 12,5 x 47 | 1.000 (40x25) St./Pack |
| LCR5ANSMYD | 5,0 ml | 12,5 x 90 | 500 (20x25) St./Pack |



Thorbi® Kryo-Röhrchen • Innengewinde • steril

- gammasterilisiert
- in wiederverschließbaren Beuteln
- RNase-/DNase-/DNA- und pyrogenfrei
- nicht zytotoxisch, cadmiumfrei
- USP Class VI, SAL 10⁻⁶
- Aus PP. Mit Silikondichtung. Autoklavierbar.
- Farbcodierung durch Deckeleinsätze (bitte separat bestellen).
- temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C
- zur Lagerung in der Dampfphase von Flüssigstickstoff
- graduert, mit Beschriftungsfeld
- schnelles Öffnen und Verschließen
- Sternboden, selbststehend
- Einhandbedienung im Kryo-Röhrchen-Gestell möglich (siehe unten)

| Artikel-Nr. | Inhalt | Ø x Höhe (mm) | VE |
|-------------|--------|---------------|------------------------|
| LCR1BYSMYX | 1,2 ml | 12,5 x 42 | 1.000 (40x25) St./Pack |
| LCR2BYSMYX | 2,0 ml | 12,5 x 49 | 1.000 (40x25) St./Pack |
| LCR5BYSMYD | 5,0 ml | 12,5 x 91 | 500 (20x25) St./Pack |



Thorbi® Farbcodierungen für Kryo-Röhrchen

Passend für alle Thorbi® Kryo-Röhrchen. Die farbigen Deckeleinsätze (PP) erleichtern das Auffinden der Proben. 6 verschiedene Farben. Lassen sich leicht von oben in die Deckel eindrücken. Einfach zu wechseln. Beschriftbar. In wiederverschließbaren Beuteln.


| Artikel-Nr. | Farbe | VE |
|-------------|-------------------------|----------------------|
| LCRCCBU | blau | 500 (5x100) St./Pack |
| LCRCCYE | gelb | 500 (5x100) St./Pack |
| LCRCCGR | grün | 500 (5x100) St./Pack |
| LCRCCRE | rot | 500 (5x100) St./Pack |
| LCRCCWH | weiß | 500 (5x100) St./Pack |
| LCRCCMX | Mix (6 Farben sortiert) | 600 (6x100) St./Pack |



EPPi® Kryo-Röhrchen-Gestell 5 x 10

Rutschfestes Kryo-Röhrchen-Gestell mit Arretierung für den Sternboden. Die Röhrchen können sich beim Auf- und Abschrauben des Deckels nicht mitdrehen. Einhandbedienung erlaubt schnelles und bequemes Arbeiten. Für 5 x 10 Kryo-Röhrchen (0,5 ml bis 5,0 ml). Mit alpha-numerischer Codierung. Aus Polycarbonat (PC). Temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C. Autoklavierbar.

| Artikel-Nr. | Farbe | Außenmaße BxTxH (mm) | VE |
|-------------|-------|----------------------|----|
| LCRWS0BU | blau | 195x100x25 | 1 |
| LCRWS0GR | grün | 195x100x25 | 1 |
| LCRWS0RE | rot | 195x100x25 | 1 |
| LCRWS0WH | weiß | 195x100x25 | 1 |



EPPI® Kryobox 100/10x10 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 100 Plätze aus Polycarbonat. Für 10x10 EPPI® Kryo-Röhrchen 0,5 bis 2,0 ml mit Außengewinde oder herkömmliche Kryo-Röhrchen mit Innengewinde. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-100). 133x133x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|--------------|--------|--------|----------------|-------|
| KPC50-C100WH | weiß | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100BU | blau | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100YE | gelb | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100GR | grün | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100RE | rot | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C100OR | orange | 10x10 | 0,5 bis 2,0 ml | 52 mm |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47



EPPI® Kryobox 81/9x9 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat. Für 9x9 Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-81). 133x133x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|--------|--------|--------------|-------|
| KPC50-C81WH | weiß | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81BU | blau | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81YE | gelb | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81GR | grün | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81RE | rot | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C81OR | orange | 9x9 | 2,0 ml | 52 mm |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 42-43
- Schrankkästen Seite 47




EPPI® Kryobox 25/5x5 • Höhe 52 mm fix

EPPI® Kryobox 25 Plätze aus Polycarbonat. Für 5x5 Kryo-Röhrchen 2,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-25). 76x76x52 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|--------|--------|--------------|-------|
| KPC50-C25WH | weiß | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25BU | blau | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25YE | gelb | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25GR | grün | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25RE | rot | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |
| KPC50-C25OR | orange | 5x5 | 2,0 ml | 52 mm |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 69
- Schrankgestelle Seite 69
- Schrankeinschübe Bitte anfragen!
- Schrankkästen Seite 47 + 53



EPPI® Kryobox 81H/9x9 • Höhe 95 mm fix

EPPI® Kryobox 81 Plätze aus Polycarbonat. Für 9x9 Kryo-Röhrchen 5,0 ml. Transparenter Deckel mit numerischer Fachcodierung (1-81). 133x133x95 mm (BxTxH).

| Artikel-Nr. | Farbe | Fächer | für Röhrchen | Höhe |
|-------------|-------|--------|--------------|-------|
| KPC95-C81BU | blau | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81YE | gelb | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81GR | grün | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |
| KPC95-C81RE | rot | 9x9 | 5,0 ml | 95 mm |

Passende Racks

- Truhengestelle Seite 39
- Schrankgestelle Seite 40-41
- Schrankeinschübe Seite 45
- Schrankkästen Seite 47



Foto: 84-1



Foto: 84-2



Foto: 84-3



Foto: 84-4



Foto: 84-5



Foto: 84-6



Foto: 85-1



Foto: 85-2




Foto: 85-3




Foto: 85-4




Foto: 85-5



Foto: 85-6



Foto: 85-7



Foto: 85-8




Foto: 86-1




Foto: 86-2



Foto: 86-3




Foto: 86-4



Foto: 86-5



Foto: 86-6



Foto: 86-7



Foto: 86-8

Nichts ist unmöglich!

Ordnung in Kühl- und Tiefkühlgeräten ist Voraussetzung für systematisches, effizientes und letztlich erfolgreiches Arbeiten – nicht nur im wissenschaftlichen Labor.

Wir schaffen diese Voraussetzung und widmen uns dieser Aufgabe aus Überzeugung und mit Leidenschaft.



Zugegeben, es ist die Leidenschaft für praktische Details und unser Faible für intelligente Lösungen.

Dieser Katalog enthält viele Vorschläge für die Inneneinrichtung von Kühl- und Tiefkühl-schränken sowie Tiefkühltruhen aller Marken.

Wenn Sie eine Problemlösung vermissen oder Hilfe bei der Einrichtung Ihrer Tiefkühlgeräte benötigen, sprechen Sie uns bitte an.

Wir haben immer eine Lösung für Sie und helfen Ihnen gerne.





Alle Rechte und Änderungen vorbehalten · © 2022 Copyright by National Lab · Reg: ORD-KAT-GE-220728



National Lab GmbH
Kälte- und Temperiertechnik
Industriestraße 30
23879 Mölln
Tel: 0 45 42/84 91-70
E-mail: Kryobox@NationalLab.com
www.Kryobox.de • www.NationalLab.de
www.EPPibox.de

