

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87102
Artikelbezeichnung:	Alustiel
Zolltarifnummer:	76 15 20 00
EAN-Nr.:	40 02403 87102 3
Artikelmaße:	
Länge in mm:	1450
Breite in mm:	Ø 45
ø in mm:	Ø 45
Artikelgewicht in kg:	0,438
Körper-Material:	Alurohr eloxiert
Körperfarbe:	Alu natur, blaue Kappe und Überwurfmutter

Besatzmaterial:	
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	200 °C

Weitere Materialien:	Aufhängekappe : PP, Überwurfmutter: Polyamid glasfaserverstärkt
Verankerung:	Konus: PP glasfaserverstärkt
Stielverbindung:	haug Stecksystem

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	keine Angaben
verdünnte organische Säuren:	keine Angaben
verdünnte Mineralsäuren:	keine Angaben
organische Lösungsmittel:	keine Angaben
schwache Laugen:	keine Angaben
Aceton:	keine Angaben
Alkohole:	keine Angaben
mineralische Schmierstoffe:	keine Angaben

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	87102
Verpackungseinheit:	20
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	9,5
Rauminhalt in cdm:	29,6
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	1460
Breite in mm:	145
Höhe in mm:	140

Versandeinheit:	20
Gewicht in kg:	9,5
Rauminhalt in cdm:	29,6
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	1460
Breite in mm:	145
Höhe in mm:	140
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	4
Stück:	80
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	52
Stück:	1040

Sonstiges:	Im Kontakt mit Lebensmittel unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.