

**Artikelnummer:** 128764

**Kurzbeschreibung:** Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg, mit 1 klappbaren ZB

**Langbeschreibung:** Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg: Der nestbare Rollbehälter ist 4-seitig und macht schwere Lasten bis 500 kg mobil. Mit den galvanisch blau verzinkten Oberflächen ist der nestbare Rollbehälter sehr robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. Das Innenmaß des nestbaren Rollbehälters beträgt 673 Millimeter in der Breite und 769 Millimeter in der Tiefe. Der Rollwagen ist mit einer Rückwand, einer Vorderwand und zwei Seitengittern ausgerüstet. Die Tragkraft von bis zu 500 kg ermöglicht es, selbst schwere Lasten bequem von A nach B zu bewegen. Als besonders kratz- und stoßfest erweist sich die galvanisch blau verzinkte Oberfläche des Rollbehälters. Per Federtechnik kann der Boden des Behälters seitlich abgeklappt werden, was ihn nestbar macht für einen optimalen Leerguttransport. Der Rollwagen ist mit zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen ausgestattet, die alle einen Durchmesser von 125 Millimetern haben. Die grauen Rollen mit Elastikbereifung sorgen dafür, dass der Rollwagen mobil wird. Die Elastikreifen sind dabei besonders langlebig, strapazierfähig und erzeugen beim Rollen kaum Geräusche. 2 Seitengitter, Vorderwand, Rückwand Nestbar Galvanisch blau verzinkt Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, grau, Elastikbereifung, 125 mm Traglast: 500 kg Innenmaß: B 673 x T 769 mm



**EAN/GTIN:** 4260474941629