

Produktinformation

95 12 160

KNIPEX StepCut Kabelschere



- Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe
- Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!
- Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern
- Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
- Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm²
- Schneidet ohne zu quetschen
- Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig
- Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 56 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	95 12 160
EAN	4003773085928
Schere	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	225 g
Abmessungen	160 x 53 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



