

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 2 m x
300 mm, empattement 200 mm

Numéro d'article: 126643



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux













- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 2 m x 300 mm
- largeur 380 mm
- empattement 200 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 600 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	600 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	200 mm

convoyeur			
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre	40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	2 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	26,6 kg
largeur	380 mm		

Accessoires

130323		·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 200 mm
130458		·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 200 mm
130618			passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 200 mm, avec charnières et équilibreur
133423			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
135291			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135418			butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508095			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508101			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508108			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508114			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508121			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel