

diabie de manutention

force 150 kg, pelle vissable et remplaçable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 272312









diabie de manutention

- force 150 kg
- pelle vissable et remplaçable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- poignées antidérapantes
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| appareil de manutention | diabie de manutention | pneumatique | caoutchouc plein |
| type de diabie de manutention | diabie de manutention | Ø de roue | 260 mm |
| charge | 150 kg | poignée de sécurité | non |
| fonction pelle | vissable/remplaçable | hauteur | 1150 mm |
| matériau | tube d'acier | largeur | 430 mm |
| surface | finition peinture époxy | profondeur | 800 mm |
| couleur | noir | garantie | 5 années |
| rabattable | oui | Poids | 11 kg |
| fonction rabattable | pelle | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149734 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 227893 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |