

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 70 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 100 x 24 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique, fixation avec trou de
fixation, Ø 10,2 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526433



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 24 mm
- moyeu longueur x Ø 30 x 8 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	roulement à billes
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	70 kg	hauteur	121 mm
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	30 mm
Diamètre de roue	100 mm	trou de moyeu	8 mm

matériau de jante	plastique	largeur de roue	24 mm
roulement	palier lisse	portée	39 mm
élément de fixation	trou de fixation	propriété surface de roulement	Non tachante
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
Diamètre du trou de fixation	10,2 mm		

Accessoires

526435



roue, force 70 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 100 x 24 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés