

**Artikelnummer:** 308859

**Kurzbeschreibung:** LIFTER-Scherenhubwagen  
Pramac Typ HX 10E GEL, mit Gel-Batterie, bis  
1.000 kg

**Langbeschreibung:** LIFTER-Scherenhubwagen  
Pramac Typ HX 10E GEL, mit Gel-Batterie, bis  
1.000 kg: Der LIFTER-Scherenhubwagen Pramac  
Typ HX 10E GEL bietet eine Traglast bis 1000 kg.  
Um Ausfälle zu vermeiden, ist der LIFTER-  
Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL mit  
einer Gel-Batterie ausgestattet. Der LIFTER-  
Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL ist mit  
einer wartungsfreien GEL-Batterie mit einer  
Spannung von 12 Volt 50 Ah ausgestattet. Das  
externe 230 Volt-Ladegerät kommt mit 50 Ah. Der  
Scherenhubwagen mit dem Zweifach-Zylinder ist dank seiner verbesserten Übersicht ideal  
für geringe Bauhöhen geeignet. Die Hubhöhe beträgt 800 Millimeter, bei Handbetrieb sind  
400 Millimeter Hubhöhe zu erreichen. Die Gabelbreite beträgt 540 Millimeter und die  
Gabellänge 2000 Millimeter. Im LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E GEL  
arbeitet ein kräftiger 1,6 KW Hubmotor. Die Stabilisatoren sind integriert und das Lenkrad  
aus Gummi. Weitere Details: Zweifach-Zylinder für geringere Bauhöhe und verbesserte  
Übersicht Integrierte Stabilisatoren Gummi-Lenkrad Lastrollen: Polyurethan NOT-AUS-  
Sicherheitsschalter Von Hand bis 400 mm Hubhöhe verfahrbar Tragkraft: 1.000 kg bei 600  
mm LSP Hubhöhe: 800 mm Kräftiger Hubmotor: 1,6 KW Gabellänge x Gabelbreite: 1150 x  
540 mm (AK-AK) Wartungsfreie GEL-Batterie 12 Volt 50 Ah, und externes 230 Volt-  
Ladegerät 10 Ah Farbe: Pramac grün



**EAN/GTIN:** 8018539078447