

Information produit

02 06 225

Pince universelle à forte démultiplication

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards
- Avec tranchants (dureté d'environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions
- Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
- Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment
- Tranchants longs pour câbles épais
- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	02 06 225
EAN	4003773010036
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	425 g
Dimensions	225 x 58 x 29 mm
Norme	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 14,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	25,0 mm ²
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



