

## Produktinformation

### 46 31 A22

#### Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen  
45° gewinkelt

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, Backen aber 45° gewinkelt
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  45°

#### Allgemein

Artikel-Nr.	46 31 A22
EAN	4003773067016
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	133 g
Abmessungen	185 x 38 x 12 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 19 – 60 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,8 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

