

## Información sobre productos

# 95 36 315 A

## Cortacables

(tipo carraca)

Para cables con cobertura de acero (cable SWA)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  

- Corta cables cubiertos de acero de hasta Ø 45 mm / 380 mm<sup>2</sup> (p. ej. 4 x 95 mm<sup>2</sup>) utilizando una o dos manos
- Robusto. Manejable. Estable.
- Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (315 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos
- Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte templados adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin deformaciones ni aplastamientos
- Accionamiento innovador de corona dentada de tres pasos con elevada multiplicación
- Con soporte para apoyar al cortar
- No apto para cortar cables con núcleo de acero ACSR ni cables de acero!
- Cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

### Información general

Núm. de artículo	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Alicate	negro, lacado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	800 g
Dimensiones	315 x 140 x 30 mm
Norma	IEC 60900 DIN EN 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	380 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 45 mm
MCM	750
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Filo de corte fresado con precisión y templado por induccion