

fetra etagewagen SUPER-MULTIVARIO

draagvermogen 1200 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van Multiplex, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met elastiekbanden

Artikelnummer: 119005



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Etagewagen SUPER-MULTIVARIO

Draagvermogen 1200 kg











etagewagen



- draagvermogen 1200 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- hoogte 1800 mm
- etage(s) van Multiplex
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- wielen met elastiekbanden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	etagewagen	banden	elastiek
lengte laadvlak	1200 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	800 mm	wiellager	kogellager
hoogte	1800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	4 stuks	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	Multiplex	wielstand	rechthoekig
oppervlak etage(s)	eenzijdig slipvast	oppervlak	m. poedercoating
etage(s) uitvoering	Waterdicht	kleur	briljantblauw // RAL5007
constructies	geen	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast		1 stuks
euronorm	nee	gewicht	103 kg
etage-inrichting	recht		

Gerelateerde Producten

119135		legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, van hout, met antislip zeefdrukoppervlak
119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158815		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar