

benne basculante 3 côtés

hauteur x longueur x largeur 890 x 1260 x 1010 mm, capacité 0,3 m³, force 750 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif



Numéro d'article: 140020



Benne basculante

avec fonction de basculement sur 3 côtés

benne basculante 3 côtés



- hauteur x longueur x largeur 890 x 1260 x 1010 mm
- capacité 0,3 m³
- force 750 kg
- poids 197 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- sens de basculement avant, réglable à gauche ou à droite
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- étanche à l'huile et à l'eau
- tôle de tamisage et robinet de vidange 1"
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif







Détails techniques

type de récipient	benne basculantes	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	0,3 m³	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
hauteur	890 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	1260 mm	écartement fourreaux de fourche	600 mm
largeur	1010 mm	largeur de charge	600 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	tôle tamisage // robinet vidange 1"
matériau	acier	gerbable	non
matériau de finition	soudé	emboîtable	non
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	surface	laqué
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	couleur	rouge feu // RAL3000
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	rouge feu // RAL3000
exécution basculement	sens de basculement avant, réglable à gauche ou à droite	couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	Poids	197 kg
possibilité de passage au-dessous	oui		

Accessoires

139869		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour benne à fond ouvrant/basculante, bandage polyamide, force 1350 kg, Ø de roue 180 mm
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir