

bac à bec

Grip

hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en bleu

lot 48 pièce

Numéro d'article: 149866



Bac à bec Grip

Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm
- en polypropylène en bleu
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bac à bec	soubassement	intérieur à picots
norme européenne	non	gerbable	oui
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière
hauteur	60 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
largeur	100 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	100 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
hauteur intérieure	55 mm	couleur	bleu
largeur intérieure	85 mm	taille	1 - HxlxP 60x100x100 mm

profondeur intérieure	75 mm	garantie	5 années
matériau	polypropylène	Poids	0,04 kg

Accessoires

149888		Glissière murale, pour bac à bec 0,3 - 2,9 l, longueur 970 mm, en acier
149889		couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 100 x 100 mm, en transparent, avec poignées encastrées
149894		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 60 x 100 mm

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte