

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 110 kg, met TPE-
banden, diameter 100 mm, naaf
met wiellager, velg van kunststof,
bevestiging met plaat, lengte x
breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159273



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 110 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 100 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	110 kg	totale hoogte	128 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	100 mm	lengte plaat	104 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	80 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,6 kg
materiaal behuizing	staal		