

Lacont gasflessenkast

voor 1 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 460 x 400 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 159947



Lacont Gasflessenkast





gasflessenkast

- voor opslag buiten
- voor 1 x 33 kg gasflessen
- hoogte x breedte x diepte 1435 x 460 x 400 mm
- ventilatie door spleten boven en onder de deur
- met dak
- met vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- conform ASR A1.3 gemarkeerd

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	type deur	vleugel deur
type container	gasflessenkast	afsluitbaar	ja
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor gevaarlijke stoffe	gassen	isolatie	nee
capaciteit	1 gasfles	ventilatie kast	door spleten boven en onder de deur
capaciteit gasflessen 33 kg	1 stuks	materiaal	staal
hoogte	1435 mm	oppervlak	verzinkt
breedte	460 mm	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
diepte	400 mm	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
dak	ja	gewicht	26 kg

Dit past ook bij ...

202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubberbanden
221369		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
525755		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm