

## antivermoeidheidsmat

### Orthomat Premium

metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage



**3**  
YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 184411



## Antivermoeidheidsmat Orthomat Premium











antivermoeidheidsmat

- geschikt voor binnen
- metergoed
- hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm
- van PVC met hamerslagoppervlak in zwart
- bestendig tegen slijtage
- temperatuurbestendig 0°C bis +60°C

### Technische details

|                          |                      |                          |                |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| uitrusting werkplaats    | vloerbedekking       | breedte                  | 600 mm         |
| vloerbedekking           | antivermoeidheidsmat | max. lengte              | 18300 mm       |
| confectionering          | metergoed            | elektrisch geleidend     | nee            |
| plaats van toepassing    | binnen               | moeilijk ontvlambaar     | nee            |
| materiaal loopvlak       | PVC                  | temperatuurbestendigheid | 0°C bis +60°C  |
| oppervlak vloerbedekking | hamerslag            | bestendigheid            | tegen slijtage |
| kleur                    | zwart                | gewicht                  | 3 kg           |
| hoogte                   | 12 mm                |                          |                |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148643 |    | pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw                           |
| 208490 |    | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 221109 |    | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit   |
| 221140 |    | poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm   |
| 221143 |    | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221242 |   | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart   |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie   |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart   |
| 532476 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje   |