

## hofe stelling met opvanglegborden - aanbouwveld

voor opslag onderdak, hoogte x  
breedte x diepte 2000 x 1010 x 535  
mm, 4 niveaus met  
opvanglegborden, gebruik  
tweezijdig - flexibele opstelling  
vrijstaand in de ruimte mogelijk,  
staander van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
traversen met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 201562



## hofe Stelling met opvanglegborden

### Aanbouwstelling

stelling met opvanglegborden - aanbouwveld

- voor opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 4 niveaus met opvanglegborden
- opvangvolume opvangbak 30 l
- niveaus met rand en veiligheidsfels
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan


bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant

- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- 5 jaar garantie
- niet toegestaan voor de opslag van aquatoxische en ontvlambare vloeistoffen



## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	stelling met opvanglegborden	opvangvolume opvangbak	30 l
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
stellingsysteem	kliksysteem	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
stellingveld	aanbouwweld	materiaal standaard	staal
opslagplaats	onderdak	materiaal vloer	staal
geschikt voor (product/materiaal)	kleinemballage	materiaal	staal
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1010 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	535 mm	oppervlak traversen	verzinkt
vakbreedte	1000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vakdiepte	500 mm	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	opvanglegborden	certificering RAL-RG	RAL-RG 614
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	36 kg
legborden / niveaus uitrusting	rand // veiligheidsrand		

## Gerelateerde Producten

865501		opvanglegborden voor stelling met opvanglegborden, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage