

VARIOfit chariot à plateaux

force 500 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1200 x
800 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203229



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux avec parois grillagées

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1820 x 1350 x 825 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

- 12 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | alignement de niveaux | droit |
| type de chariot | chariot à plateaux | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| rehausses | 3 parois (grillagées) | pneumatique | TPE |
| longueur de plateau | 1200 mm | Ø de roue | 200 mm |
| largeur de plateau | 800 mm | roulement | roulement à billes |
| hauteur | 1820 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| nombre de plateaux | 2 pièce | conducteur d'électricité | non |
| charge | 500 kg | poignée | 1 pièce |
| matériau plateau(x) | bois | rabattable | non |
| matériau | acier | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau de finition | soudé | surface | finition peinture époxy |
| longueur | 1350 mm | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| largeur | 825 mm | garantie | 12 années |
| norme européenne | non | Poids | 83 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 203025 |  | plateau pour chariots à dossier, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203078 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203087 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203236 |  | tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en bois avec finition hêtre |
| 203238 |  | treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 926 x 1200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 203240 |  | treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 1526 x 1200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |

| | | |
|--------|---|---|
| 203724 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 505112 |  | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris |