

ZARGES

veiligheidsladder

R13step S

trap eenzijdig, 10 treden met R13-laag (incl. bordes), standhoogte 2,64 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 3,55 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219753



ZARGES Veiligheidsladder R13step S

speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder

- trap eenzijdig
- 10 treden met R13-laag (incl. bordes)
- standhoogte 2,64 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,55 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met opbergbak
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 16,1 kg








- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	veiligheidsladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
gebruik	eezijdig	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	3,55 m	spreidbeveiliging	ja
standhoogte	2,64 m	ladder uitrusting	opbergbak
breedte sokkel	300 mm	opbergbak	ja
diepte sokkel	250 mm	oppervlak steel	geëloxeerd
werkhoogte	4,65 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	10	onderbouw	vervangbare laddervoeten
type trede/sport	treden met R13-laag	norm	DIN EN 131 professioneel
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
breedte	710 mm	gewicht	16,1 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofd omvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart