

RAU

werkbank

Basic

hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1000 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 1 lade, 1 kast, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 222268

RAU Werkbank Basic

met robuust werkblad

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1000 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 1 lade, 1 kast
- rechts 1 lade, 1 kast
- laden hoogte 1x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 490 x 560 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details





meubeltype	tafel	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
type tafel	werkbank	afsluitbaar	ja
uitvoering frame	2 voeten / 1 container	greep	greeplijst
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	massief beukenhout
hoogte	890 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
breedte	1000 mm	kleur plaat	beuken
diepte	700 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte plaat	700 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	1000 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast	materiaal verwerking	geschroefd
onderbouwelementen rechts	1 lade, 1 kast	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	1 stuks	deuren aantal	1 stuks
laden aantal x hoogte	1x180 mm	verrijdbaar	nee
nuttige breedte lade	490 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige diepte lade	560 mm	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	100 kg	gewicht	65,77 kg
uittrekbare lade	90 %		

Gerelateerde Producten

222284		indelingsset voor lade, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm, in wit
222286		bak voor lade, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, in zwart
222287		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm, in zwart

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm