

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 985 x 1100 mm, 4 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226899



Das Lagersystem



META Kabeltrommelplank MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling





- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 4400 x 985 x 1100 mm
- veldlast 5500 kg
- vakbreedte 900 mm




- 4 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met rails aan de bomen voor het invoerden van de haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingtype	kabelhaspelstelling	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingsysteem	schroefsysteem	oppervlak standaard	kunststof coating
stellingveld	aanbouwweld	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // horizontaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	4400 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	985 mm	kleur uitvoering	RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje
diepte	1100 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
veldlast	5500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	900 mm	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	bomen met rails	gewicht	171,317 kg

Gerelateerde Producten

183764		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226848		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
226849		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226853		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen

226979		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226982		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen
226985		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit