

hofs lengteligger (enkel) voor palletstelling GRAVIS

hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen



Artikelnummer: 242250


















lengteligger (enkel) voor palletstelling




- hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm
- het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
- voor uw veiligheid Achteraf kunnen altijd extra legborden worden toegevoegd. Hierbij mag de toelaatbare veldlast niet worden overschreden

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus montage	ingehangen
stellingtype	stelling voor zelfmontage	hoogte	110 mm
onderdeel	lengteligger (enkel)	breedte	2700 mm
voor stellingtype	palletstelling	diepte	50 mm
geschikt voor (gebruik)	palletopslag	kleur bodem	zuiver oranje // RAL2004
legbord-/niveautype	traversen	gewicht	15,35624 kg

Gerelateerde Producten

242226		doorschuifbeveiliging, breedte 2700 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242231		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, voor een vaklast van 2700 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242232		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 750 mm, voor een vaklast van 3000 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242233		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 900 mm, voor een vaklast van 3000 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242237		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1000 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242239		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1500 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242244		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242245		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242246		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242255		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 900 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreeerhoeken, van hout
242256		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 750 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 1075 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreeerhoeken, van hout
242257		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 900 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 825 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreeerhoeken, van hout
242259		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2100 x 1100 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
242260		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2100 x 750 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
242261		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2100 x 900 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
242262		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2730 x 1100 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag

242263		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2730 x 750 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
242264		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 2730 x 900 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
242265		staanderframe voor palletstelling, hoogte x diepte 3360 x 1100 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm