

## Krause ladderset

STABILO® Professional

set bestaande uit: onder-, 2x  
midden-, bovendeeel, trap eenzijdig,  
20 treden met profiel, balklengte  
6,45 m, van aluminium

Artikelnummer: 244197



ladderset




- set bestaande uit: onder-, 2x midden-, bovendeeel
- trap eenzijdig
- 20 treden met profiel
- standhoogte 4,95 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 6,95 m
- balklengte 6,45 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming

- Tweecomponenten voetdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 22,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	ladderset	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
set bestaand uit	onder-, 2x midden-, bovendeel	veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten
materiaal	aluminium	ladder uitvoering	vierdelig
lengte paal	6,45 m	ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming
standhoogte	4,95 m	ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	6,95 m	belastbaar tot	150 kg
treden aantal	20	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
type trede/sport	treden met profiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	6050 mm	garantie	10 jaar
gebruik	eenzijdig	gewicht	22,2 kg
in-/uitklapbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen