

opzetkast voor locker

2 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs, front van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 267061



opzetkast voor locker

- 2 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- front van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	draaigrendel
vakken	2 stuks	materiaal romp	staal

hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld
breedte	500 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	250 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	voor beugelsterkte	6-8 mm
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
doorgangmaat deur (li.)	433 mm	gewicht	8,72929 kg