

VARIOfit **wagen met drie wanden van** **gaasmateriaal**

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1030 x 600 mm,
platform van hout, opbouw 3
wanden (draadgaas), constructie
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 503304



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Wagen met drie wanden van gaasmateriaal

wagen met drie wanden van gaasmateriaal

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1030 x 600 mm
- laadhoogte 290 mm
- platform van hout
- opbouw 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie


Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	2 stuks
type platformwagen	wagen met drie wanden van gaasmateriaal	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	290 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1030 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	600 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	wiellager	kogellager
constructies	3 wanden (draadgaas)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	1006 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	12 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	39 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203216		wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
--------	---	--

203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg