

## hijsband

draagvermogen enkelvoudig direct  
6000 kg, nuttige lengte 3 m, van  
polyester in bruin

Artikelnummer: 669988



## Hijsband

### met twee lagen

hijsband






- draagvermogen enkelvoudig direct 6000 kg
- draagvermogen enkelvoudig gesnoerd 4800 kg
- draagvermogen dubbel opgehangen 12000 kg
- nuttige lengte 3 m
- van polyester in bruin
- kleurcodering conform DIN EN 1492-1

## Technische details

|                                     |               |                |                                  |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| hijswerktuig                        | aanslagmiddel | kleur          | bruin                            |
| aanslagmiddel                       | hijsband      | aantal bundels | 1 stuks                          |
| draagvermogen<br>(enkelvoudig direc | 6000 kg       | materiaal      | polyester                        |
| draagvermogen<br>(enkelvoudig gesno | 4800 kg       | norm           | DIN EN 1492-1<br>(kleurcodering) |
| draagvermogen (dubbel<br>opgehangen | 12000 kg      | gewicht        | 3,8 kg                           |

nuttige lengte 3 m

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221159 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding                             |
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat  |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |