

Modelle:

PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763* / PJ-763MFi / PJ-773

Mobile A4 Drucklösung mit umfangreichem Zubehör



Übersicht:

Kompatibel mit Windows® / Mac

Drucken Sie über USB oder kabellos mit WLAN oder Bluetooth

AirPrint® Unterstützung

Drucken Sie in iOS über WLAN (PJ-773)

MFi® Zertifizierung

Einfache Verbindung zu iOS Geräten über Bluetooth (PJ-763MFi)

Einfache Integration in Android & iOS® Anwendungen

Über das Brother SDK

Geringe Folgekosten

Dank Thermodirekt-Druckverfahren wird kein Verbrauchsmaterial wie Tinte oder Toner benötigt

Hohe Druckgeschwindigkeit

Drucken bis zu 8 Seiten / Minute

Widerstandfähiges Design

Entworfen um unter unterschiedlichsten Temperaturbereichen und Bedingungen zu arbeiten

Kompakt

Der weltweit kleinste Din A4 Drucker

Allgemein

Lieferumfang	Brother PJ-Drucker USB Kabel CD-ROM Benutzerhandbuch Reinigungsblatt
---------------------	--

Features

Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit*	Bis zu 8 Seiten / Minute
Druckbreite	204.2 mm (PJ-722/762) 208.8 mm (PJ-723/763/763MFi/773)
Druckauflösung	203 x 200 dpi (PJ-722/762) 300 x 300 dpi (PJ-723/763/763MFi/773)
Druckbare Seiten mit Lithium-Ionen Batterie	Ca. 600 Blatt *
Schnittstellen	USB Wi-Fi 802.11 b/g/n (PJ-773) Bluetooth (PJ-762/763/763MFi)
AirPrint Unterstützung	Ja (PJ-773)
MFi Zertifizierung	Ja (PJ-763MFi)
Emulationen	P-touch template ESC/P Raster
Interne Schriftarten	Bitmap fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold Outline fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Schriftgrößen	10, 12, 15 cpi

* Brother Standard Test, Din A4 mit JAITA J1 Testdruck (1.9% Deckung) bei einer Temperatur von 23°C, über USB mit voll geladener Li-Ion Batterie oder externer Stromversorgung

Unterstützte Betriebssysteme

Windows®	Vista 7 8 8.1 10 Server 2008 2008 R2 Server 2012 2012 R2
Mac	OS X 10.8 10.9 10.10 10.11
Linux	Redhat Debian
iOS (PJ-763MFi/773)	5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Android	Version 3.1 or later (USB) Version 2.1 or later (Bluetooth)

Zubehör

Thermopapier	PA-C-411 (A4, 100 Blatt)
Thermo-Endlospapier	PA-R-411 (A4 Breite/100 Blätter A4 Länge/30m) (6 Rollen pro Box)
Papier Optionen	PA-RH-600 A4-Papierrollenhalter PA-PG-600 Papierführung (PJ-722/723) PA-PG-001 Papierführung (PJ-762/763/763MFi/773)
Batterie	PA-BT-002 Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
Aufbewahrung	PA-CC-500 Tragetasche PA-RC-001 Roll Printer Case (IP54 zertifiziert) PA-RC-600 All-in-One Box für Drucker, Akku und Papierrolle (PJ-722/723) PA-RB-001 Schutzhülle (Gummi)
Netzteil	PA-AD-600EU 2-pin EU
KFZ Stromversorgung	PA-CD-600CG Autoadapter (für Zigarettenanzünder) PA-CD-600WR Autoadapter (fest verdrahtet)
Fahrzeughalterung	PA-CM-500 (Fahrzeughalterung, PJ-722/723)

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (BxHxT)	255mm x 55mm x 30mm
Gewicht	480g (Ohne Batterie) 610g (Inkl. Batterie)

Modell Vergleich	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
203 x 200 dpi Druckauflösung	Ja	-	Ja	-	-	-
300 x 300 dpi Druckauflösung	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
WLAN	-	-	-	-	-	Ja
Bluetooth	-	-	Ja	Ja	Ja	-
USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Druckertreiber	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Brother SDK (Für 3 rd Party Entwickler)	Ja (USB)	Ja (USB)	Ja	Ja	Ja	Ja
P-touch Template Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ESC/P Emulation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja