


Material (15 mm - 28 mm)	Messing CW602N
Material (35 mm - 54mm)	Messing CW617N
O-Ring	Nitril
Kassettenring (15 mm - 28 mm)	Rostfreier Stahl 304
Kassettenring (35 mm - 54 mm)	Polyphenylsulfone (PPSU)
Greifring	Rostfreier Stahl 316
Ausrichtring (15 mm - 28 mm)	Acetal
Trennring (15 mm - 28 mm)	Acetal
Trennring (35 mm - 54 mm)	PPSU
Arbeitsdruck	-0,95 bis 20 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 65 °C



EKMN42



Endkappe				
Artikel Nr.	Typen Nr.	für Rohr-Außen-Ø mm	L1 mm	Za mm
117033	EKMN15	15	26,0	2,0
117034	EKMN22	22	31,0	2,0
117035	EKMN28	28	33,0	2,0
117036	EKMN35	35	56,0	8,0
117037	EKMN42	42	62,0	9,0
117038	EKMN54	54	66,0	10,0