



Zum Produkt

Datenblatt



gastropolar® 570 **Edelst. - Tür li**

Der GN-System-Großraumkühlschrank.

Für die flexible und raumeffiziente Kühlung von Lebensmittel im GN-System, perfekt und gleichmäßig temperiert durch Umluftkühlung. Mit stufenlos regelbarer Temperatur durch integrierten Raumthermostat, zudem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Auf Anfrage auch mit robusten Rollen ausstattbar, sowie die Bestelloption mit hochwertiger Glastür für den Einblick ins Innenleben.

Hier erlaubt das integrierte Regalsystem an den Seitenwänden den flexiblen Einsatz von GN-Behältern und GN-thermoplates® durch weiteres Aufnahme-Zubehör. Die 2 Aufnahmeschienen ermöglichen passgenaues Einschoben von Rosten und Behältern in GN 2/1 Maß. In dem fertig kombinierten GN-Aufnahme-Set sind unter dem GN 2/1 Rost noch zwei GN 1/1 Aufnahmeschienen integriert, um flexibel weitere GN-Größen einschieben zu können.

In Kombination mit dem wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel können die GN-Behälter und GN-thermoplates® hygienisch verschlossen werden, für absolut perfekte Lagerbedingungen.

TECHNISCHE MERKMALE

gastropolar@ 570 Edelst. - Tür li



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	750 x 750 x 1925 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	110 kg
Anschlusswert	220 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.500 mm
Kühlbereich	-2°C bis +15°C
Türanschlag	links
Kältemittel	R600a
Energieverbrauch im Jahr	786 kWh
EEK	D
Bruttovolumen	586 L
Nettovolumen	586 L
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C
Bestellnummer	83 02 04 13

VORTEILE

Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß elektrostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest.

Innenkessel vertieft mit Bodenablauf und Verschlussstopfen, aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol.

Seitenwände mit hochwertigen Edelstahlschienen für flexibles Regalsystem.

Energiesparender und leistungsstarker Kältekompressor.

Durch Speziallagerung, besonders geräusch- und schwingungsarm.

Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammerdichtung.

Kompatibel mit GN-Maßen, ca. 30% Platzgewinn gegenüber rund.

Bedienblende mit digitaler Temperaturanzeige, inklusive Warnfunktion und zentralem Schloss.

Robust mit stabilen Türscharnieren und Stangengriff.

Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflächen.