


Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Korpus in anthrazit



Artikelnummer: 158472

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Mobiler Flügeltürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 100 kg
- Ebenen neigbar
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/1x150 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- durchgehende Griffleiste mit Beschriftungsfläche
- mit Auszugssperre
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus in anthrazit

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Fronthöhe 150 mm 1 Stück

Schranktyp	Universalschrank	Schubladentraglast	75 kg
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Farbe Korpus	anthrazit
Höhe	1813 mm	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Breite	1005 mm	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tiefe	691 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	100 kg	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl	3 Stück	Auszugssperre	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/1x150 mm	Gewicht	200 kg
Fronthöhe 100 mm	2 Stück		