


## KS Tools

### KS Tools Flexible Inspektions- Stablampe mit Magnet

Artikelnummer: 272661



## Technische Details

Gewichtsklasse Batterie	Klasse 02 (16 - 30g)	Betriebstemperatur	0° / +40°C
Werkzeugtyp	Industrielampe	Durchmesser in mm	7 mm

Leuchtdauer max	60 Std.	Batterie enthalten	ja
Stoßfestigkeitsgrad	IK00	Batterie wiederaufladbar	nein
Ersatzleuchtmittel	550,1188	Gewicht Batterie	0,018 kg
Spritzwasserschutz	IP40	Leuchtweite max.	1 m
Leuchtkraft Watt	3,2 W	Hauptleuchtmittel	Halogenlampe
Mit Anschlusschnur und Stecker	nein	Batterietyp	AA
Lichtquelle	Halogen	Lithium-Batterie enthalten	nein
Anzahl benötigter Batterien	3	Spannung Batterie/Akku	1,5 V
Länge mm	600 mm	Norm	IK00, IP44
Batterie-Zusammensetzung	Zink Kohle		

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm