


hofs

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen für bis zu 144 Ordner, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



Artikelnummer: 528507



hofs Akten-Steckregal

Grundregal

hofs Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
- Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen für bis zu 144 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern
- Nutzung beidseitig



- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	600 mm
Regalfeld	Grundfeld	Ordnerkapazität	144 Stück
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	feuerrot // RAL3000
Höhe	2000 mm	Farbe Boden	weißaluminium // RAL9006
Breite	1060 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Tiefe	635 mm	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Fachlast	90 kg	Farbe Ausführung	feuerrot/weißaluminium // RAL3000/RAL9006
Feldlast	650 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	vormontiert
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	50 kg
Material	Stahl		

Zubehör

528506		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 635 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen für bis zu 108 Ordner, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
528508		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen für bis zu 144 Ordner, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL3000 Feuerrot, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß