

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492032



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.

CE

| | |
|----|---------------------|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bestelnr. | 3492032 |
| Type | ES M 10x30 |
| Dimensie | 10x30 |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN 12329 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoopeenheid | 50,00 Stuk |
| Gewicht | 1,80 kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492032



Technische gegevens



| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 30,00 mm |
| Afmeting L | 30,00 mm |
| Afmetingen | 10x30 mm |
| Uitvoering | Inslag |
| Bevestigingsinrichting | overige |
| Boorgatdiepte | 30,00 mm |
| Boringsdiameter | 12,00 mm |
| Inschroefdiepte min-max | 10,00 - 12,00 mm |
| Schroefdraad | M10 |
| Schroefdraad metrisch | 10,00 |
| Zelfborend | <input type="checkbox"/> |
| Toegestaan belastingsbereik trekzone | 2,00 kN |
| Toelatingen aanwezig | <input checked="" type="checkbox"/> |