



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4820 Tischwagen mit Wann



Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Etagenhöhen (mm)	207, 829
Gesamtlänge (mm)	1021
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	870
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976048208