

Artikelnummer: 123886

Kurzbeschreibung: Basis-schroefstelling WR, 5 legborden, B 1000 x D 800 x H 2000 mm



Langbeschreibung: Schroefstelling WR, 5 legborden, diepte naar keuze 300 tot 800 mm, breedte 1000 mm: De schroefstelling WR heeft 5 verstelbare legborden. Bij een breedte van 1000 mm kiest u voor de schroefstelling WR een diepte van 300 tot 800 mm. De schroefstelling WR is een basisstelling die u met een gewenst aantal aanbouwstellingen helemaal zelf samenstelt. Dit kan naderhand ook nog. Bij een breedte van 1000 mm heeft de schroefstelling vijf legborden die met een raster van 25 mm in hoogte verstelbaar zijn. Door de open constructie kunt u de schroefstelling aan de twee zijden gebruiken en de legborden met een last van 125 kg belasten. Daarbij zorgen hoekplaten voor stabiliteit. De hoekstaanders en legborden van de schroefstelling zijn verzinkt. Hierdoor zijn ze bijzonder stevig en resistent. Ook het solide schroefstelsel is zeer betrouwbaar. De schroefstelling WR is 2000 mm hoog en is verkrijgbaar in een diepte van 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm of 800 mm. U breidt de stelling zeer eenvoudig uit door het aanschaffen van de passende aanbouwstellingen. Houd rekening met uw eigen veiligheid. De stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV richtlijn 108-007). Meer details: Bestelbaar als basiselement of aanbouwelement Hoekstaanders en legborden verzinkt Gebruik aan beide zijden Vakbelasting tot 125 kg (bij gelijkmatig verdeelde last) Belasting per stellingdeel: 625 kg (bij gelijkmatig verdeelde last) Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Solide schroefstelsel Stabilisering door hoekplaten Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 5 legborden/stellingdeel Afmetingen: h 2000 x b 1000 mm Diepte naar keuze: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm of 800 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

