



<https://www.wago.com/289-102>



### Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Nennstrom	3 A

### Sicherheit und Schutz

Schutzart	IP00; <b>Achtung!</b> Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z.B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.
-----------	--

### Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN

### Geometrische Daten

Breite	47 mm / 1.85 inch
Höhe ab Oberfläche	31,5 mm / 1.24 inch
Tiefe	65,5 mm / 2.579 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform	Leiterplatte

**Werkstoffdaten**

Brandlast	0,778 MJ
Gewicht	22,2 g

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... +40 °C
---	----------------

**Kaufmännische Daten**

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	50 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454192754
Zolltarifnummer	85369010000