



HEBOFIX Klettbandsockel mit Spreizniete

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HEBOFIX Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel kann mit der beiliegenden Spreizniete direkt in einem Rundloch in Blechen befestigt werden. Danach wird der Sockel werkzeugfrei mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt.

VORTEILE

- // einfache Montage auf Blechen mit Rundlöchern
- // variable Länge des Klettbands
- // einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
- // wiederverwendbar

- // Kabelbündel können problemlos erweitert werden
- // einfache Handhabung
- // reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber abgeschnittenen Kabelbindern

TECHNISCHE DATEN

Material: Polyamid glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94-V0,

ZUBEHÖR

- // Klettband auf Rolle

HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL MIT SPREIZNIETE			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-SN 4-20 10	3011-572C	Klemmbereich 4-20 mm, mit Spreizniete 4mm	10
KBS-SN 8-35 20	3011-574C	Klemmbereich 8-35 mm, mit Spreizniete 5mm	10
Spreizniete 4	3011-340F	Spreizniete 4 mm	100
Spreizniete 5	3011-344F	Spreizniete 5 mm	100



HEBOFIX Instandhalterbox

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der HEBOFIX Instandhalterbox haben Sie immer den passenden Klettbandsockel und das richtige Klettband griffbereit.

Die Box ist bestückt mit HEBOFIX Klettbandsockel für die Klemmbereiche 4-20 mm, 8-35 mm, 10-60 mm und 20-100 mm für die Direktmontage bzw. mit Klemmfuß für Aluminiumprofile.

Die passenden Klettbänder in den Breiten 10 mm, 20 mm und 30 mm auf der Rolle sind ebenfalls in der Box vorhanden. Die Klettbänder, in hochwertiger FRT-Ausführung nach UL94-V2, können einfach auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.

VORTEILE

- // alle Teile sind übersichtlich angeordnet
- // Box in robuster Werkstattausführung
- // universell einsetzbar
- // Klettbänder selbstverlöschend nach UL94-V2

INHALT

- // Klettbandsockel mit Klemmfuß für Aluminiumprofile
- // Klettbandsockel für Direktmontage
- // Klettbänder in den Breiten 10 mm, 20 mm und 30 mm
- // Montageadapter und Gleitmutter für die Montage auf C-Schienen

HEBOFIX INSTANDHALTERBOX			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
HEBOFIX BOX B8M B10M I8M	3029-002A	Instandhalterbox Bosch / Item gemischt	1
HEBOFIX BOX I8M	3029-004A	Instandhalterbox Item 8 mm Nut	1
HEBOFIX BOX B8M B10M	3029-006A	Instandhalterbox Bosch 8 mm und 10 mm Nut	1
HEBOFIX BOX D	3029-010A	Instandhalterbox Direktmontage	1
HEBOFIX BOX xxx	3029-xxx	Instandhalterbox individuell	3