


Adapterrahmen Widescreen 19" Rack für 19" Widescreen Touch-Geräte, ohne Schrauben. Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Adapterrahmen Widescreen 19" Rack
Display	
Eignung für Bildschirmdiagonale	18,5 in
Aufbauart/Montage	
Montage	Montage am 19" Standard Rack
Befestigungsart	kundenseitige Bereitstellung
Rack-Montage	Ja; 8HE
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Nein
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
REACH	Ja; geprüft
RoHS-Konformität	Ja; geprüft / konform
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX Zone 2</li> <li>• ATEX Zone 22</li> <li>• ATEX wie Zielgerät</li> <li>• IECEx Zone 1</li> <li>• IECEx Zone 11</li> <li>• IECEx Zone 2</li> <li>• IECEx Zone 22</li> <li>• cULus Class I Zone 1</li> <li>• cULus Class I Zone 2, Division 2</li> <li>• cULus Class II Division 2</li> <li>• FM Class I Division 2</li> <li>• FM Class II Division 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul>
Schiffbau-Zulassung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Germanischer Lloyd (GL)</li> <li>• American Bureau of Shipping (ABS)</li> <li>• Bureau Veritas (BV)</li> <li>• Det Norske Veritas (DNV)</li> <li>• Korean Register of Shipping (KRS)</li> <li>• Lloyds Register of Shipping (LRS)</li> <li>• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)</li> <li>• Polski Rejestr Statkow (PRS)</li> <li>• Chinese Classification Society (CCS)</li> <li>• Schiffbau-Zulassung wie Zielgerät</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul>
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja

geeignet für Außeneinsatz	Nein; bedingt möglich
<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport</b>	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
<b>Relative Luftfeuchte</b>	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
<b>Zubehör</b>	
Funktionsbeschreibung	mechanischer Adapter
gehört zum Produkt	19": UCP, ITC, IFP, IPC
<b>Mechanik/Material</b>	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Eisenblech	Ja; Pulverbeschichtet
<b>Maße</b>	
Breite	482,6 mm
Höhe	354,75 mm
Dicke	3 mm
Einbauausschnitt, Breite	449 mm
Einbauausschnitt, Höhe	279 mm
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1; Adapterrahmen 19" Rack
enthaltene Komponenten	ohne weiteres Zubehör
<b>Sonstiges</b>	
Handelsware	Ja; Adapterrahmen Widescreen 19" Rack
Hersteller-Name	QUERUM products UG
Hersteller-Adresse	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
Hersteller-Kontakt	E-Mail: <a href="mailto:querumproducts@web.de">querumproducts@web.de</a>
Zielgeräte	19": UCP, ITC, IFP, IPC
Hinweis:	Dokumentation des Zielgerätes beachten
<b>Nutzbar in folgenden Produkten</b>	
• Produkt 1	<a href="#">6AV2128-3UB06-0AX0</a>
• Produkt 2	<a href="#">6AV2128-3UB36-0AX0</a>
• Produkt 3	<a href="#">6AV6646-1BA18-0AA0</a>
• Produkt 4	<a href="#">6AV6646-1BA18-0NA0</a>
• Produkt 5	<a href="#">6AV7863-6MA00-2AA0</a>
• Produkt 6	<a href="#">6AV7863-6MA00-2NA0</a>
• Produkt 7	<a href="#">6AV7863-6MA10-2AA0</a>
• Produkt 8	<a href="#">6AV7863-6MA10-2NA0</a>
• Produkt 9	<a href="#">6AV7863-6MA20-2AA0</a>
• Produkt 10	<a href="#">6AV7863-6MA20-2NA0</a>
• Produkt 11	6AV7882-0G ... 0- ... . 0
• Produkt 12	<a href="#">6AV7241-K... - ...</a>
• Produkt 13	<a href="#">6AV7261-0... - ...</a>
<b>letzte Änderung:</b>	02.08.2023 