

Schlagschrauber 1/2"

231GXP

Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

IR Ingersoll Rand



Original Ingersoll-Rand Doppelschlagwerk für mehr Leistung und weniger Vibration. Für Reparatur- und Wartungsarbeiten, mit gummiertem Griff. Druckschmierung für längere Lebensdauer. Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen. Maximales Drehmoment von 610 Nm im Rücklauf

- Doppelschlagwerk
- Hammergehäuse aus Stahl
- Fünfstufiger Leistungsregler

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2
Max. Drehmoment (Nm)	610
Arbeitsdrehmoment (Nm)	34-475
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Freie Drehzahl (1/min)	8000
Schraubengröße	M14
Gewicht (kg)	2,6
Gesamtlänge (mm)	185
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	120
Schlagzahl (1/min)	1200
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Ring
Geräuschpegel (dB(A))	91,5

231GXP

Druckluft-Schlagschrauber 1/2"



BLD-3

Federzug 2,0kg min, 3,0kg max,
1600 mm, 0,7kg



103205152

Cejn Nippel R 1/4" Außengewinde,
eSafe, Eurostandard 7.6, Serie 320



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 17mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 19mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 21mm