

Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 0/N, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 600 x 500 mm, 2 Ebene(n), Korpus mit Lackierung, Front mit Lackierung

Artikelnummer: 529804



Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS 0/N

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 0/N
- Feuerschutz: nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 600 x 500 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1135 x 528 x 365 mm
- 2 Ebene(n)
- für 18 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm
- Tür 135 mm stark
- Konstruktion aus Stahl

- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 330 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	1135 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	528 mm
Höhe	1200 mm	Innentiefe	365 mm
Breite	600 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	500 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Volumen	218 l	Stärke Tür	135 mm
Sicherheitsstufe	VdS 0/N	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Ordnerkapazität	18 Stück	Farbe Boden	Korpusfarbe
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Boden	lackiert
Verriegelung	3-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Durchmesser Schließbolzen	25 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Gewicht	330 kg
Einbruchschutz	ja		

Zubehör

528150		Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb